

# PHILIPS

Gradient-Stehleuchte,  
RGBIC-LED, Connected  
by WiZ

Smarte LED

Mehrfarbige Lichteffekte

Statische und dynamische  
Lichtmodi

TV-Synchronisierung (Hardware  
erforderlich)



8721103160706



## Farbtupfer

Verwandle Deinen Raum mit dieser Gradient-Stehleuchte mit Farbverlauf. Die RGBIC-Technologie erzeugt lebendige Lichteffekte in mehreren Farben gleichzeitig. Mit ihrem schlanken, minimalistischen Design macht sie in jedem Raum eine gute Figur. Dank der einstellbaren Presets kannst Du zwischen dynamischen Animationen und sanftem, statischem Glimmen oder Leuchten wählen. Du kannst Dein Licht sogar mit Deinem Fernsehbildschirm synchronisieren (Synchronisierungshardware erforderlich) oder es im Rhythmus Deiner Lieblingssongs tanzen lassen.

### Einfache Einrichtung

- Wirklich einfach einzurichten

### Smarte Eigenschaften

- SpaceSense Bewegungserkennung
- Synchron zur Musik

### Smarte Geräte

- Matter-zertifiziert

### Lichtmodi

- Glatte Farbverläufe
- Immersive Beleuchtung

### Größenfaktor

- Stilvolles Design


# Besonderheiten

## Wirklich einfach einzurichten



1. WiZ APP herunterladen  
2. Schalte Dein Licht ein  
3. Verbinde Dein Licht mit WLAN

## SpaceSense Bewegungserkennung



Verwandle Deine Lichter dank der integrierten SpaceSense Technologie in Bewegungsmelder, die sich automatisch einschalten, wenn Du den Raum betrittst – es sind nur zwei oder mehr Connected by WiZ Lichter bzw. Geräte erforderlich.

## Synchron zur Musik




Spüre den Rhythmus mit Music Sync. Synchronisiere Deine Lichter mühelos mit Deinen Lieblingsliedern, indem Du das Mikrofon Deines Smartphones benutzt.

## Matter-zertifiziert




Steuere so, wie Du es gerne möchtest – mit Deinem bevorzugten Smart Home Assistant! Kompatibel für die nahtlose Integration mit Alexa, Google Home und Apple Home.

## Glatte Farbverläufe



Beleuchte Wände mit mehreren Farben gleichzeitig, die nahtlos ineinander übergehen, um schöne Lichtverläufe zu erzeugen.

## Immersive Beleuchtung



Verwandle Deine Home-Entertainment-Erfahrung, indem Du Deine Lichter mit Musik und Video synchronisierst; Synchronisierungshardware erforderlich.

## Stilvolles Design



Mit ihrem modernen, minimalistischen Stil bringt diese Leuchte mühelos einen Hauch von Raffinesse und Eleganz in jeden Raum.

# Daten

## Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Dimmbar: Ja

## Design und Materialausführung

- Farbe: Schwarz
- Material: Kunststoff, Aluminium

## Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 15 Jahr
- Lichtstromerhalt: 70%
- Anzahl der Schaltzyklen: 50.000
- Nennlebensdauer: 15.000

## Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Schwenkbarer Spotkopf: Nein
- Wähle Deine Farbe: Ja
- Über Fernbedienung dimmbar: Ja
- Vollständig witterungsbeständig: Nein
- LED integriert: Ja
- Ein-/Ausschalter am Kabel: Nein
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein
- Solarenergie: Nein
- Warmes, dimmbares Licht: Nein

## Lichteigenschaften

- Farbwiedergabeindex (CRI):  $\geq 80$
- Farbtemperatur: 2200-6500 K
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht:  $< 2$

## Sonstiges

- Speziell geeignet für: Schlafzimmer, Wohnzimmer, Kinderzimmer, Entertainment-Raum

## Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 69 mA

## Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.7
- Spannung: 220-240 V
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 9,5

## Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 1,347 kg
- Gesamte Länge: 135,5 mm

## Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

## Technische Daten

- Frequenz: 50-60
- Durchmesser: 90 mm
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: NA
- Lichttechnologie: LED
- Lichtfarbe: Gradient farbiges und weißes Licht (RGBICW)
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 9.7
- IP-Code: IP20
- Schutzklasse: Klasse II

## Die Lampe

- Software-Upgrades möglich: Ja

## Was unterstützt wird

- Kompatibel mit Effekten: Yes
- WLAN: 802.11b/g/n
- Festgelegter Support-Zeitraum: Mindestens 60 Monate nach dem Einführungsdatum
- Max. Anzahl von Zubehör: 9999
- Kompatible Betriebssysteme: iOS, Android
- Kommunikationsprotokoll: Bluetooth, WLAN (2,4 GHz)
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern: Google Assistant, Heimelig, IFTTT, Samsung SmartThings, Siri-Kurzbefehle
- Matter-Funktionalität: Über Hubs von Drittanbietern (WLAN)

## Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8721103160706
- Nettogewicht: 1,35 kg
- Bruttogewicht: 3,03 kg
- Höhe: 14,8 cm
- Länge: 143,4 cm
- Breite: 14,3 cm



Ausstellungsdatum:  
2026-06-13  
Version: 0.150

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)