



# LA MAÎTRISE DE LA LUMIÈRE

Marque historique dans l'éclairage depuis 1894,  
Mazda revient sur le devant de la scène.

Le portefeuille Mazda propose aujourd'hui **une gamme complète de lampes et luminaires LED** pour répondre aux besoins essentiels de vos clients.

Cette gamme offre **un excellent rapport qualité/prix** tout en permettant aussi la réalisation d'importantes économies d'énergie.

[www.mazdalighting.fr](http://www.mazdalighting.fr)



# MAZDA LED BULB

## L'INCONTOURNABLE

- Équivalence jusqu'à 100 W
- Disponible en 3 températures de couleur
- Finition dépolie
- Version pack par 10



E27



B22



80



220 V  
240 V



15 000 h



Non gradable



Gradable



15 000 extinctions



Bulb verre dépolie



Bulb dépolie



Pack x10

Désignation	Flux lumineux	Puissance consommée	Puissance éclairée	Température de couleur	Culot	Gradation	Classe énergétique	Code
	lm	W	W	K	°			
MAZDA LEDbulb 11.5-100W E27 2700K Dim Verre Dépolie	1521	11,5	100	2700	E27	☉	E	542379 00
MAZDA LEDbulb 7.2-60W E27 2700K Dim Verre Dépolie	806	7,2	60	2700	E27	☉	E	542355 00
MAZDA LEDbulb 13-100W E27 2700K Dépolie	1521	13	100	2700	E27	☉	E	540450 00
MAZDA LEDbulb 13-100W E27 4000K Dépolie	1521	13	100	4000	E27	☉	E	540634 00
MAZDA LEDbulb 13-100W E27 6500K Dépolie	1521	13	100	6500	E27	☉	E	540474 00
MAZDA LEDbulb 10-75W E27 2700K Dépolie	1055	10	75	2700	E27	☉	F	540931 00
MAZDA LEDbulb 10-75W E27 4000K Dépolie	1055	10	75	4000	E27	☉	F	540955 00
MAZDA LEDbulb 8-60W E27 2700K Dépolie	806	8	60	2700	E27	☉	F	540573 00
MAZDA LEDbulb 8-60W E27 4000K Dépolie	806	8	60	4000	E27	☉	F	540597 00
MAZDA LEDbulb 8-60W B22 2700K Dépolie	806	8	60	2700	B22	☉	F	540658 00
MAZDA LEDbulb 5,5-40W E27 2700K Dépolie	470	5,5	40	2700	E27	☉	F	540511 00
MAZDA LEDbulb 5-40W E27 4000K Dépolie	470	5	40	4000	E27	☉	F	540535 00
MAZDA LEDbulb 60W E27 2700K Depolie Pack x10	806	8	60	2700	E27	☉	F	541297 00

# MAZDA LED FLAMME ET SPHÉRIQUE

## L'AMBIANCE

- Équivalence jusqu'à 60 W
- Température de couleur de 2700K pour un éclairage chaleureux et confortable
- Finition dépolie



E14



E27



80



15 000 h



Non gradable



15 000 extinctions



220 V 240 V



LEDcandle



LEDluster

Désignation	Flux lumineux	Puissance consommée	Puissance éclairée	Température de couleur	Culot	Code	Classe énergétique
	lm	W	W	K	°		
MAZDA LEDcandle 8-60W E14 2700K Dépolie	806	8	60	2700	E14	541310 00	F
MAZDA LEDcandle 5.5-40W E14 2700K Dépolie	470	5,5	40	2700	E14	541396 00	F
MAZDA LEDcandle 3-25W E14 2700K Dépolie	250	3	25	2700	E14	541372 00	G
MAZDA LEDluster 4.9-40W E27 2700K Dépolie	470	4,9	40	2700	E27	543000 00	G
MAZDA LEDluster 4.9-40W E14 2700K Dépolie	470	4,9	40	2700	E14	543222 00	F
MAZDA LEDluster 2.8-25W E14 2700K Dépolie	250	2,8	25	2700	E14	542539 00	F

# MAZDA LED SPOT

## L'ACCENTUATION

- Équivalence jusqu'à 65 W
- Température de couleur chaude pour un éclairage confortable ou plus froide pour de la mise en valeur
- Version pack par 10 (GU10)



GU10  
220-240 V



GU5.3  
12 V



80



15 000 h



Non gradable



15 000 extinctions



GU10



GU5.3



Pack x10

Désignation	Flux lumineux	Puissance consommée	Puissance éclairée	Température de couleur	Faisceau	Code	Classe énergétique
	lm	W	W	K	°		
MAZDA LEDspot GU10 4.9-65W 2700K 36°	460	4,9	65	2700	36	541877 00	E
MAZDA LEDspot GU10 4.9-65W 4000K 36°	460	4,9	65	4000	36	161658 00	E
MAZDA LEDspot GU10 4.7-50W 2700K 36°	380	4,7	50	2700	36	541495 00	F
MAZDA LEDspot GU10 4.7-50W 4000K 36°	440	4,7	50	4000	36	541471 00	E
MAZDA LEDspot GU10 50W 2700K 36° Pack x10	345	4,7	50	2700	36	541273 00	G
MAZDA LEDspot GU5.3 6,5-50W 2700K 36°	621	6,5	50	2700	36	540719 00	F
MAZDA LEDspot GU5.3 6,5-50W 4000K 36°	621	6,5	50	4000	36	540733 00	F

# MAZDA PANEL RC007C

## IDÉAL POUR LES ESPACES TERTIAIRES

Le panel LED Mazda est accessible à tous, efficace et confortable. Recommandé pour des applications de bureaux, salles de classe, commerces, restaurants et hôtels, il est l'alternative économique idéale au remplacement de solutions conventionnelles.

Ce panel dispose d'une longue durée de vie et permet grâce à sa grande efficacité lumineuse jusqu'à 60% d'économies d'énergie par rapport à un luminaire conventionnel.

Filins de sécurité inclus.



Désignation	Flux système	Puissance système	Efficacité système	Température de couleur	UGR	Code
	lm	W	lm/W	K		
MAZDA Panel RC007C LED32S/840 PSU W60L60 NOC FR	3200	36	88	4000	22	364704 99
MAZDA Panel RC007C LED32S/840 PSU W60L60 OC FR	3200	36	88	4000	19	364711 99

# MAZDA ÉTANCHE WT007C

## LA LUMIÈRE SOUS PROTECTION

L'étanche LED Mazda au design compact et discret bénéficie d'une protection élevée contre les chocs, il est également étanche à la poussière et l'eau.

Solution idéale au remplacement des solutions étanches conventionnelles fluorescentes pour toutes les applications intérieures ou extérieures.

Cet étanche dispose d'une longue durée de vie et permet grâce à sa grande efficacité lumineuse jusqu'à 60% d'économies d'énergie par rapport à un luminaire conventionnel.



Désignation	Flux système	Puissance système	Efficacité système	Température de couleur	Code
	lm	W	lm/W	K	
MAZDA Étanche WT007C LED34S/840 PSU L1200 FR	3400	34	100	4000	364704 99
MAZDA Étanche WT007C LED54S/840 PSU L1500 FR	5400	54	100	4000	364711 99



# MAZDA HUBLLOT WL007C

## POUR LES ZONES DE CIRCULATION

Le hublot LED Mazda est accessible à tous, efficace et confortable. Recommandé pour des applications de bureaux, zones de circulation intérieures, commerces, restaurants et hôtels, il est l'alternative économique idéale au remplacement de solutions conventionnelles.

Ce hublot dispose d'une longue durée de vie et permet grâce à sa grande efficacité lumineuse jusqu'à 80% d'économies d'énergie par rapport à un luminaire conventionnel.



- 2ans
- IP54
- IK 06
- IRC 80
- 35 000 h
- Non gradable

Désignation	Flux système	Puissance système	Efficacité système	Température de couleur	Code
	lm	W	lm/W	K	
MAZDA Hublot WL007C LED LED10S/840 PSU RND WH G2	1000	12	83	4000	364568 99
MAZDA Hublot WL007C LED LED16S/840 PSU RND WH G2	1600	20	80	4000	364575 99
<b>Version avec détecteur de présence intégré</b>					
MAZDA Hublot WL007C LED LED13S/840 PSU RND MDU WH	1300	15	87	4000	338071 99

---

MAZDA | WWW.MAZDALIGHTING.FR | 33, rue de Verdun - CS 60019 92 156 SURESNES CEDEX

Octobre 2022

© 2022 Signify Holding

Tous droits réservés. La reproduction partielle ou totale est interdite sans l'accord écrit préalable du titulaire du droit d'auteur. L'information présentée dans ce document ne participe d'aucun devis ou contrat. Elle est réputée être exacte et fiable et peut être modifiée sans notification. L'éditeur décline toute responsabilité à raison de son utilisation. Sa publication ne confère aucun droit d'utilisation sur un quelconque brevet ou autre titre de propriété industrielle ou intellectuelle, quel qu'il soit.

© Shutterstock : ©NDAB Creativity, ©Gorodenkoff

---

Code : 126100

 **MAZDA**