

LA PERFORMANCE LED POUR LES INSTALLATEURS

MAZDA +

CONÇU EXCLUSIVEMENT POUR LES INSTALLATEURS



Armatures industrielles

Panels

Etanches

LA PERFORMANCE LED POUR LES INSTALLATEURS.

Répondre aux besoins des clients d'un éclairage de qualité, fiable, tout en restant abordable, a longtemps été un défi. C'est désormais possible avec MAZDA+. MAZDA+ propose un portefeuille de solutions d'éclairage robustes, avec des fonctionnalités qui établissent un standard clair sur le marché.

Une qualité reconnue

La marque MAZDA est réputée pour sa qualité et sa fiabilité depuis 1894. Nos solutions d'éclairage robustes MAZDA+ reposent sur des décennies d'expérience dans l'éclairage et se déclinent en différentes gammes de produits pour différentes applications. Des plateaux de bureaux aux installations logistiques et industrielles, elles offrent une excellente qualité de lumière, des économies d'énergie et un remarquable rapport qualité-prix. Toujours avec une garantie de 5 ans. Cela vous permet d'offrir à vos clients des solutions de haute qualité, durables, dans le respect de leur budget.

GARANTIE 5 ANS

Une différence significative

Nous avons conçu notre gamme en utilisant les dernières technologies LED. Cela se traduit par un avantage significatif par rapport à d'autres acteurs du marché. MAZDA+ propose des solutions d'éclairage offrant 50 000 heures de durée de vie. Ainsi, vous pouvez garantir à vos clients d'excellentes performances et une efficacité de leur installation d'éclairage sur le long terme, avec des économies d'énergie instantanées.

La gamme MAZDA+ offre différents choix de dimensions, de flux, de faisceau. Cela permet à vos clients de créer l'ambiance parfaite pour chaque espace. Et si vous avez besoin d'un produit très rapidement ? Nos produits sont toujours en stock, prêts à être fournis par livraison rapide. Pratique.

Découvrez MAZDA+. Conçu pour vous apporter la performance. Elaboré exclusivement pour les installateurs professionnels.

Since 1894

L'expertise Eclairage depuis 1894.

MAZDA est reconnue pour la qualité et la fiabilité de ses produits depuis 1894. Nos solutions d'éclairage reposent sur des décennies d'expérience dans le secteur de l'éclairage.

- Des produits performants
- Une durée de vie de 50 000 heures
- Une qualité d'éclairage remarquable
- Jusqu'à 85% d'économies d'énergie par rapport aux solutions d'éclairage conventionnelles

ARMATURES INDUSTRIELLES


L'armature MAZDA+ est le choix idéal pour les applications industrielles, logistiques et commerciales offrant un haut niveau d'éclairement.


Produit	Schémas dimensionnels	Informations photométriques

ARMATURE PETIT MODELE 14 000 LM

MAZDA+ BY009P LED140S/840 PSU WB









ARMATURE MOYEN MODELE 21 000 LM

MAZDA+ BY009P LED210S/840 PSU WB









ARMATURE GRAND MODELE 28 000 LM

MAZDA+ BY009P LED280S/840 PSU WB







PIECES DE FIXATION

ANNEAU DE FIXATION (EN STANDARD)



LYRE DE FIXATION (EN OPTION)



Désignation produit	Flux	Durée de vie	Efficacité (±10 %)	IRC	Température de couleur	IP	IK	Risque photobiologique	Driver	Garantie	Codes
	lm		lm/W		K					ans	
Version petit modèle											
MAZDA+ BY009P 140S/840 PSU WB	14 000	50 kh L80	min 130	80	4000	IP65	IK07	RG0	PSU	5	53061400
Version moyen modèle											
MAZDA+ BY009P 210S/840 PSU WB	21 000	50 kh L80	min 130	80	4000	IP65	IK07	RG0	PSU	5	53062100
Version grand modèle											
MAZDA+ BY009P 280S/840 PSU WB	28 000	50 kh L80	min 130	80	4000	IP65	IK07	RG0	PSU	5	53063800
Lyres de fixation en option											
Lyre pour armature 14 000 lm											50755599
Lyre pour armature 21 000 lm											50756299
Lyre pour armature 28 000 lm											50757999

PANELS

La solution polyvalente, efficace et économique, conçue pour s'adapter facilement à tous types de plafond



Produit	Schémas dimensionnels	Informations photométriques


PANEL UGR19 1200X300


MAZDA+ RC009B 34S/840 PSU W30L120 OC

PANEL UGR19 1200X300 DALI

MAZDA+ RC009B 34S/840 PSD W30L120 OC

Fonctionne en Touch and Dim





PANEL UGR19 600X600


MAZDA+ RC009B 34S/840 PSU W60L60 OC


PANEL UGR19 600X600 DALI

MAZDA+ RC009B 34S/840 PSD W60L60 OC

Fonctionne en Touch and Dim









Produit	Schémas dimensionnels	Informations photométriques

PANEL UGR22 600X600

MAZDA+ RC009B 34S/840 PSU W60L60 NOC









PANEL UGR22 1200X300

MAZDA+ RC009B 34S/840 PSU W30L120 NOC







PANEL UGR19 675X675 DALI

MAZDA+ RC009B 36S/840 PSD W67L67 OC SC

Fonctionne en Touch and Dim







Désignation produit	Flux	Durée de vie	Efficacité (±10 %)	IRC	Température de couleur	IP	IK	Risque photo-biologique	UGR	Driver	Garantie	Codes
	lm		lm/W		K						ans	
Versions 600 x 600 mm												
MAZDA+ RC009B 34S/840 PSU W60L60 OC	3400	50 kh L70	100	80	4000	IP20	IK02	RG0	19	PSU	5	53067699
MAZDA+ RC009B 34S/840 PSU W60L60 NOC	3400	50 kh L70	100	80	4000	IP20	IK02	RG0	22	PSU	5	53068399
MAZDA+ RC009B 34S/840 PSD W60L60 OC	3400	50 kh L70	100	80	4000	IP20	IK02	RG0	19	PSD	5	53069099
Version 675 x 675 mm												
MAZDA+ RC009B 36S/840 PSD W67L67 OC SC	3600	50 kh L80	120	80	4000	IP20	IK02	RG0	19	PSD	5	54304199
Versions 300 x 1200 mm												
MAZDA+ RC009B 34S/840 PSU W30L120 OC	3400	50 kh L70	100	80	4000	IP20	IK02	RG0	19	PSU	5	53070699
MAZDA+ RC009B 34S/840 PSU W30L120 NOC	3400	50 kh L70	100	80	4000	IP20	IK02	RG0	22	PSU	5	53071399
MAZDA+ RC009B 34S/840 PSD W30L120 OC	3400	50 kh L70	100	80	4000	IP20	IK02	RG0	19	PSD	5	53072099

Nouveauté Juillet 2024 :



Eclairez vos espaces de bureaux en toute simplicité. Le panel MAZDA s'adapte facilement à tout type de faux plafond grâce à un large choix d'accessoires.

CADRES D'ADAPTATION DÉMONTÉS


VERSION CARRÉE 600 X 600

VERSION RECTANGULAIRE 1200 X 300



CADRES D'ADAPTATION ASSEMBLÉS

VERSION CARRÉE 600 X 600 ET RECTANGULAIRE 1200 X 300



KITS DE MONTAGE

KIT DE SUSPENSION



KIT MONTAGE FAUX-PLAFOND PLÂTRE



Description produit	Désignation	Code
Installation en saillie grâce à un cadre d'adaptation pour installation en sallie		
Cadre saillie 600x600	SMB W60L60	53188899
Cadre saillie 1200x300	SMB W30L120	53189599
Installation dans un faux-plafond plâtre grâce aux étriers de fixation		
Kit montage faux-plafond plâtre 600x600	RC007Z SMB-PLC	34716599
Kit montage faux-plafond plâtre 1200x300	RC007Z SMB-PLC	34716599
Installation en suspendu grâce au kit de suspension		
Kit de suspension 600x600	RC007Z SME-2	34717299
Kit de suspension 1200x300	RC007Z SME-2	34717299

ETANCHES

La solution idéale pour les applications extérieures et industrielles, où les solutions étanches sont indispensables. Robuste, lumineux et économe en énergie, l'étanche MAZDA+ est également disponible en version câblage traversant





Produit	Schémas dimensionnels	Informations photométriques

ETANCHE 1200MM

MAZDA+ WT009C LED36S/840 PSU L1200









ETANCHE 1200MM CÂBLAGE TRAVERSANT

MAZDA+ WT009C LED36S/840 PSU L1200 TW1









ETANCHE 1500MM

MAZDA+ WT009C LED56S/840 PSU L1500









Produit	Schémas dimensionnels	Informations photométriques

ETANCHE 1500MM CÂBLAGE TRAVERSANT

MAZDA+ WT009C LED56S/840 PSU L1500 TW1









ETANCHE 1500MM 7400 LM

MAZDA+ WT009C LED74S/840 PSU L1500








Description produit	Flux	Durée de vie	Efficacité (±10 %)	IRC	Température de couleur	IP	IK	Driver	Garantie	Codes
	lm		lm/W		K				ans	
Versions 1200 mm										
MAZDA+ WT009C LED36S/840 PSU L1200	3600	50 kh L70	120	80	4000	IP65	IK08	PSU	5	52990899
MAZDA+ WT009C LED36S/840 PSU L1200 TW1	3600	50 kh L70	120	80	4000	IP65	IK08	PSU	5	52991599
Versions 1500 mm										
MAZDA+ WT009C LED56S/840 PSU L1500	5600	50 kh L70	120	80	4000	IP65	IK08	PSU	5	52992299
MAZDA+ WT009C LED56S/840 PSU L1500 TW1	5600	50 kh L70	120	80	4000	IP65	IK08	PSU	5	52993999
MAZDA+ WT009C LED74S/840 PSU L1500	7400	50 kh L70	120	80	4000	IP65	IK08	PSU	5	52994699



FIXATIONS AJUSTABLES

ETRIER DE FIXATION AJUSTABLES SUR LA LONGUEUR



Since 1894

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN, LÀ OÙ VOUS EN AVEZ BESOIN

MAZDA+



Pour en savoir plus : WWW.MAZDALIGHTING.COM/PLUS

SIGNIFY FRANCE
33 RUE DE VERDUN - CS 60019 - 92156 SURESNES CEDEX
SAS AU CAPITAL DE 195 990 000 EUROS
RCS NANTERRE 402 805 527

Crédit photo : ©Signify, AdobeStock : ©Andrey Popov, ©andrey, ©MR.MANOP, ©auremar

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou totale est interdite sans l'accord écrit préalable du titulaire du droit d'auteur. L'information présentée dans ce document ne participe d'aucun devis ou contrat. Elle est réputée être exacte et fiable et peut être modifiée sans notification. L'éditeur décline toute responsabilité à raison de son utilisation. Sa publication ne confère aucun droit d'utilisation sur un quelconque brevet ou autre titre de propriété industrielle ou intellectuelle, quel qu'il soit.

Juin 2024 - Code : 119191

MAZDA+