

# MAZDA Estanca WT007C

## Descripción de Producto

Las pantallas estancas LED son unas luminarias con LEDs integrados con un elevado factor de protección frente a los agentes externos como el polvo y agua. Son el reemplazo perfecto de las pantallas estancas fluorescentes en todo tipo de aplicaciones de interior y exterior.



La duración de las estancas LED es mucho mayor que la de una luminaria convencional, son una alternativa mucho más ecológica que además te ayudara a conseguir hasta un ahorro energético de hasta un 60%.

## Datos Técnicos

Producto	MAZDA WT007C LED17S/740 PSU L600	MAZDA WT007C LED34S/740 PSU L1200	MAZDA WT007C LED54S/740 PSU L1500
<b>12NC / EOC</b>	<b>911401800980 / 33877499</b>	<b>911401800580 / 33805799</b>	<b>911401800680 / 33806499</b>
Flujo Luminoso (lm)	1700	3400	5400
Consumo Energético (W)	17W	34W	54W
Eficacia del Sistema	>100lm/ w	>100lm/ w	>100lm/ w
Temperatura de Color (K)	4000K	4000K	4000K
IP	IP65 / IK06	IP65 / IK06	IP65 / IK06
I.R.C.	≥80	≥80	≥80
Vida	35.000 hrs (L70 B50) Ta 25°C	35.000 hrs (L70 B50) Ta 25°C	35.000 hrs (L70 B50) Ta 25°C
Clase (I/II)	Clase II	Clase II	Clase II
Dimensiones (mm)	598x35,5x73	1198x35,5x73	1498x35,5x73
Factor Potencia	0,9	0,9	0,9
Voltaje y Frecuencia	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz
Rango Temperatura	-20°C a +35°C	-20°C a +35°C	-20°C a +35°C
Conexión y Driver	Driver Interno	Driver Interno	Driver Interno
Garantía	2 Años	2 Años	2 Años
Regulación	CE/ ENEC/ EMC IEC60598	CE/ ENEC/ EMC IEC60598	CE/ ENEC/ EMC IEC60598

# MAZDA Estanca Vacía para TLED

## Descripción de Producto

Las pantallas estancas para tubos Led son unas luminarias preparadas para el funcionamiento con tubos LED MAZDA. Incluyen un fusible que protege los tubos de sobretensiones.

Son el reemplazo perfecto de las pantallas estancas fluorescentes en todo tipo de aplicaciones de interior y exterior.

La duración de las estancas LED es mucho mayor que la de una luminaria convencional, son una alternativa mucho más ecológica que además te ayudara a conseguir hasta un ahorro energético de hasta un 60%.



## Datos Técnicos

Producto	MAZDA WT006C 1xTLED L1200	MAZDA WT006C 2xTLED L1200	MAZDA WT006C 1xTLED L1500	MAZDA WT006C 2xTLED L1500
12NC / EOC	911401822381 / 36854299	911401822481 / 36855999	911401822581 / 36856699	911401822681 / 36857399
IP	IP65 /IK06	IP65 /IK06	IP65 /IK06	IP65 /IK06
I.R.C.	-	-	-	-
Clips de cierre	Plástico	Plastico	Plastico	Plástico
Material	Cacasa ABS / Cubierta Plástico	Cacasa ABS / Cubierta Plastico	Cacasa ABS / Cubierta Plastico	Cacasa ABS / Cubierta Plástico
Dimensiones (mm)	1200x	1200x	1500x	1500x
Factor Potencia	-	-	-	-
Voltaje y Frecuencia	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz
Rango Temperatura	-20°C a +40°C	-20°C a +40°C	-20°C a +40°C	-20°C a +40°C
Conexión y Driver	Sin equipo; Fusible protección para TLED	Sin equipo; Fusible protección para TLED	Sin equipo; Fusible protección para TLED	Sin equipo; Fusible protección para TLED
Garantía	2 Años	2 Años	2 Años	2 Años
Regulación	CE/ ENEC/ EMC IEC60598	CE/ ENEC/ EMC IEC60598	CE/ ENEC/ EMC IEC60598	CE/ ENEC/ EMC IEC60598