

PHILIPS

Ledinaire

All-in



Nouveau : Philips Ledinaire All-in

Tout ce dont vous avez besoin dans un seul luminaire


Jusqu'à 6 produits en 1

La nouvelle gamme de luminaires Philips Ledinaire All-in est une solution polyvalente pour tous vos travaux d'éclairage.

Les luminaires Ledinaire All-in combinent jusqu'à 6 codes en 1

Comment ça marche ?

- Réglez Le flux lumineux et/ou la température de couleur au moyen d'un interrupteur intégré.*
- Jusqu'à 3 températures de couleurs : 3000K – 6500K*
- Jusqu'à 3 flux lumineux : 1,100 – 6,800 lm*



Vos avantages



Réduisez vos stocks !

Un code plusieurs possibilités : il suffit de modifier le réglage sur place pour répondre aux besoins.



Facile à installer

Profitez d'une installation facile avec le connecteur rapide et sans outils.



Parfait pour la maintenance

Adaptez l'intensité et/ou la température de couleurs aux préférences de vos clients, à tout moment, avant ou après l'installation, en toute simplicité.



La qualité Philips

Les luminaires CoreLine All-in répondent à nos normes les plus strictes pour vous offrir la tranquillité d'esprit et ainsi des clients satisfaits.

* Selon la référence du produit

a lighting brand by  Signify

Facilité d'utilisation

- Moins de maintenance grâce à une longue durée de vie de 50.000 heures (L70 ou L65)
- Efficacité jusqu'à 145 lm/W pour de belles économies d'énergie
- Connecteur rapide pour une installation simple et rapide
- Qualité Philips



Ledinaire Panel All-in. 3 codes produit en 1.



Description de produit	Flux lumineux	Temp. couleur	EAN	12NC
	lm	K		
RC065B LED34S/830_835_840 PSD W60L60 OC	3400	3000/3500/4000	8720169501690	911401821985
RC065B LED34S/830_835_840 PSU W60L60 OC	3400	3000/3500/4000	8720169501683	911401821885

Ledinaire Hublot All-in. 6 codes produit en 1.



Description de produit	Flux lumineux	Temp. couleur	EAN	12NC
	lm	K		
WL070V LED11_17S/830_835_840	1100/1700	3000/3500/4000	8720169508248	911401833985

Ledinaire Etanche All-in. 2 codes produit en 1.



Description de produit	Flux lumineux	Temp. couleur	EAN	12NC
	lm	K		
WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	2900/4800	4000	8720169500211	911401815185
WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	2900/4800	4000	8720169500235	911401815385
WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	4100/6800	4000	8720169500228	911401815285
WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	4100/6800	4000	8720169500242	911401815485



Ledinaire ClearAccent All-in. 3 codes produit en 1.



Description de produit	Flux lumineux lm	Temp. couleur K	EAN	12NC
RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	500	2700/3000/4000	8720169208841	929003322602
RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	500	2700/3000/4000	8720169208827	929003322502

Ledinaire SlimDownlight All-in. 3 codes produit en 1.



Description de produit	Flux lumineux lm	Temp. couleur K	EAN	12NC
DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	1200	3000/4000/6500	8719514464438	929003251332
DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	3000	3000/4000/6500	8719514464452	929003251432

En savoir plus sur
la gamme Ledinaire All-in :
philips.be/ledinaire



Toujours le bon
choix de luminaire



Idéal pour
la maintenance



Installation aisée
grâce aux
connecteurs rapides



La qualité
Philips

© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Les informations fournies dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Signify ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et ne peut être tenu responsable de toute action entreprise sur la base de ces informations. Les informations contenues dans le présent document ne constituent en aucun cas une offre commerciale, ni une partie d'une offre ou d'un contrat, sauf indication contraire convenue par écrit avec Signify.



Les dénominations Philips et le logo Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. Toutes les autres marques utilisées sont propriété de Signify Holding ou d'autres ayants droit.