

Professional Lighting Catalogue

Ontdek ons uitgebreide assortiment van innovatieve en efficiënte LED-lampen en armaturen voor toepassingen zowel binnen als buiten

Lichtregelapparatuur Armatuurlichtregeling

Januari 2022
Bruto prijslijst – BeLux

'22


ActiLume Wireless



Het ActiLume Wireless 1-10 V-systeem kan samenwerken met OccuSwitch Wireless-apparaten. Draadloze armaturen met het ActiLume Wireless 1-10 V-systeem delen de aanwezigheidsinformatie en schakelen uit als alle sensors vaststellen dat er geen aanwezigheid is. De ActiLume 1-10 V-sensor biedt daglichtafhankelijke besparingen voor de aangesloten draadloze Switch Boxes. Deze daglichtafhankelijke regeling wordt niet gedeeld over het draadloze netwerk. Binnen een draadloos netwerk is het mogelijk verschillende zones met draadloze apparaten te creëren. Over al deze zones kunnen scènes gecreëerd worden en die kunnen vervolgens worden opgeroepen met behulp van de draadloze afstandsbediening.

- Maximale flexibiliteit zonder de extra kosten van bedrading; vrijstaande vloerarmaturen kunnen gebruikt worden voor het realiseren van een gecontroleerd verlichtingssysteem.
- Diverse sensors kunnen worden gebruikt om maximale energiebesparingen te realiseren door het licht te dimmen als iemand de werkruimte verlaat, hoewel het licht alleen volledig wordt uitgeschakeld als iedereen de ruimte heeft verlaten.
- De afstandsbediening kan gebruikt worden voor het handmatig overbruggen van het systeem en het oproepen van drie scènes.
- Biedt gemakkelijk te installeren energiebesparende oplossingen.
- Met het ActiLume Wireless 1-10 V-systeem kunnen cubicles/vrijstaande en hangende armaturen gemakkelijk gekoppeld worden om zo één systeem te vormen zonder hoge bedradingskosten of zonder verlies van flexibiliteit die later wellicht nog nodig kan zijn.
- Het draadloze netwerk is gebaseerd op de ZigBee-standaard. ZigBee creëert een robuust, betrouwbaar en fijnmazig netwerk dat datacommunicatie met een lage snelheid ondersteunt, en dit verzekert een lange batterijlevensduur voor apparaten die op batterijvoeding werken.
- In de loop van de tijd kan een netwerk uitgebreid worden met andere apparatuur uit de OccuSwitch Wireless-familie (OSW). De OccuSwitch Wireless-familie bestaat uit een OSW-actuator en een reeks sensors.
- In een draadloos netwerk kunnen tot 16 draadloze apparaten aangesloten worden.
- De eigenschappen van de ActiLume 1-10 V-sensor blijven gewoon intact: instelling van de lichtgevoeligheid binnen een bereik van 1/3 tot 3; vertragingstijd op maat tussen 1 en 30 minuten; activeren van 100 uur inbrandtijd.
- Individuele overbrugging via persoonlijke regeling door middel van de 'touch & dim'-functie op de Switch

Box, of over de verschillende apparaten binnen het netwerk met de draadloze afstandsbediening.



Product

LLC1685/14 ActiLume Wireless DALI gen2

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
56939900	LLC1685/14 ActiLume Wireless DALI gen2	1	68,50€

Armaturen Accessoires




Armatuurgebonden accessoires omvatten een reeks generieke producten die gebruikt kunnen worden voor het uitbreiden van de functionaliteit en/of het vereenvoudigen van de integratie van onze armatuurgebonden systemen.

- Armatuurgebonden accessoires maken het mogelijk de ActiLume-familie uit te breiden
- Tot de accessoires horen clips, lichtkappen, ringen en uitbreidingssensors
- Clips vergemakkelijken de installatie van sensors door het mogelijk te maken ze op de lamp te klikken
- Kappen en ringen dienen om dezelfde buitenafmetingen te verkrijgen voor de hele ActiLume-familie sensors en uitbreidingssensors
- Gemakkelijke installatie
- Philips ActiLume-systemen zijn op DALI of 1-10 V gebaseerde lichtregelsystemen die zijn ontworpen voor maximaal comfort en energiebesparingen tot 75% (in volautomatische stand en indien gebruikt in combinatie met Philips HF-Regulator EII Touch- en DALI- of 1-10 V-VSA's)




LRM8120/05 Lum Based
Ind Ext Sensor H513



Product

LRM8119/00 Lum Based Ext Sensor 100cm



Product

LCA8005/05 ActiLume Mounting Clip 50 W

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
13946100	LRM8119/00 Lum Based Ext Sensor 100cm	12	134,90€



© 2022 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat informatie met betrekking tot het product portfolio van Signify, deze informatie kan aan wijzigingen onderhevig zijn. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie, noch wordt een garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie, iedere aansprakelijkheid verband houdend met de informatie wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De informatie in dit document is niet bedoeld als een commercieel aanbod en maakt geen deel uit van een offerte of contract. De aanduidingen Philips en het Philips-schildemblem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. Signify Holding is rechthebbende met betrekking tot alle andere gebruikte handelsmerken tenzij deze toekomen aan andere rechthebbenden

www.lighting.philips.be