

PHILIPS

集成式吸顶灯

Essential

多功能浴霸



911401896784/P6



快速加热 — 温暖全身

Philips Essential SmartBright 多功能浴霸具有出色的加热、照明和通风功能，伴您度过舒适的浴室时光。该产品已通过 IPX2 认证，安全可靠。

简单易用，安全可靠

- 安全的 LED 技术

高级

- 创新 LED 技术可提供极长使用寿命

高品质的 LED 芯片

- 集成式 LED 光源

优质光源

- EyeComfort – 护眼灯具

产品亮点

安全的 LED 技术



灯带可以安全触摸和使用，没有触电风险。

创新 LED 技术



集成式 LED 光源

集成 LED 光源可提供完美的灯光氛围，同时减少维修和更换灯泡的次数。

EyeComfort – 护眼灯具



劣质灯光会造成眼睛疲劳。很多人长时间在室内活动，因此选择适合您的家居环境的灯具尤为重要。我们的产品符合极为严格的测试标准，包括闪烁、频闪、眩光、色彩还原和调光效果，以确保满足 EyeComfort 要求。此 Philips LED 灯具在使用寿命期间始终如一地提供舒适的灯光，十多年来一直提供稳定的照明质量、输出和色彩。

规格

设计和外观

- 颜色: 白色
- 材料: 金属, 塑料

随附其他功能/附件

- LED 模块 5 年保修: 否
- 预定光束: 否
- 漫射光效果: 是
- 可调光: 否
- 随附荧光灯: 否
- 随附卤素灯: 否
- 集成 LED: 是
- 自带电源开关: 否
- 线缆上配有开关按钮: 是

其他

- 设计用于: 浴室
- 风格: 不适用
- 类型: 吸顶灯

包装尺寸和重量

- 净重: 6.300 kg

服务

- 保修: 2 年

技术规格

- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 光源亮度: 900 lm
- 光色: 冷白色
- 主电源: 范围 220 伏 - 240 伏
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 内含光源的节能级别: 未随附灯泡
- IP 码: 防止射水
- 防护等级: I – 接地

包装尺寸和重量

- 毛重: 7.099 g
- 高度: 0.000
- 长度: 0.000
- 宽度: 0.000
- 材料编号 (12NC): 911401896784



发行日期: 2023-04-17
版本: 0.51

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文件中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com