

**PHILIPS**

LED Lampen

**ECHE  
HELDEN  
ECHE  
QUALITÄT**

# Jetzt auf LED wechseln!

Zukunftssicher und  
energiesparend!



Das Aus der Leuchtstofflampe

Seit 25.02.2023: Kompaktleuchtstofflampen

Ab 25.08.2023: T5- und T8-Röhren

Die EU setzt auf effiziente und umweltfreundliche Beleuchtung – deswegen werden konventionelle Lampen nach und nach vom Markt genommen. Damit Sie nicht im Dunkeln stehen, ist LED dafür genau die richtige Lösung.

## Ihre Vorteile mit Philips LED

- 1:1 Austausch ohne Planung möglich
- Bis zu 70 % Energieeinsparung
- Keine Einschränkung bei Haftung und Gewährleistung
- 3 Jahre Garantie auf alle CorePro Kompaktlampen
- Schnelle Amortisation, in der Regel bereits im 1. Jahr



Die richtige Alternative für viele konventionelle Lampen, T5- und T8 Röhren finden Sie auch in unserem Online LED-Berater!

**[www.philips.com/led-berater](http://www.philips.com/led-berater)**

# Umrüstungs-Berater Kompaktleuchtstofflampen

Auch online verfügbar unter [www.philips.com/led-berater](http://www.philips.com/led-berater)

| Derzeit verbaut |                   |         |                     | LED-Alternative        |                                                       |                        |                                                          |
|-----------------|-------------------|---------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Type            | Sockel            | Wattage | Vorschalt-<br>gerät | Philips<br>Bestell-Nr. | Produktbezeichnung<br>in Lichtfarbe 830<br>(warmweiß) | Philips<br>Bestell-Nr. | Produktbezeichnung<br>in Lichtfarbe 840<br>(neutralweiß) |
| PL-C            | G24d-1 /<br>2-Pin | 10W     | KVG                 | 70659600               | CorePro LED PLC 4.5W<br>830 2P G24d-1                 | 70661900               | CorePro LED PLC 4.5W<br>840 2P G24d-1                    |
|                 |                   | 13W     |                     | 70659600               | CorePro LED PLC 4.5W<br>830 2P G24d-1                 | 70661900               | CorePro LED PLC 4.5W<br>840 2P G24d-1                    |
|                 | G24d-2 /<br>2-Pin | 18W     |                     | 54127200               | CorePro LED PLC 6.5W<br>830 2P G24d-2                 | 54129600               | CorePro LED PLC 6.5W<br>840 2P G24d-2                    |
|                 | G24d-3 /<br>2-Pin | 26W     |                     | 54123400               | CorePro LED PLC 8.5W<br>830 2P G24d-3                 | 54125800               | CorePro LED PLC 8.5W<br>840 2P G24d-3                    |
|                 | G24q-1 /<br>4-Pin | 10W     | EVG                 | 70663300               | CorePro LED PLC 4.5W<br>830 4P G24q-1                 | 70665700               | CorePro LED PLC 4.5W<br>840 4P G24q-1                    |
|                 |                   | 13W     |                     | 70663300               | CorePro LED PLC 4.5W<br>830 4P G24q-1                 | 70665700               | CorePro LED PLC 4.5W<br>840 4P G24q-1                    |
|                 | G24q-2 /<br>4-Pin | 18W     |                     | 54119700               | CorePro LED PLC 6.5W<br>830 4P G24q-2                 | 54121000               | CorePro LED PLC 6.5W<br>840 4P G24q-2                    |
|                 | G24q-3 /<br>4-Pin | 26W     |                     | 54115900               | CorePro LED PLC 9W<br>830 4P G24q-3                   | 54117300               | CorePro LED PLC 9W<br>840 4P G24q-3                      |
| PL-L            | 2G11/<br>4-Pin    | 18W     | EVG                 | 48676800               | CorePro LED PLL HF 8W<br>830 4P 2G11                  | 48678200               | CorePro LED PLL HF 8W<br>840 4P 2G11                     |
|                 |                   | 24W     |                     | 48680500               | CorePro LED PLL HF 12W<br>830 4P 2G11                 | 48682900               | CorePro LED PLL HF 12W<br>840 4P 2G11                    |
|                 |                   | 36W     |                     | 73966200               | CorePro LED PLL HF 16.5W<br>830 4P 2G11               | 73974700               | CorePro LED PLL HF 16.5W<br>840 4P 2G11                  |
|                 |                   | 55W     |                     | 82839700               | CorePro LED PLL HF 24W<br>830 4P 2G11                 | 82841000               | CorePro LED PLL HF 24W<br>840 4P 2G11                    |
| PL-T            | G24q-2 /<br>4-Pin | 18W     | EVG                 | 48776500               | CorePro LED PLT HF 6.5W<br>830 4P G24q-2              | 48778900               | CorePro LED PLT HF 6.5W<br>840 4P G24q-2                 |
|                 | G24q-3 /<br>4-Pin | 26W     |                     | 48780200               | CorePro LED PLT HF 9W<br>830 4P G24q-3                | 48782600               | CorePro LED PLT HF 9W<br>840 4P G24q-3                   |
|                 |                   | 32W     |                     | 48784000               | CorePro LED PLT HF 15W<br>830 4P G24q-3               | 48786400               | CorePro LED PLT HF 15W<br>840 4P G24q-3                  |
|                 | G24q-4 /<br>4-Pin | 42W     |                     | 48788800               | CorePro LED PLT HF 18.5W<br>830 4P G24q-4             | 48790100               | CorePro LED PLT HF 18.5W<br>840 4P G24q-4                |
| PL-S            | G23/ 2-Pin        | 11W     | KVG                 | 59666800               | CorePro LED PLS 5W<br>830 2P G23                      | 59668200               | CorePro LED PLS 5W<br>840 2P G23                         |

**Achtung - Bitte achten Sie unbedingt auf die genaue Ersatzwattage.**  
Die Wattagen sind aufgrund der unterschiedlichen Sockel nicht untereinander kompatibel.

**Kompatibilitätsliste** (getestete und freigegebene EVGs) aufrufen:



© 2023 Signify GmbH  
Alle Rechte, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.  
Stand 02/2023



**Auch online zu finden unter:**

[www.philips.de/LEDtube](http://www.philips.de/LEDtube)  
[www.philips.at/LEDtube](http://www.philips.at/LEDtube)  
[www.philips.ch/LEDtube](http://www.philips.ch/LEDtube)