

LEDtube HF T5 HE - 1163 mm

Kompatibilität mit HF-Vorschaltgeräten (EVG)



KEY

	Das Vorschaltgerät ist kompatibel.
*	Das Vorschaltgerät ist kompatibel, die Lichtleistung kann um >10% von den Spezifikationen abweichen.
**	Das Vorschaltgerät ist kompatibel, die Lichtleistung kann um >20% von den Spezifikationen abweichen.
Dim	Das Vorschaltgerät ist kompatibel und bedingt zum Dimmen freigegeben.
	Das Vorschaltgerät ist nicht kompatibel.

Die Kompatibilitätsliste dient zu Informationszwecken und ist als Empfehlung zu betrachten. Signify hat sich bemüht, die besten Ergebnisse zu erzielen. Die Ergebnisse wurden in einer kontrollierten Laborumgebung erzielt und können von den tatsächlichen Anwendungsbedingungen abweichen.



EVG Marke und Typenbezeichnung	12nc	Lampen am Vorschaltgerät
PHILIPS HF-P 128 TL5 220-240	9137001366	1
PHILIPS EB-C 128 TL5 II	9137130404	1
PHILIPS EB-C 228 TL5 II	9137130406	2
PHILIPS HF-S 128-35 TL5 II	9137130332	1
PHILIPS HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 EII 220-240	9137006241	1
PHILIPS HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+	9137006956	1
PHILIPS HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII	9137006525	1
PHILIPS EB-C 128 TL5	9137131964	1
PHILIPS EB-Ci 1-2 14-28W	9137130432	1
PHILIPS HF-P 1 14-35 TL5 HE III IDC 4CIC	9137130310	1
PHILIPS HF-P 1 14-35 TL5 HE III IDC C2E	9137130310	1
PHILIPS HF-R 114-35 TL5 EII	9137006198	1
PHILIPS BLUE 128 LH TL5	9137004199	1
PHILIPS HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII 220-240	9137006525	1
PHILIPS HF-S 114-35 TL5 II	9137130429	1
PHILIPS HF-S 1 14-35 TL5 HE II	9137130420	1
PHILIPS HF-P 1 14-35 TL5 HE EII 220-240	9137006129	1
PHILIPS HF-Ri TD 1 28-35-49-54 TL5 E+	9137006560	1
PHILIPS EB-C 128 TL5 II	9137130404	2
PHILIPS HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240	9137006243	2
PHILIPS HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII	9137006526	2
PHILIPS HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+	9137006958	2
PHILIPS EB-C 228 TL5	9137131971	2
PHILIPS EB-Ci 1-2 14-28W	9137130432	2
PHILIPS HF-P 2 14-35 TL5 HE III IDC	9137130311	2
PHILIPS HF-S 2 14-35 TL5 HE II	9137130421	2
PHILIPS HF-R Es 214-35 TL5	9137006617	2
PHILIPS HF-R T 228 TL5 220-240	9137001863	2
PHILIPS HF-Pi 2 14/21/24/39 TL5 EII 220-240	9137006242	2
PHILIPS HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII 220-240	9137006526	2
PHILIPS HF-R 214-35 TL5 EII	9137006195	2
PHILIPS HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+	9137006561	2
PHILIPS HF-S 214-28 TL5 II	9137130430	2
PHILIPS HF-R Es 114-35 TL5	9137006616	1
OSRAM EZP5 2x28/220-230		2
OSRAM QT-FIT5 1x14-35		1
OSRAM QTP5 1x14-35		1
OSRAM QT-FIT5 2x14-35		2
OSRAM QTP5 2x14-35		2
OSRAM Qti 1x28/54/35/49 GII		1
OSRAM Qti 1x28/54 Dim		1
OSRAM Qti DALI 1x28/54 Dim		1
OSRAM Qti 2x28/54/35/49 GII		2
OSRAM Qti 2x28/54 Dim		2
OSRAM Qti DALI 2x28/54 Dim		2
OSRAM Qti 2x28/54		2
HELVAR EL1x14-35ngn5		1
HELVAR EL2x14-35ngn5		2
HELVAR EL2x14-35iDim		2
HELVAR EL2x14-35s		2

LED T5 HF 1163mm 16.5W
Modellnummer / EAN code: 9290013910B / 8720169254565 9290013911B / 8720169254589
AC (50Hz) auf HF Vorschaltgerät Kompatibel
**
**
Dim (2) (3)
**
Dim (2) (3)
**
*
Dim (2) (3)
**
**
*
* / Dim (2) (3)
Dim
**
**
**
* / Dim (3)
Dim (2) (3)
*
Dim
**
*
*
** / (1)
** / (1)
*
** / (1)
** / (1)
*

(1) Nicht in geschlossenen Leuchten verwenden
 (2) In leisen Umgebungen können hörbare Geräusche auftreten
 (3) Nicht unter 10% / Dali Stufe 170 dimmen
 (4) Nicht unter 20% / Dali Stufe 185 dimmen
 (5) Maximale Dimmstufe auf Dali Stufe 240 setzen

LEDtube HF T5 HE - 1463 mm

Kompatibilität mit HF-Vorschaltgeräten (EVG)



KEY

	Das Vorschaltgerät ist kompatibel.
*	Das Vorschaltgerät ist kompatibel, die Lichtleistung kann um >10% von den Spezifikationen abweichen.
**	Das Vorschaltgerät ist kompatibel, die Lichtleistung kann um >20% von den Spezifikationen abweichen.
Dim	Das Vorschaltgerät ist kompatibel und bedingt zum Dimmen freigegeben.
	Das Vorschaltgerät ist nicht kompatibel.

Die Kompatibilitätsliste dient zu Informationszwecken und ist als Empfehlung zu betrachten. Signify hat sich bemüht, die besten Ergebnisse zu erzielen. Die Ergebnisse wurden in einer kontrollierten Laborumgebung erzielt und können von den tatsächlichen Anwendungsbedingungen abweichen.



	EVG Marke und Typenbezeichnung	12nc	Lampen am Vorschaltgerät
VOSSLOH- SCHWABE	ELXc 235.232	183114	2
	ELXc 135.220	188921	1
	ELXc 135.231	183113	1
	ELXc 135.856	188093	1
	ELXd 135.724	188932	1
	ELXd 135.823	188717	1
	ELXc 235.857	188094	2
	ELXc 235.221	188922	2
	ELXd 235.725	188933	2
	ELXd 235.735	183059	2
	ELXc 154.633	188946	1
	ELXc 180.634	188947	1
	ELXd 180.613	188342	1
	ELXd 180.605	188334	1
	ELXc 254.636	188949	2
	ELXd 249.614	188343	2
	ELXc 280.637	188950	2
ELXd 249.606	188335	2	
ELXd 280.630	188604	2	
BIG-HUECO	BCS35.1FX-11/220-240	10077579	1
	BCD35.1F-01/220-240/1-10V	10097244	1
	BCS35.2FX-11/220-240	10077580	2
	BCD35.2F-01/220-240/1-10V	10097294	2
	MLD54.1FR-11/220-240/DALI	10097815	1
	MLS80.1/54.2FR-11/220-240	10071609	1
	MLS80.1FR-11/220-240	10071608	1
	MLD80.1FR-11/220-240/DALI	10097820	1
	MLD54.2FR-11/220-240/DALI	10092121	2
	MLD80.2FR-11/220-240/DALI	10101905	2
	MLS54.2F-01/220-240	166412	2
	MLS80.1/54.2FR-11/220-240	10071609	2
Arien EFA	BE - 214-35 - T5		
Others	Direct mains		

LED T5 HF 1463mm 20W
Modellnummer / EAN code: 9290013913B / 8720169254602 9290013914B / 8720169254626
AC (50Hz) auf HF Vorschaltgerät Kompatibel
*
*
*
*
*
*
** / Dim (1)
* / (1)
* / (1)
**
*
Dim (3)
*

- (1) Nicht in geschlossenen Leuchten verwenden
- (2) In leisen Umgebungen können hörbare Geräusche auftreten
- (3) Nicht unter 10% / Dali Stufe 170 dimmen
- (4) Nicht unter 20% / Dali Stufe 185 dimmen
- (5) Maximale Dimmstufe auf Dali Stufe 240 setzen

Allgemeine Hinweise: Bitte nutzen Sie die Produktnummer in der Kopfzeile der Spalten, um diese Liste der Kompatibilität zwischen Produkt und Vorschaltgerät zu verwenden. Bitte beachten Sie, dass Philips LEDtubes T5 nur mit HF-Vorschaltgeräten (EVG) im Wechselstrombetrieb getestet wurden. Die Leistung von Philips LEDtubes T5 an HF-Vorschaltgeräten (EVG) im Gleichstrombetrieb wurde nicht getestet und kann daher nicht gewährleistet werden. Die Philips LEDtube T5-Reihe ist nur für den Betrieb mit HF-Vorschaltgeräten (EVG) ausgelegt. Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken und ist als Empfehlung zu betrachten. Philips übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch die Nichtbeachtung der Empfehlungen in diesem Dokument entstehen. Philips übernimmt keine Verantwortung, Gewährleistung oder Haftung, wenn Philips LEDtubes mit Vorschaltgeräten verwendet werden, die nicht in dieser Liste aufgeführt sind, oder wenn Nachfolgemodelle der getesteten Vorschaltgeräte verwendet werden. Obwohl Philips bestrebt ist, möglichst genaue Informationen und Testergebnisse aus kontrollierten Produkttests zur Verfügung zu stellen, können die Ergebnisse bei verschiedenen Anwendungen variieren. Dieses Dokument konzentriert sich auf das Verhalten der oben genannten Philips LEDtube. Bitte beachten Sie auch die Installationsanweisungen der Hersteller von HF-Vorschaltgeräten (EVG).

Prüfen Sie immer die letzte Aktualisierung der Kompatibilitätsliste auf <https://www.lighting.philips.de/consumer/documentation-and-downloads>
<https://www.lighting.philips.at/consumer/documentation-and-downloads>
<https://www.lighting.philips.ch/consumer/documentation-and-downloads>

Dimmen einer LEDtube: Bitte beachten Sie, dass die Dimmkurve der LEDtube von der Kurve einer Leuchtstofflampe abweichen kann.



© 2023 Signify GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen können ohne Ankündigung geändert werden. Signify übernimmt keinerlei Zusicherung oder Gewährleistungen für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen und kann nicht für daraus resultierende Handlungen haftbar gemacht werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht als Angebot zu verstehen und sind kein Teil eines Angebots oder Vertrags, außer wenn anders mit Signify vereinbart. Alle Warenzeichen sind Eigentum von Signify Holding oder ihrer jeweiligen Inhaber.

Philips und das Philips Shield Emblem sind eingetragene Marken der Koninklijke Philips N.V. Alle anderen Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder Ihrer jeweiligen Inhaber.

Daten können sich ändern.
06/2023

www.philips.com/LEDtube