











# LEDtube HF T5 HE - 1200mm

## Kompatibilität mit HF-Vorschaltgeräten (EVG)



KEY

	Das Vorschaltgerät ist kompatibel.
	* Das Vorschaltgerät ist kompatibel, die Lichtleistung kann um >10% von den Spezifikationen abweichen.
	** Das Vorschaltgerät ist kompatibel, die Lichtleistung kann um >20% von den Spezifikationen abweichen.
	Das Vorschaltgerät ist nicht kompatibel.

Die Kompatibilitätsliste dient zu Informationszwecken und ist als Empfehlung zu betrachten. Signify hat sich bemüht, die besten Ergebnisse zu erzielen. Die Ergebnisse wurden in einer kontrollierten Laborumgebung erzielt und können von den tatsächlichen Anwendungsbedingungen abweichen.



LED T5 HF 1200mm 17.1W
Modellnummer / EAN code: 9290037744 / 8720169309548 9290037745 / 8720169309562

	EVG Marke und Typenbezeichnung	12nc	Lampen am Vorschaltgerät	AC (50Hz) auf HF Vorschaltgerät Kompatibel
PHILIPS	HF-P 128 TL5 220-240	9137001366	1	
	EB-C 128 TL5 II	9137130404	1	
	EB-C 228 TL5 II	9137130406	2	
	HF-S 128-35 TL5 II	9137130332	1	
	HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 EII 220-240	9137006241	1	*
	HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+	9137006956	1	
	HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII	9137006525	1	
	EB-C 128 TL5	9137131964	1	
	EB-Ci 1-2 14-28W	9137130432	1	
	HF-P 1 14-35 TL5 HE III IDC 4CIC	9137130310	1	
	HF-P 1 14-35 TL5 HE III IDC C2E	9137130310	1	
	HF-R Es 114-35 TL5	9137006616	1	
	HF-R 114-35 TL5 EII	9137006198	1	
	BLUE 128 LH TL5	9137004199	1	**
	HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII 220-240	9137006525	1	
	HF-S 114-35 TL5 II	9137130429	1	
	HF-S 1 14-35 TL5 HE II	9137130420	1	
	HF-P 1 14-35 TL5 HE EII 220-240	9137006129	1	**
	HF-Ri TD 1 28-35-49-54 TL5 E+	9137006560	1	
	EB-C 128 TL5 II	9137130404	2	
	HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240	9137006243	2	
	HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240	9137006243	2	
	HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII	9137006526	2	
	HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+	9137006958	2	
	EB-C 228 TL5	9137131971	2	
	EB-Ci 1-2 14-28W	9137130432	2	
	HF-P 2 14-35 TL5 HE III IDC	9137130311	2	*
	HF-S 2 14-35 TL5 HE II	9137130421	2	*
	HF-R Es 214-35 TL5	9137006617	2	
	HF-R T 228 TL5 220-240	9137001863	2	**
HF-Pi 2 14/21/24/39 TL5 EII 220-240	9137006242	2		
HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII 220-240	9137006526	2		
HF-R 214-35 TL5 EII	9137006195	2		
HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+	9137006561	2		
HF-S 214-28 TL5 II	9137130430	2		
OSRAM	QT-FIT5 1x14-35		1	
	QTP5 1x14-35		1	
	QT-FIT5 2x14-35		2	*
	QTP5 2x14-35		2	**
	Qti 1x28/54/35/49 GII		1	*
	Qti 1x28/54 DIM		1	*(1)
	Qti 2x28/54/35/49 GII		2	
	Qti 2x28/54 DIM		2	
	Qti DALI 2x28/54 DIM		2	*(1)
	Qti 2x28/54		2	
HELVAR	EL1x14-35ngn5		1	**
	EL2x14-35ngn5		2	*
	EL2x14-35iDim		2	
	EL2x14-35s		2	*
TRIDONIC ATCO	PCA 1x28 T5 BASIC Ip	22185086	1	
	PCA 2x28 T5 BASIC Ip	22185087	2	
	PC 1x14-35 T5 TOP Ip	22185157	1	*
	PC 1x14-35 T5 PRO Ip	22185147	1	
	PC 1/14-21-28-35 T5 PRO Ip	22087725	1	
	PC 1/14-21-28-35 T5 PRO Ip	22176096	1	
	PC 2x14-28 T5 TOP Ip	22185158	2	**
	PC 2x14-35 T5 PRO Ip	22185148	2	
	PCA 1x28/54 T5 ECO Ip	22185099	1	
	PCA 1x28/54 T5 EXCEL one4all Ip	22185108	1	
	PCA 2x28/54 T5 ECO Ip	22185100	2	
	PCA 2x28/54 T5 EXCEL one4all Ip	22185109	2	
	PC 2/14-35/49/54 T5 PRO-M Ip	22176186	2	**
	PC 1/14-35/49/80 T5 PRO-M Ip	22176184	1	*

(1) Nicht in geschlossenen Leuchten verwenden

# LEDtube HF T5 HE - 1200mm

## Ballast Compatibility List



### KEY

	Das Vorschaltgerät ist kompatibel.
*	Das Vorschaltgerät ist kompatibel, die Lichtleistung kann um >10% von den Spezifikationen abweichen.
**	Das Vorschaltgerät ist kompatibel, die Lichtleistung kann um >20% von den Spezifikationen abweichen.
	Das Vorschaltgerät ist nicht kompatibel.

Die Kompatibilitätsliste dient zu Informationszwecken und ist als Empfehlung zu betrachten. Signify hat sich bemüht, die besten Ergebnisse zu erzielen. Die Ergebnisse wurden in einer kontrollierten Laborumgebung erzielt und können von den tatsächlichen Anwendungsbedingungen abweichen.



	EVG Marke und Typenbezeichnung	12nc	Lampen am Vorschaltgerät
VOSSLOH-SCHWABE	ELXc 328.230	183112	3
	ELXc 135.220	188921	1
	ELXc 228.229	183111	1
	ELXc 228.229	183111	2
	ELXc 135.231	183113	1
	ELXc 135.856	188093	1
	ELXc 228.229	183111	2
	ELXc 235.857	188094	2
	ELXc 235.221	188922	2
	ELXd 235.735	183059	2
	ELXc 154.633	188946	1
	ELXd 154.611	188340	1
	ELXd 154.603	188332	1
	ELXc 254.636	188949	2
ELXd 254.612	188341	2	
ELXd 254.604	188333	2	
BAG-HUECO	BCS35.1FX-11/220-240	10077579	1
	BCS35.2FX-11/220-240	10077580	2
	MLS54.2F-01/220-240	166412	2
	MLD54.2FR-11/220-240/DALI	10092121	2
	MLD54.1FR-11/220-240/DALI	10097815	1
	MLS80.1/54.2FR-11/220-240	10071609	1
	MLS80.1/54.2FR-11/220-240	10071609	2
	MLS80.1FR-11/220-240	10071608	1
	D35.1-23051E		1
	SCS35.1F-01/220-240		1
	MLS80.1F-01/220-240		1
ELT	BE - 214-35 - T5		2
GELEC	CDZ128LY10		1
THORN	GM128		1
OTHERS	Direct mains		

LED T5 HF 1200mm 17.1W
Modellnummer / EAN code: 9290037744 / 8720169309548 9290037745 / 8720169309562
AC (50Hz) auf HF Vorschaltgerät Kompatibel
*
*
*(1)
**
*(1)
*(1)
*
*
**

(1) Nicht in geschlossenen Leuchten verwenden

### Allgemeiner Hinweis für LEDtube HF T5 HE - 1200mm

**Allgemeine Hinweise:** Bitte nutzen Sie die Produktreferenznummer in der Kopfzeile der Spalten, um diese Liste der Kompatibilität zwischen Produkt und Vorschaltgerät zu verwenden. Bitte beachten Sie, dass Philips LEDtubes T5 nur mit HF-Vorschaltgeräten (EVG) im Wechselstrombetrieb getestet wurden. Die Leistung von Philips LEDtubes T5 an HF-Vorschaltgeräten (EVG) im Gleichstrombetrieb wurde nicht getestet und kann daher nicht gewährleistet werden. Die Philips LEDtube T5-Reihe ist nur für den Betrieb mit HF-Vorschaltgeräten (EVG) ausgelegt. Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken und ist als Empfehlung zu betrachten. Philips übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch die Nichtbeachtung der Empfehlungen in diesem Dokument entstehen. Philips übernimmt keine Verantwortung, Gewährleistung oder Haftung, wenn Philips LEDtubes mit Vorschaltgeräten verwendet werden, die nicht in dieser Liste aufgeführt sind, oder wenn Nachfolgemodelle der getesteten Vorschaltgeräte verwendet werden. Obwohl Philips bestrebt ist, möglichst genaue Informationen und Testergebnisse aus kontrollierten Produkttests zur Verfügung zu stellen, können die Ergebnisse bei verschiedenen Anwendungen variieren. Dieses Dokument konzentriert sich auf das Verhalten der oben genannten Philips LEDtube. Bitte beachten Sie auch die Installationsanweisungen der Hersteller von HF-Vorschaltgeräten (EVG).

Prüfen Sie immer die letzte Aktualisierung der Kompatibilitätsliste auf <https://www.philips.com/dokumente>

# LEDtube HF T5 HE - 1500mm

## Ballast Compatibility List



KEY

	Das Vorschaltgerät ist kompatibel.
	* Das Vorschaltgerät ist kompatibel, die Lichtleistung kann um >10% von den Spezifikationen abweichen.
	** Das Vorschaltgerät ist kompatibel, die Lichtleistung kann um >20% von den Spezifikationen abweichen.
	Das Vorschaltgerät ist nicht kompatibel.

Die Kompatibilitätsliste dient zu Informationszwecken und ist als Empfehlung zu betrachten. Signify hat sich bemüht, die besten Ergebnisse zu erzielen. Die Ergebnisse wurden in einer kontrollierten Laborumgebung erzielt und können von den tatsächlichen Anwendungsbedingungen abweichen.



LED T5 HF 1500mm 20.5W
Modellnummer / EAN code: 9290037747 / 8720169309586 9290037748 / 8720169309609

	EVG Marke und Typenbezeichnung	12nc	Lampen am Vorschaltgerät	AC (50Hz) auf HF Vorschaltgerät Kompatibel
PHILIPS	HF-S 128-35 TL5 II	9137130332	1	
	HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 EII 220-240	9137006241	1	
	HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+	9137006956	1	
	HF-Ri TD 1 35/49/80 TL5 E+	9137006957	1	
	HF-Ri TD 1 35/49/80 TL5 E+	9137006957	1	
	HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII	9137006525	1	
	HF-P 1 14-35 TL5 HE III IDC 4CIC	9137130310	1	*
	HF-P 1 14-35 TL5 HE III IDC C2E	9137130310	1	*
	HF-R Es 114-35 TL5	9137006616	1	
	HF-R 114-35 TL5 EII	9137006198	1	
	HF-P 135 TL5 220-240	9137001367	1	
	HF-P 135 TL5 220-240	9137001726	1	
	HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII 220-240	9137006525	1	
	HF-S 114-35 TL5 II	9137130429	1	
	HF-S 1 14-35 TL5 HE II	9137130420	1	
	HF-P 1 14-35 TL5 HE EII 220-240	9137006129	1	**
	HF-Ri TD 1 28-35-49-54 TL5 E+	9137006560	1	
	HF-P 235 TL5 220-240	9137001212	2	
	HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240	9137006243	2	
	HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240	9137006243	2	
	HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII	9137006526	2	
	HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+	9137006958	2	
	HF-P 2 14-35 TL5 HE III IDC	9137130311	2	**
	HF-S 2 14-35 TL5 HE II	9137130421	2	**
	HF-R Es 214-35 TL5	9137006617	2	
	HF-Pi 2 14/21/24/39 TL5 EII 220-240	9137006242	2	
	HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII 220-240	9137006526	2	
	HF-R 214-35 TL5 EII	9137006195	2	
HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+	9137006561	2		
HF-Ri TD 2 14/21/24/39 TL5 E+	9137006709	2		
HF-Ri TD 1 14/21/24/39 TL5 E+	9137006608	1		
HF-Ri TD 2 14/21/24/39 TL5 E+	9137006984	2		
HF-Pi 2 14/21/24/39 TL5 EII 220-240	9137006242	2		
OSRAM	QT-FIT5 1x14-35		1	
	QTP5 1x14-35		1	
	QT-FIT5 2x14-35		2	*
	QTP5 2x14-35		2	**
	Qti 1x35/49/80 GII		1	*
	Qti 1x35/49/80		1	
	Qti 1x28/54/35/49 GII		1	**
	Qti 1x35/49/80 DIM		1	
	Qti DALI 1x35/49/80 DIM		1	*
	Qti 2x35/49/80 GII		2	**
	Qti 2x28/54/35/49 GII		2	
	Qti 2x35/49 DIM		2	**
	Qti 2x35/49/80 DIM		2	*
Qti DALI 2x35/49/80 DIM		2		
HELVAR	EL1x14-35ngn5		1	**
	EL2x14-35ngn5		2	**
	EL2x14-35s		2	**
TRIDONIC ATCO	PCA 1x35 T5 BASIC Ip	22185080	1	
	PC 2x35 T5 TOP Ip (28000047)	28000047	2	
	PC 2x35 T5 TOP Ip (87500292)	87500292	2	
	PCA 2x35 T5 BASIC Ip	22185081	2	
	PC 1x14-35 T5 TOP Ip	22185157	1	*
	PC 1x14-35 T5 PRO Ip	22185147	1	
	PC 1/14-21-28-35 T5 PRO Ip	22087725	1	
	PC 1/14-21-28-35 T5 PRO Ip	22176096	1	
	PCA 1x35/49/80 T5 ECO Ip	22185096	1	
	PCA 1x35/49/80 T5 EXCEL one4all Ip	22185105	1	
	PCA 1x35/49/80 T5 EXCEL one4all Ip	22176172	1	
	PCA 2x35/49 T5 EXCEL one4all Ip	22185106	2	
	PCA 2x35/49 T5 ECO Ip	22185097	2	
	PC 2/14-35/49/54 T5 PRO-M Ip	22176186	2	
	PC 1/14-35/49/80 T5 PRO-M Ip	22176184	1	







© 2024 Signify

Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen können ohne Ankündigung geändert werden. Signify übernimmt keinerlei Zusicherung oder Gewährleistungen für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen und kann nicht für daraus resultierende Handlungen haftbar gemacht werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht als Angebot zu verstehen und sind kein Teil eines Angebots oder Vertrags, außer wenn anders mit Signify vereinbart. Alle Warenzeichen sind Eigentum von Signify Holding oder ihrer jeweiligen Inhaber.

04/2024

[www.philips.com](http://www.philips.com)