

# PHILIPS

## CoreLine

 Innovativo

 Facile da installare

 Elevata qualità

REAL  
PROs  
REAL  
QUALITY



# Proiettore CoreLine Gen 2

## I veri professionisti scelgono design compatto e convenienza

**Nuovo Proiettore CoreLine Gen 2: Illuminazione LED di alta qualità con la massima flessibilità e facilità di installazione.**

Il nuovo Proiettore Philips CoreLine Gen 2 è la scelta ideale per coloro che ricercano apparecchi altamente efficienti e adatti a molteplici applicazioni. Infatti, è in grado di adattarsi alla maggior parte dei binari 3C sul mercato europeo, consentendo un'installazione semplice e rapida. Il nuovo design è moderno e, allo stesso tempo, robusto, garantendo una lunga durata dell'apparecchio. La sua resa cromatica CRI 90 fa risaltare i colori e le sfumature, mentre la possibilità di direzionare il fascio luminoso permette di valorizzare aree o prodotti specifici. Grazie al Proiettore Philips CoreLine Gen 2, è possibile ottenere importanti vantaggi commerciali in qualsiasi ambiente, dai supermercati, ai negozi di vendita al dettaglio, fino alle aree hospitality.

### Benefici e caratteristiche:

- Nuovo design ancora più compatto (ø 80 mm x 125 mm)
- Finitura moderna, bianca o nera, che rende il proiettore adatto al design di molti interni
- Ideale per la sostituzione dei tradizionali proiettori CDM
- Si adatta alla maggior parte dei binari 3C nel mercato europeo
- Robusto alloggiamento e cerniera in metallo
- Driver integrato
- Efficienza energetica: 100–110 lm/W
- Maggiore resa cromatica (CRI 90)
- Temperatura del colore 3000 o 4000 K
- Ampiezza del fascio di luce di 25 o 38 gradi con flusso luminoso di 3000 lm

### Aree di applicazione:

- Retail
- Hospitality
- Applicazioni generali per interni

### Principali vantaggi

**Nuovo!**



Design moderno dalla finitura bianca o nera



Maggiore qualità della luce e migliore resa cromatica



Adattatore per binario 3C

## Maggiori informazioni

Grazie alla sua forma compatta, al design leggero ma resistente e all'adattatore per binari 3C, il nuovo Proiettore Philips CoreLine Gen2 rende l'installazione rapida, semplice e flessibile.

Installazione semplice e rapida grazie all'adattatore per binario 3C

Design compatto con driver integrato

Robusta cerniera in metallo e ampiezza del fascio di luce di 25 o 28 gradi


Elevata qualità della luce e della resa cromatica (CRI 90)



### Dettagli



### Dimensioni



## Proiettore Philips CoreLine Gen2



50,000h  
at L70/B50



1 pack

Tipo Prodotto	Potenza	Flusso luminoso	Efficienza	Temp. Colore	Angolo del fascio	Colore	Codice EOC
Proiettore CoreLine	W	lm	lm/W	K	degree		
ST151T LED30S/930 MB BK	30	3000	100	3000	25	Black	52855099
ST151T LED30S/940 MB BK	27		110	4000		52856799	
ST151T LED30S/930 MB WH	30		100	3000		White	52857499
ST151T LED30S/940 MB WH	27		110	4000		52858199	
ST151T LED30S/930 WB BK	30		100	3000	38	Black	52859899
ST151T LED30S/940 WB BK	27		110	4000		52860499	
ST151T LED30S/930 WB WH	30		100	3000		White	52861199
ST151T LED30S/940 WB WH	27		110	4000		52862899	

© 2021 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui fornite possono essere modificate senza preavviso. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto salvo diversamente concordato con Signify.



Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Signify Holding o dei rispettivi proprietari.

Tutte le informazioni tecniche sulla gamma CoreLine disponibili su <https://www.lighting.philips.it/prodotti/coreline>