



Bruto prijslijst

Buitenverlichting

Ingangsdatum 1 juli 2022

In deze prijslijst een update van de prijzen met ingang van 01-07-2022. Nieuw op deze prijslijst is de LumiStreet Pro, deze verbeterde versie van de LumiStreet is zonder gereedschap te openen wat sneller onderhoud mogelijk maakt. Met dit overzicht zorgen we ervoor dat u op een makkelijke en snelle manier met ons zaken kan doen.

Wenst u toch iets extra's neem dan contact met ons op voor het maken van een offerte via:
quotations.nl@signify.com

Meerprijzen	Bruto
Zhaga socket Top	€ 30,00
Zhaga Socket Bottom	€ 30,00
InterAct City OLC (excl. 'life cycle services')	€ 145,00
RAL Kleur	€ 50,00
Marine Salt Protection coating	€ 75,00
10kV Surge Protection	€ 25,00
Kabelprijs per meter	€ 5,00
Back Louvre	€ 25,00

LumiStreet Pro gen2



		Aantal LEDs										Lumenrange (source)			Kortings- groep
		6	10	20	30	40	60	80	120	160	830	730	740	71	
												3000K	3000K	4000K/5700K	Bruto
Micro	BGP291	x									600-1600	800-1800	800-2000	€ 333	
	BGP291		x								1800-2700	2000-3000	2200-3500	€ 345	
	BGP291			x							3000-7400	3400-8900	3900-9400	€ 375	
Mini	BGP292		x								1400-2200	1400-2200	1400-2200	€ 365	
	BGP292			x							2500-5400	2500-5900	2500-5900	€ 395	
	BGP292				x						5600-8000	6000-9400	6000-10000	€ 425	
	BGP292					x					8400-13900	9900-17000	10900-18000	€ 455	
Medium	BGP293					x					4500-6400	4500-6400	4500-6400	€ 475	
	BGP293						x				7000-14900	7000-17000	7000-18000	€ 535	
	BGP293							x			16000-20000	18000-24000	19000-26000	€ 595	
Large	BGP294								x		10900-28000	13900-32000	14000-32000	€ 800	
	BGP294									x	30000-33000	34000-38000	34000-42000	€ 920	

<https://www.lighting.philips.nl/prof/buitenverlichting/straatverlichting/lumistreet-gen2>

DigiStreet



		Aantal LEDs										Lumenrange (source)			Kortings- groep
		6	10	20	30	40	60	80	100	120	830	730	740	71	
												3000K	3000K	4000K/5700K	Bruto
Micro	BGP760	x									600-1200	800-1200	800-1200	€ 363,00	
	BGP760		x								1600-2200	1400-2400	1400-2400	€ 375,00	
	BGP760			x							2400-4900	2700-5400	2700-6000	€ 405,00	
Mini	BGP761				x						4500-6400	4500-8400	4500-8400	€ 455,00	
	BGP761					x					6900-9400	9000-10900	9000-11900	€ 485,00	
Medium	BGP762						x				9500-12900	9500-16900	9500-16900	€ 565,00	
	BGP762							x			13900-20000	18000-22000	17000-23900	€ 625,00	
Large	BGP763								x		nvt	24000-28000	24000-30000	€ 770,00	
	BGP763									x	24000-30000	30000-36000	32000-36000	€ 830,00	

<https://www.lighting.philips.nl/prof/buitenverlichting/straatverlichting/digistreet>

Luma gen2



		Aantal LEDs											Lumenrange (source)			Kortings- groep
		6	10	20	30	40	60	80	100	120	150	180	830	730	740	71
													3000K	3000K	4000K/5700K	Bruto
Nano*	BGP701	x											600-800	800-1000	800-1000	€ 393,00
	BGP701		x										1000-1800	1200-2000	1200-2200	€ 405,00
	BGP701			x									2000-5000	2200-6000	2400-6500	€ 435,00
Mini Compact*	BGP713	x											600 - 800	800 -1000	800 -1000	€ 413,00
	BGP713		x										1000 - 1800	1200 - 2000	1200 - 2200	€ 425,00
	BGP713			x									2000 - 5000	2200 - 6000	2400 - 6000	€ 455,00
	BGP713				x								5500 - 8000	6500 - 8000	6500 - 8000	€ 485,00
	BGP713					x							8500 - 14000	8500 - 16900	8500 - 16900	€ 515,00
Medium	BGP704			x									2200-5000	2200-4000	2400-6000	€ 475,00
	BGP704				x								5500-8000	4500-8000	6500-8000	€ 535,00
	BGP704					x							8500-14000	8500-14000	8500-14000	€ 595,00
	BGP704						x						15000-21000	15000-24000	15000-26000	€ 655,00
Large	BGP705					x							8500-14000	8500-14000	8500-14000	€ 1.030,00
	BGP705						x						15000-18000	15000-18000	15000-18000	€ 1.090,00
	BGP705							x					19000-22000	19000-22000	19000-22000	€ 1.150,00
	BGP705								x				23000-25000	23000-25000	23000-25000	€ 1.210,00
	BGP705									x			26000-32000	26000-32000	26000-32000	€ 1.300,00
	BGP705										x		34000-48000	34000-58000	34000-63000	€ 1.390,00

* De BGP701 en de BGP713 zijn doorontwikkelingen van respectievelijke de BGP702 en de BGP703, de behuizing is smaller geworden om grondstoffen te besparen, terwijl het lichtbeeld identiek is gebleven. BGP702 en BGP703 zijn nog wel leverbaar, prijs op aanvraag.

<https://www.lighting.philips.nl/prof/buitenverlichting/straatverlichting/luma-gen2>

Iridium gen4



		Aantal LEDs						Lumenrange (source)			Kortingsgroep
		6	10	20	30	40	60	830	730	740	71
								3000K	3000K	4000K/5700K	Bruto
Mini	BGP501	x						600-800	800-1000	800-1000	€ 468,00
	BGP501		x					1000-2000	1200-2200	1200-2200	€ 480,00
	BGP501			x				2200-5000	2400-5500	2400-6500	€ 510,00
Medium	BGP502	x						600-800	800-1000	800-1000	€ 518,00
	BGP502		x					1000-2000	1200-2200	1200-2200	€ 530,00
	BGP502			x				2200-5000	2400-5500	2400-6000	€ 560,00
	BGP502				x			5500-7600	6000- 8000	6500-8000	€ 590,00
	BGP502					x		8000-9000	8500	8500-9000	€ 620,00
	BGP502						x	9500-16000	9000-19000	9500-21000	€ 680,00

<https://www.lighting.philips.nl/prof/buitenverlichting/straatverlichting/iridium-gen4>

TownGuide



		Aantal LEDs				Lumenrange (source)			Kortingsgroep
		32	64	96	128	830	730	740	72
						3000K	3000K	4000K	Bruto
BDP100*	PCC**	x				1200-1500	1200-1500	1200-1500	€ 434,00
	PCC		x			2000-5000	2000-5000	2000-5000	€ 482,00
	PCC			x		6000-10000	6000-10000	6000-10000	€ 530,00
	PCC				x	11000-12000	11000-12000	11000-12000	€ 578,00

* Prijzen van BDP100 gelden ook voor de BDP101 & BDP102 & BDP103 & BDP104 & BDP105

** Voor de Semi Frosted (PCTR) en Frosted (PCF) kappen geldt dezelfde prijs als de heldere (PCC) kappen

<https://www.lighting.philips.nl/prof/buitenverlichting/stadsverlichting/townguide-performer>

TownTune*/**



		Aantal LEDs						Lumenrange (source)			Kortings- groep
		6	10	12	20	30	40	830	730	740	72
								3000K	3000K	4000K	Bruto
CPT	BDP260			x				1200-3000	1400-3500	1400-3500	€ 327,00
	BDP260				x			3500-5000	3900-5900	3900-6400	€ 351,00
	BDP260						x	5500-7900	6400-9400	6900-10000	€ 411,00
CCB	BDP275			x				1200-3000	1400-3500	1400-3500	€ 383,00
	BDP275				x			3500-5000	3900-5900	3900-6400	€ 407,00
	BDP275						x	5500-7900	6400-9400	6900-10000	€ 467,00
A-SYMM	BDP265				x			2700-5000	3400-4500	3400-4500	€ 373,00
	BDP265					x		5600-7400	5000-7400	5000-7400	€ 403,00
	BDP265						x	8000-9400	7900-12000	7900-13000	€ 433,00
LYRE	BDP270	x						600-1000	800-1000	800-1000	€ 381,00
	BDP270		x					1200-2400	1200-3000	1200-3000	€ 393,00
	BDP270				x			2700-5000	3400-4500	3400-4500	€ 423,00
	BDP270					x		5600-7400	5000-7400	5000-7400	€ 453,00
	BDP270						x	8000-9400	7900-12000	7900-13000	€ 483,00

* Voor de BDP261 & BDP266 & BDP271 geldt een meerprijs van 25 EUR

** Voor de BDP262 & BDP263 & BDP267 & BDP268 & BDP272 & BDP273 & BDP277 & BDP278 geldt een meerprijs van 50 EUR

CPT

<https://www.lighting.philips.nl/prof/buitenverlichting/stadsverlichting/towntune-central-opzetmontage>

<https://www.lighting.philips.nl/prof/buitenverlichting/stadsverlichting/towntune-central-opzetmontage-dr>

<https://www.lighting.philips.nl/prof/buitenverlichting/stadsverlichting/towntune-central-opzetmontage-dtc>

<https://www.lighting.philips.nl/prof/buitenverlichting/stadsverlichting/towntune-central-opzetmontage-dtd>

CCB

<https://www.lighting.philips.nl/prof/buitenverlichting/stadsverlichting/towntune-ccb>

A-SYMM

<https://www.lighting.philips.nl/prof/buitenverlichting/stadsverlichting/towntune-asymmetric>

<https://www.lighting.philips.nl/prof/buitenverlichting/stadsverlichting/towntune-asymmetric-lyre-dr>

<https://www.lighting.philips.nl/prof/buitenverlichting/stadsverlichting/towntune-asymmetric-lyre-dtc>

<https://www.lighting.philips.nl/prof/buitenverlichting/stadsverlichting/towntune-asymmetric-lyre-dtd>

LYRE

<https://www.lighting.philips.nl/prof/buitenverlichting/stadsverlichting/towntune-asymmetric-lyre>

<https://www.lighting.philips.nl/prof/buitenverlichting/stadsverlichting/towntune-asymmetric-lyre-dr>

<https://www.lighting.philips.nl/prof/buitenverlichting/stadsverlichting/towntune-asymmetric-lyre-dtc>

<https://www.lighting.philips.nl/prof/buitenverlichting/stadsverlichting/towntune-asymmetric-lyre-dtd>

CityCharm



		Aantal LEDs			Lumenrange (source)			Kortingsgroep
		8	20	40	830	730	740	72
					3000K	3000K	4000K	Bruto
Cordoba	BDS490	x			1200-3000	1400-3500	1400-3500	€ 558,00
	BDS490		x		3500-5000	3900-6000	3900-6400	€ 594,00
	BDS490			x	5600-8000	6400-9400	7000-10000	€ 654,00
Cone	BDS491	x			1000-2000	1000-2000	1000-2500	€ 558,00
	BDS491		x		2500-5000	2500-5000	3000-5000	€ 594,00
	BDS491			x	6000-10000	6000-10000	6000-10000	€ 654,00
Fluid	BDS492	x			1200-3000	1400-3500	1400-3500	€ 608,00
	BDS492		x		3500-5000	3900-6000	3900-6400	€ 644,00
	BDS492			x	5600-8000	6400-9400	7000-10000	€ 704,00

Cone

<https://www.lighting.philips.nl/prof/buitenverlichting/stads-en-straatverlichting/stads-en-straatverlichtingsarmaturen/citycharm-cone>

Cordoba

<https://www.lighting.philips.nl/prof/buitenverlichting/stads-en-straatverlichting/stads-en-straatverlichtingsarmaturen/citycharm-cordoba>

Fluid

<https://www.lighting.philips.nl/prof/buitenverlichting/stadsverlichting/citycharm-fluid>

UrbanStar



		Aantal LEDs			Lumenrange (source)			Kortingsgroep
		6	10	20	830	730	740	72
					3000K	3000K	4000K	Bruto
	BDS100	x			600-1200	800-1200	800-1200	€ 690,00
	BDS100		x		1400-1800	1400-2200	1400-2200	€ 702,00
	BDS100			x	2300-4800	2800-5400	2800-5400	€ 732,00

<https://www.lighting.philips.nl/prof/buitenverlichting/stadsverlichting/urbanstar-bds100>

CityClassic gen2



		Aantal LEDs			Lumenrange (source)			Kortingsgroep
		6	10	20	830	730	740	72
					3000K	3000K	4000K	Bruto
Large Canopy	BDS510	x			600-800	800-1000	800-1000	€ 623,00
	BDS510		x		1000-1800	1200-2200	1200-2200	€ 635,00
	BDS510			x	2000-5000	2400-6000	2400-6500	€ 665,00
Large Torch	BDS511	x			600-800	800-1000	800-1000	€ 573,00
	BDS511		x		1000-1800	1200-2200	1200-2200	€ 585,00
	BDS511			x	2000-5000	2400-6000	2400-6500	€ 615,00
Small Canopy	BDS512	x			600-800	800-1000	800-1000	€ 598,00
	BDS512		x		1000-1800	1200-2200	1200-2200	€ 610,00
	BDS512			x	2000-5000	2400-6000	2400-6500	€ 640,00
Small Torch	BDS513	x			600-800	800-1000	800-1000	€ 553,00
	BDS513		x		1000-1800	1200-2200	1200-2200	€ 565,00
	BDS513			x	2000-5000	2400-6000	2400-6500	€ 595,00

CityClassic Plus gen2



		Aantal LEDs	Lumenrange (source)	Kortingsgroep
		15	730	72
			3000K	Bruto
Large Canopy	BDS520	x	2000-4000	€ 825,00 nieuw!
Large Torch	BDS521	x	2000-4000	€ 775,00 nieuw!
Small Canopy	BDS522	x	2000-4000	€ 800,00 nieuw!
Small Torch	BDS523	x	2000-4000	€ 755,00 nieuw!

<https://www.lighting.philips.nl/prof/buitenverlichting/stadsverlichting/cityclassic-gen2>

Metronomis LED



		Aantal LEDs			Lumenrange (source)			Kortingsgroep
		16	40	64	830	730	740	72
					3000K	3000K	4000K	Bruto
Cone Fluid	BDS670	x			1500-4000	2000-4000	2000-4000	€ 1.168,00
	BDS670		x		5000-7000	5000-7000	5000-7000	€ 1.180,00
	BDS670			x	8000-12000	8000-12000	8000-12000	€ 1.240,00
Cone Sharp	BDS660	x			1500-4000	2000-4000	2000-4000	€ 1.168,00
	BDS660		x		5000-7000	5000-7000	5000-7000	€ 1.180,00
	BDS660			x	8000-12000	8000-12000	8000-12000	€ 1.240,00

Cone Fluid

<https://www.lighting.philips.nl/prof/buitenverlichting/stadsverlichting/metronomis-led-bds670>

Cone Sharp

<https://www.lighting.philips.nl/prof/buitenverlichting/stadsverlichting/metronomis-led-bds660>

		Aantal LEDs			Lumenrange (source)			Kortingsgroep
		16	20	40	830	730	740	72
					3000K	3000K	4000K	Bruto
Torch	BDS650	x			1500-2000	2000	2000	€ 1.112,00
	BDS650		x		2500-4000	2500-4000	2500-4000	€ 1.124,00
	BDS650			x	5000-10000	5000-12000	5000-12000	€ 1.184,00
Torch + hat	BDS651	x			1500-2000	2000	2000	€ 1.168,00
	BDS651		x		2500-4000	2500-4000	2500-4000	€ 1.180,00
	BDS651			x	5000-10000	5000-12000	5000-12000	€ 1.240,00

Torch

<https://www.lighting.philips.nl/prof/buitenverlichting/stadsverlichting/metronomis-led-bds650>

Metronomis I LED



		Aantal LEDs			Lumenrange (source)			Kortingsgroep
		20	40	64	830	730	740	72
					3000K	3000K	4000K	Bruto
Porto	BDS501	x			2500-5000	2500-5000	2500-5000	€ 1.519,00
	BDS501		x		6000-10000	6000-10000	6000-10000	€ 1.579,00
	BDS501			x	11000-14000	11000-14000	11000-14000	€ 1.651,00
Berlin*	BDS570	x			2500-5000	2500-5000	2500-5000	€ 1.452,00
	BDS570		x		6000-10000	6000-10000	6000-10000	€ 1.512,00
	BDS570			x	11000-14000	11000-14000	11000-14000	€ 1.584,00

* Prijzen van Berlin gelden ook voor Cambridge (BDS580) & Bordeaux 2-arms (BDS592) & Bordeaux 4-arms (BDS594)

<https://www.lighting.philips.nl/prof/buitenverlichting/stadsverlichting/metronomis-1-led>

CitySoul gen2



		Aantal LEDs				Lumenrange (source)			Kortingsgroep
		10	20	30	40	830	730	740	72
						3000K	3000K	4000K	Bruto
Mini*	BGP530	x				1900-2500	1900-3000	1900-3000	€ 872,00
	BGP530		x			3000-5000	3500-6500	3500-6500	€ 902,00
	BGP530			x		6000-8000	7500-8500	7500-8500	€ 932,00
	BGP530				x	9000-10000	9500-12000	10500-13000	€ 962,00
Mini	BSP530	x				1900-2500	1900-3000	1900-3000	€ 972,00
	BSP530		x			3000-5000	3500-6500	3500-6500	€ 1.002,00
	BSP530			x		6000-8000	7500-8500	7500-8500	€ 1.032,00
	BSP530				x	9000-10000	9500-12000	10500-13000	€ 1.062,00

* Prijzen van BGP530 gelden ook voor BPP530 & BVP530 & BRP530

Mini

<https://www.lighting.philips.nl/prof/buitenverlichting/stadsverlichting/citysoul-gen2-led-mini>

		Aantal LEDs			Lumenrange (source)			Kortingsgroep
		40	60	80	830	730	740	72
					3000K	3000K	4000K	Bruto
Large*	BGP531	x			6000-9000	5500-11500	5500-11500	€ 1.021,00
	BGP531		x		10000-15000	12500-18500	12500-19500	€ 1.081,00
	BGP531			x	16000-20000	19500-22500	20500-24000	€ 1.141,00
Large	BSP531	x			6000-9000	5500-11500	5500-11500	€ 1.121,00
	BSP531		x		10000-15000	12500-18500	12500-19500	€ 1.181,00
	BSP531			x	16000-20000	19500-22500	20500-24000	€ 1.241,00

* Prijzen van BGP531 gelden ook voor BPP531 & BVP531 & BRP531

Large

<https://www.lighting.philips.nl/prof/buitenverlichting/stadsverlichting/citysoul-gen2-led-large>

MileWide



		Aantal LEDs				Lumenrange (source)			Kortingsgroep
		10	20	40	60	830	730	740	72
						3000K	3000K	4000K	Bruto
Small*	BPP435	x				1300-2200	1300-2200	1300-2200	€ 704,00
	BPP435		x			2500-4000	2500-4500	2500-4500	€ 734,00
	BPP435			x		5000-10000	5600-11500	5600-11500	€ 794,00
Large**	BPP436				x	8180-16010	9630-18320	9630-18320	€ 1.049,00

* Prijzen van BPP435 gelden ook voor BRP435

** Prijzen van de BPP436 gelden ook voor de BRP436

Small

<https://www.lighting.philips.nl/prof/buitenverlichting/stadsverlichting/milewide2>

Large

<https://www.lighting.philips.nl/prof/buitenverlichting/stadsverlichting/milewide2-large>

Stela*



		Aantal LEDs							Lumenrange (source)		Kortingsgroep
		10	14	18	24	28	30	36	52	830	730
									3000K	3000K	Bruto
Wide	BPP612				x				3500	3500	€ 949,00
	BPP612						x		4000-5000	4000-5000	€ 985,00
	BPP612							x	6000-12000	6000-12000	€ 1.033,00
Square	BPP614	x							1000-1200	1200	€ 507,00
	BPP614		x						1500-2300	1500-2300	€ 519,00
	BPP614			x					2500-4300	2500-4300	€ 531,00
Long	BPP616	x							1000-1200	1200	€ 592,00
	BPP616		x						1500-2000	1500-2000	€ 604,00
	BPP616			x					2500-3000	2500-3000	€ 616,00
	BPP616				x				3500-4000	3500-4000	€ 634,00
	BPP616					x			4500-5000	4500-5000	€ 646,00
	BPP616						x		6000-7000	6000-7000	€ 652,00

* De Stela familie is nog te bestellen tot en met September 2022

<https://www.lighting.philips.nl/prof/buitenverlichting/stadsverlichting/stela-plus-gen2-long-square-wide>

ClassicStreet



		Aantal LEDs			Lumenrange (source)			Kortings- groep
		20	30	40	830	730	740	72
					3000K	3000K	3000K	Bruto
FG*	BDP794	x			1800-5200	2200-5300	2200-6300	€ 647,00
Clear	BDP794		x		6400-7400	6300-7400	7400	€ 677,00
Flat Glass	BDP794			x	8500-10600	8600-11500	8600-11500	€ 707,00
FG	BSP794	x			1800-5200	2200-5300	2200-6300	€ 747,00
Clear	BSP794		x		6400-7400	6300-7400	7400	€ 777,00
Flat Glass	BSP794			x	8500-10600	8600-11500	8600-11500	€ 807,00

* Prijzen van BDP794 gelden ook voor BPP794 & BVP794. Voor difussed glas wordt geen meerprijs gerekend

<https://www.lighting.philips.nl/prof/buitenverlichting/stadsverlichting/classicstreet>

Jargeau gen3



		Aantal LEDs			Lumenrange (source)			Kortingsgroep
		20	30	40	830	730	740	72
					3000K	3000K	4000K	Bruto
FG*	BDP651	x			1400-3400	1400-3400	1400-3400	€ 770,00
Clear	BDP651		x		4000-5500	4000-5500	4000-5500	€ 800,00
Flat Glass	BDP651			x	6000-10000	6000-11900	6000-11900	€ 830,00
FG	BSP651	x			1400-3400	1400-3400	1400-3400	€ 870,00
Clear	BSP651		x		4000-5500	4000-5500	4000-5500	€ 900,00
Flat Glass	BSP651			x	6000-10000	6000-11900	6000-11900	€ 930,00

* Voor difussed polycarbonate wordt geen meerprijs gerekend

<https://www.lighting.philips.nl/prof/buitenverlichting/stadsverlichting/jargeau-led-gen3>

Micenas



		Aantal LEDs			Lumenrange (source)			Kortingsgroep
		16	30	40	830	730	740	72
					3000K	3000K	4000K	Bruto
FG*	BDP791	x			2000-3800	2200-4300	2200-5200	€ 783,00
Clear	BDP791		x		4700-6100	5200-8400	5700-8400	€ 825,00
Flat Glass	BDP791			x	7300-9200	9200-10900	9200-10900	€ 855,00
FG*	BSP791	x			2000-3800	2200-4300	2200-5200	€ 883,00
Clear	BSP791		x		4700-6100	5200-8400	5700-8400	€ 925,00
Flat Glass	BSP791			x	7300-9200	9200-10900	9200-10900	€ 955,00

* Voor difussed glas wordt geen meerprijs gerekend



© 2022 Signify Holding. All rights reserved. The information provided herein is subject to change, without notice. Signify does not give any representation or warranty as to the accuracy or completeness of the information included herein and shall not be liable for any action in reliance thereon. The information presented in this document is not intended as any commercial offer and does not form part of any quotation or contract, unless otherwise agreed by Signify. All trademarks are owned by Signify Holding or their respective owners.