

PHILIPS

Ledinaire

All-in



Nieuw: Philips Ledinaire All-in

Alles wat je nodig hebt voor je volgende klus

Krijg tot 6 producten in 1!

De Philips Ledinaire All-in armaturen combineren tot codes in één enkele armatuur, door 3 kleurtemperaturen en 2 lichtopbrengsten te combineren in één armatuur. De installatie is eenvoudig door onze bewezen snelle connector. Geniet van het grootste gemak en enorme flexibiliteit op locatie met een druk op de schakelaar.

Deze nieuwste toevoegingen aan de Philips Ledinaire familie zijn veelzijdig en bruikbaar voor alle taken, of het nu gaat om nieuwe installaties of onderhoud.

Zo werkt het

- De lichtopbrengst en/of kleurtemperatuur kan worden aangepast via een geïntegreerde schakelaar.*
- Tot 3 kleurtemperaturen: 3000K - 6500K*
- Tot 2 lichtopbrengsten: 1100-6800 lm*



Jouw voordelen



Verminder je voorraden

Een code, meer opties: verander gewoon de instellingen ter plekke om te voldoen aan de behoeftes.



Perfect voor onderhoud

Kies op locatie de juiste instelling bij het wijzigen van de armaturen of pas deze na de installatie aan de voorkeuren van de klant aan.



Gemakkelijk te installeren

Profiteer van een snelle installatie dankzij de snelle connectors.



Vertrouwde kwaliteit van Philips

All-in armaturen voldoen aan de hoogste standaarden in de markt.

* Afhankelijk van het product.

een verlichtingsmerk van  signify

Eenvoud inbegrepen

- Minder onderhoud dankzij de productlevensduur van 50.000 uur (L70 of L65)
- 3 jaar garantie*
- Tot 120 lm/W rendement voor aanzienlijke energiebesparingen
- Snelle connector voor een snelle en eenvoudige installatie
- Vertrouwde kwaliteit van Philips



Ledinaire panel All-in. 3-in-1 productcodes.



Producttype	Lichtopbrengst	Kleurtemp.	EAN	12NC
	lm	K		
RC065B LED34S/830_835_840 PSD W60L60 OC	3400	3000/3500/4000	8720169501690	911401821985
RC065B LED34S/830_835_840 PSU W60L60 OC	3400	3000/3500/4000	8720169501683	911401821885

Ledinaire wandmontage All-in. 6-in-1 productcodes.



Producttype	Lichtopbrengst	Kleurtemp.	EAN	12NC
	lm	K		
WL070V LED11_17S/830_835_840	1100/1700	3000/3500/4000	8720169508248	911401833985

Ledinaire waterdicht All-in. 2-in-1 productcodes.



Producttype	Lichtopbrengst	Kleurtemp.	EAN	12NC
	lm	K		
WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	2900/4800	4000	8720169500211	911401815185
WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	2900/4800	4000	8720169500235	911401815385
WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	4100/6800	4000	8720169500228	911401815285
WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	4100/6800	4000	8720169500242	911401815485

*Voor de garantievoorwaarden raadpleeg je www.lighting.philips.com/main/support/support/warranty

Ledinaire ClearAccent All-in. 3-in-1 productcodes.



Producttype	Lichtopbrengst	Kleurtemp.	EAN	12NC
	lm	K		
RS071B 5S/827_30_40 40D PSR P16 IP65 BK	500	2700/3000/4000	8720169208841	929003322602
RS071B 5S/827_30_40 40D PSR P16 IP65 WH	500	2700/3000/4000	8720169208827	929003322502

Ledinaire SlimDownlight All-in. 3-in-1 productcodes.



Producttype	Lichtopbrengst	Kleurtemp.	EAN	12NC
	lm	K		
DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	1200	3000/4000/6500	8719514464438	929003251332
DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	3000	3000/4000/6500	8719514464452	929003251432



Eenvoudig om altijd de juiste armatuur te vinden



Perfect voor onderhoud



Snelle installatie dankzij de snelle connectors



Vertrouwde kwaliteit van Philips

© 2023 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify.



Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. Alle overige handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.

Alle technische informatie kun je vinden op www.philips.com