



PHILIPS

CorePro LED PLC & PLL



Fortsett å sløse eller redusere kostnadene?

Phillips CorePro LED PLC og LED PLL

Ekte proffer stoler på Philips LED-lamper

Den første LED-erstatningen av høy kvalitet for kompaktlysrør

Downlights for allmennbelysning i gjennomgangsområder utgjør en stor kostnad i mange bygninger. CorePro LED og PLL er et kompaktlysrør med LED som gir store energibesparelser, har en levetid på 30 000 timer og krever mye mindre vedlikehold og service. Oppgraderer belysningen til LED og reduser kostnadene.



Kutt energikostnadene

CorePro LED og PLL er opptil 60 % mer effektiv enn tradisjonelle PLC og PLL kompaktlysrør, slik at du sparer mye energi uten å bytte armaturer.

Langvarige fordeler

Sammenlignet med tradisjonelle kompaktlysrør har CorePro PLC og PLL mange fordeler. Takket være den robuste innfatningen har LED kompaktlysrørene lang brukstid, og du kan forvente en økt levetid fra 10 000 helt opp til 30 000 timer. Du sparer mye penger på vedlikehold og utskiftninger.

Mange bruksområder

Med CorePro LED og PLL kan du redusere belysningskostnadene til allmennbelysning for gjennomgangsområder som korridorer, resepsjonsområder, møterom, korridorer og trappeoppganger i kontorlokaler, butikker, hoteller og arrangementslokaler.

Første kvalitetsmerke
LED PLC og PLL

Fordeler



Energieffektive

- 60 % mer energieffektiv sammenlignet med tradisjonelle kompaktlysør
- Systemeffekt opp til 111 lm/W



Lang levetid

- 30 000 timers levetid reduserer vedlikeholdskostnader
- Splintsikker plast, ikke glass



Enkel å skifte ut

- NY PLS 13W, 18W og 26W og PLL 36W og 55W erstatninger
- Gjenbruk av eksisterende armatur uten store modifikasjoner, ved å bruke en lignende PLS eller PLL formfaktor



Høy lyskvalitet

- Full effekt med det samme
- Roterende endestykker for PLS
- Valg av 3000 K og 4000 K for PLS og 3000 K, 4000 K og 6500 K for PLL
- Ingen flimring



Eksisterende
kompaktlysør

CorePro LED
PLC 2-pin (EM)

CorePro LED
PLC 4-pin (HF)

13 W-lysør

G24d-1

G24q-1

18 W-lysør

G24d-2

G24q-2

13 W-lysør

G24d-3

G24q-3



Eksisterende
kompaktlysør

CorePro LED
PLC 4-pin (HF)

36 W PLL-lysør

2G11

55 W PLL-lysør

2G11



Pålitelig levetid på 30 000 timer!


CorePro LED PLC & PLL er også designet for å redusere dine totale eierkostnader med lave energikostnader, pålitelige 30 000 time levetid og en tilbakebetalingstid på mindre enn 2 år.

Et enkelt skifte til LED

CorePro LED- og PLL-kompaktlysrør er en direkte erstatning for konvensjonelle kompaktlysrør. Produktserien har både 2-pin (EM) og 4-pin (HM) alternativer. 2-pin er kompatible med alle elektromagnetiske forkoblinger, mens 4-pin fungerer med høyfrekvenskoblinger. Et enkelt skifte til LED for utbytting av PLC-lysrør for 13, 18 og 26 W og 36 W PLL-lamper.

Lys der du trenger det

Det roterende endefestet gjør det enkelt å rette lyset akkurat dit du vil ha det. Du kan dreie lampen fra -45° til $+90^\circ$, noe som sikrer maksimal kompatibilitet med utformingen til eventuelle armaturer du bruker. Dermed kan du optimalisere lysdistribusjonen og bruke den med størst virkning der du trenger den mest.




Fluorescerende
PLC 26W 2P


CorePro LED
PLC 8.5W
840 2P



Lengre levetid

10 000 timer

30 000 timer



69%

26 W

8,5 W

721 €

Kostnads-
besparelser
per år

12,5 måneder

Inntjenings-
periode


Antall lyskilder	50
Driftstimer per år	4380 timer
Energikostnader	0,12 euro/kWh

Gjennomsnittlig salgspris eks. MVA per lampe	4 €	15,00 €
Totale kostnader per år per lampe	21,80 €	7,39 €

Basert på det europeiske gjennomsnittet på 12 cent per kW-time (inkludert kostnader til vedlikehold og skifte av lamper)

› Du finner informasjon om hvordan du kan redusere downlightkostnadene dine med LED på www.philips.com/plcsavingscalculator

Produktspesifikasjoner



CorePro LED PLC



G24d-1 /
G24d-2 / G24d-3



G24q-1 /
G24q-2 / G24q-3



ROTERENDE
ENDESTYKKE



3000 / 4000



30 000 t



10-PAKKE



120°
SPREDNINGS-
VINKEL

Erstatter	Produkt	LED	Lumen	Drift	Fargetemp.	El.nr.
Konvensjonelle kompaktlysrør (CFL-ni)	El.nr.	W	lm		K	
MASTER PL-C 13W/830/2Pins	3820767	4,5	475	EM	3000	3821520
MASTER PL-C 13W/827/2Pins	3820771					
MASTER PL-C 13W/840/2Pins	3820775	4,5	500	EM	4000	3821305
MASTER PL-S 9W/830/2Pins	3820723					
MASTER PL-S 11W/830/2Pins	3820725	5	520	EM	3000	3820750
MASTER PL-S 9W/827/2Pins	3820763					
MASTER PL-S 11W/827/2Pins	3820764	5	550	EM	4000	3821539
MASTER PL-S 9W/840/2Pins	3820724					
MASTER PL-S 11W/840/2Pins	3820726	6,5	650	EM	3000	3815296
MASTER PL-C 18W/830 /2Pins	3820768					
MASTER PL-C 18W/827/2Pins	3820772	6,5	700	EM	4000	3821328
MASTER PL-C 18W/840/2Pins	3820776					
MASTER PL-C 18W/865/2Pins	3820798	8,5	950	EM	3000	3815298
MASTER PL-C 26W/830/2Pins	3820769					
MASTER PL-C 26W/827/2Pins	3820773	4,5	475	HF	3000	3821521
MASTER PL-C 13W/827/4Pins	3820672					
MASTER PL-C 13W/830/4Pins	3820673	4,5	500	HF	4000	3821301
MASTER PL-C 13W/840/4Pins	3820684					
MASTER PL-C 18W/827/4Pins	3820674	6,5	650	HF	3000	3815297
MASTER PL-C 18W/830/4Pins	3820675					
MASTER PL-C 18W/840/4Pins	3820685	6,5	700	HF	4000	3821334
MASTER PL-C 26W/840/2Pins	3820777					
MASTER PL-C 26W/840/2Pins	3820777	8,5	1000	HF	4000	3821336
MASTER PL-C 26W/827/4Pins	3820676					
MASTER PL-C 26W/830/4Pins	3820677	9	950	HF	3000	3815299
MASTER PL-C 26W/840/4Pins	3820686					



CorePro LED PLL



3000 / 4000 / 6500



30 000 t



EEL



160°
SPREDNINGS-
VINKEL

Produkt	LED	Roterende endestykke	Lumen	Spredningsvinkel	CRI	Fargetemp.	El.nr.
	W		lm	°		K	
16.5W 830 4P 2G11	16,5	Nei	2000	160	83	3000	3821535
HF 16.5W 840 4P 2G11	16,5	Nei	2100	160	83	4000	3821536
HF 16.5W 865 4P 2G11	16,5	Nei	2100	160	83	6500	3855246
HF 24W 830 4P 2G11	24	Nei	3200	160	83	3000	3821537
HF 24W 840 4P 2G11	24	Nei	3400	160	83	4000	3821538
HF 24W 865 4P 2G11	24	Nei	3400	160	83	6500	3855247



© 2022 Signify Holding. Med enerett. Signify forbeholder seg retten til uten varsel å foreta endringer i informasjonen oppgitt i denne publikasjonen. Signify gir ingen garanti for nøyaktighet og fullstendighet når det gjelder den inkluderte informasjonen, og er ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser ved bruk av publikasjonen. Informasjonen presentert i dette dokumentet er ikke ment som et kommersielt tilbud og er ikke en del av en kontrakt eller tilbud, hvis ikke annet er avtalt med Signify.

Philips og Philips Shield Emblem er registrerte varemerker tilhørende Koninklijke Philips N.V. Alle andre varemerker er eid av Signify Holding eller deres respektive eiere.

www.philips.com/coreproledlamps