

Os verdadeiros profissionais escolhem

fitas compactas para um grande rendimento



A nova referência em tiras de LED

As tiras de LED certas podem transformar qualquer localização dando-lhe um aspeto moderno e um toque sofisticado. As novas tiras de LED da Philips oferecem-lhe uma ampla gama de iluminação de alta qualidade adequada a diversas aplicações e orçamentos. Assim, quer seja a tira de LED CorePro com uma excelente relação qualidade/preço ou a tira MASTER LED com uma luz de qualidade superior e ainda mais opções, dispõe da qualidade, fiabilidade e facilidade de instalação que espera da Philips.

Um amplo portefólio de acessórios e componentes eletrónicos correspondentes dá-lhe a flexibilidade de atender a todas as exigências e requisitos de aplicação dos clientes. Incluindo a possibilidade de integrar as tiras de LED num sistema de iluminação inteligente como o Interact: basta adicionar o conector RF Interact Ready e um transformador LED DALI.

Componentes do sistema



Tiras de LED

- Temperaturas de cor de 2700 a 6500 K
- Fluxo luminoso de 270 a 2500 lm/m
- Capacidade de conectividade

 utilize o kit Interact Ready*
 para integrar num sistema
 de iluminação inteligente



Acessórios

- Diferentes conectores disponíveis (canto, tira a tira, tira a cabo)
- Grampos de montagem



Transformadores LED de tensão constante

- DALI regulável
- Ligar/Desligar
- Tensão de saída estável
- Amplo intervalo de temperatura ambiente
- Proteção contra o excesso de potência

Torne a sua tira de LED inteligente!

As tiras de LED Philips MASTER e CorePro também podem ser usadas com o sistema Interact inteligente para ainda mais personalização e otimização da sua instalação de iluminação. O kit de tiras de LED Interact Ready* é constituído por:



O rendimento vem de família

As fitas de LED devem não só adaptar-se ao ambiente, como também aos orçamentos e planos. É por isso que as fitas de LED da Philips estão disponíveis em duas famílias: MASTER e CorePro. Cada uma oferece iluminação excecional com eficiência energética e facilidade de instalação, dando a cada espaço o seu toque único e exclusivo.

Fita MASTER LED

Valor e características:





Precisa de uma iluminação excecional que oferece diversas opções de brilho e cor e um rendimento mais sustentável e inteligente? Então, integre a família MASTER na sua solução ideal.

- Luz de qualidade superior (IRC 90, SDCM ≤ 3)
- Cinco fluxos luminosos diferentes (500 2500 lm/m a 4000 K) e quatro temperaturas de cor (2700 – 6500 K) para adequar a uma grande variedade de diferentes aplicações
- Iluminação conectada utilize o kit Interact Ready para incluir num sistema de iluminação inteligente
- Instalação fácil
- Planeamento sem problemas graças a um comprimento flexível de 5 m e um tamanho de corte de apenas 5 cm
- Extremamente duradoura: vida útil de 60 000 horas e 5 anos de garantia*
- Classificação IP20

Fita de LED CorePro

Valor e características:



Está à procura de fitas de LED fiáveis, com uma boa relação qualidade/preço, que sejam estreitas, luminosas e estejam preparadas para atender às exigências de iluminação quotidiana, ao mesmo tempo que poupa mais? Bem-vindo à família CorePro!

- Muito boa qualidade de luz (IRC 80, SDCM ≤ 5)
- Quatro fluxos luminosos diferentes (300 1600 lm/m a 4000 K) e quatro temperaturas de cor (2700 – 6500 K) para uma maior variedade em diferentes aplicações
- Iluminação conectada utilize o kit Interact Ready para incluir num sistema de iluminação inteligente
- Instalação fácil
- Planeamento sem problemas graças a um comprimento flexível de 5 m e um tamanho de corte de 10 cm
- Durável: vida útil de 35 000 horas e 3 anos de garantia*
- Classificação IP20





Notável em todas as aplicações

Seja para lojas, hotéis ou escritórios, as fitas de LED da Philips permitem que cada espaço brilhe com a luz que merece. Diferentes temperaturas de cor e até cinco fluxos luminosos fornecem-lhe as ferramentas necessárias para criar a atmosfera adequada a todas as exigências: desde escritórios dinâmicos, à iluminação ambiente de restaurantes, a ambientes comerciais luxuosos e a quartos de hotel relaxantes. O ideal para todas as aplicações em que pessoas devem sentir-se confortáveis e bem-vindas.

Lojas



Hotéis



Escritórios



Iluminação geral

Desfrute de uma luz brilhante e acolhedora que se adapta a qualquer ambiente, ao mesmo tempo que fornece a eficácia energética necessária para espaços onde a iluminação está acesa durante a maior parte do dia. Tanto as fitas de LED Philips CorePro como as MASTER oferecem fluxos luminosos de 1000 a 2000 lm/m que são ideais para a iluminação geral.

Iluminação ambiente

Crie a iluminação de acentuação certa com nuances de iluminação suaves: as fitas de LED da Philips são fornecidas em fluxos luminosos de 300 a 700 lm/m e quatro cores de luz branca. Um transformador regulável permite criar ambientes ainda mais especiais.

Iluminação em sanca

Obtenha uma iluminação indireta acolhedora que dá o toque certo a todas as áreas onde se pretende um ambiente íntimo e privado. Estão disponíveis fluxos luminosos de 500 a 1000 lm/m em ambos os intervalos.



Instalação fácil desde o início ao fantástico acabamento


Tanto as fitas MASTER LED como as fitas de LED CorePro oferecem uma instalação fácil e flexível "out-of-the-box" durante uma longa vida útil de poupanças de energia, fiabilidade e durabilidade robusta.


- Fácil manuseamento e instalação da cablagem
- Pré-cablagem
- Fita autoadesiva para montagem simples na maioria das superfícies lisas
- É fácil selecionar o dimmer e o transformador LED corretos com uma regra simples: a carga da fita de LED não deve exceder 90% da potência nominal máxima do transformador.


Consulte as instruções de instalação separadas para obter informações mais detalhadas




Dimensões















Atenção: ao utilizar os conectores, tenha em atenção a limitação do comprimento máximo da fita. Nunca exceda 2 A ou 48 W para uma ligação em série. Pode encontrar informações detalhadas no manual de instalação.

Informações de encomenda

Fita MASTER LED





Tipo de produto	LED/m	Fluxo luminoso	Potência/1 m	Potência/2 m	Potência/3 m	Potência/3 m	Potência/5 m	m/rolo	Código EOC
		lm/m	w	w	w	w	w		
Fita de LED MAS 4,3 W 927 475 LM/M 5 M		475	4.3	8.5	13	17	19	5	34432700
Fita de LED MAS 4,3 W 930 475 LM/M 5 M								5	34434100
Fita de LED MAS 4,3 W 940 500 LM/M 5 M		500						5	34436500
Fita de LED MAS 4,3 W 965 500 LM/M 5 M								5	34438900
Fita de LED MAS 8,3 W 927 920 LM/M 5 M		920		16	23	29.5	37	5	34440200
Fita de LED MAS 8,3 W 930 920 LM/M 5 M		920	8.3					5	34442600
Fita de LED MAS 8,3 W 940 1000 LM/M 5 M		1000						5	34444000
Fita de LED MAS 8,3 W 965 950 LM/M 5 M		950						5	34446400
Fita de LED MAS 12,5 W 927 1380 LM/M 5 M		1200	1380 1500 1450	24	35	42	52	5	34448800
Fita de LED MAS 12,5 W 930 1380 LM/M 5 M	140	1380						5	34450100
Fita de LED MAS 12,5 W 940 1500 LM/M 5 M	140	1500						5	34452500
Fita de LED MAS 12,5 W 965 1450 LM/M 5 M		1450						5	34454900
Fita de LED MAS 16,6 W 927 1830 LM/M 5 M		1830	16.6	31	43	52	67	5	34456300
Fita de LED MAS 16,6 W 930 1830 LM/M 5 M								5	34458700
Fita de LED MAS 16,6 W 940 2000 LM/M 5 M		2000						5	34460000
Fita de LED MAS 16,6 W 965 2000 LM/M 5 M		2000						5	34462400
Fita de LED MAS 21,3 W 927 2400 LM/M 5 M		2400	21.3	42	60	74	81	5	34464800
Fita de LED MAS 21,3 W 930 2400 LM/M 5 M								5	34466200
Fita de LED MAS 21,3 W 940 2500 LM/M 5 M		2500						5	34468600
Fita de LED MAS 21,3 W 965 2450 LM/M 5 M		2450						5	34470900

Fita de LED CorePro





Tipo de produto	LED/m	Fluxo luminoso	Potência/1 m	Potência/2 m	Potência/3 m	Potência/3 m	Potência/5 m	m/rolo	Código EOC
		lm/m	w	w	w	w	w		
Fita de LED CorePro 2,3 W 827 270 LM/M 5 M		270	2.3	4.5	6.6	8.8	10.5	5	34400600
Fita de LED CorePro 2,3 W 830 270 LM/M 5 M								5	34402000
Fita de LED CorePro 2,3 W 840 300 LM/M 5 M		300						5	34404400
Fita de LED CorePro 2,3 W 865 300 LM/M 5 M								5	34406800
Fita de LED CorePro 6 W 827 750 LM/M 5 M		750		6 11.5 9.2 18	17 25	22	27	5	34408200
Fita de LED CorePro 6 W 830 750 LM/M 5 M								5	34410500
Fita de LED CorePro 6 W 840 800 LM/M 5 M		800						5	34412900
Fita de LED CorePro 6 W 865 780 LM/M 5 M		780						5	34414300
Fita de LED CorePro 9,2 W 827 1080 LM/M 5 M	70	1080						5	34416700
Fita de LED CorePro 9,2 W 830 1080 LM/M 5 M								5	34418100
Fita de LED CorePro 9,2 W 840 1200 LM/M 5 M		1200	9.2					5	34420400
Fita de LED CorePro 9,2 W 865 1180 LM/M 5 M		1180						5	34422800
Fita de LED CorePro 12,3 W 827 1450 LM/M 5 M		1.450	12.3	24	35	44	52	5	34424200
Fita de LED CorePro 12,3 W 830 1450 LM/M 5 M		1450						5	34426600
Fita de LED CorePro 12,3 W 840 1600 LM/M 5 M		1600						5	34428000
Fita de LED CorePro 12,3 W 865 1580 LM/M 5 M		1580						5	34430300

Acessórios











Tipo de produto	Código EOC
1 Clips de montagem LS IP20 50 pçs UE	35497500
2 Conector de canto LS IP20 50 pçs UE 6500	35499900
3 Conector fita a fita LS IP20 50 pçs UE	35501900
4 Conector de fita a cabo LS IP20 50 pçs UE	35503300

Informações de encomenda

Transformadores







Tipo de produto	Pacote	Código EOC
1 Transformador para fita MASTER LED		
Transformador LED 60 W 24 VCC TD 220~240 V	20	93150500
Transformador LED 100 W 24 VCC TD 220~240 V	10	93152900
Transformador LED 150 W 24 VCC TD 220~240 V	10	93154300
Transformador LED 20 W 24 VCC 120~277 V	20	77531500
Transformador LED 40 W 24 VCC 120~277 V	24	77532200
Transformador LED 60 W 24 VCC 220-240 V	20	72909000
Transformador LED 120 W 24 VCC 220-240 V	20	10202000
Transformador LED 150 W 24 VCC 220~240 V	10	77534600
2 Transformador para fita de LED CorePro		
Transformador LED CertaDrive 30 W 24 VCC	50	90946700
Transformador LED CertaDrive 60 W 24 VCC	20	90948100
Transformador LED CertaDrive 120 W 24 VCC	20	90950400
Transformador LED CertaDrive 180 W 24 VCC	9	90952800



© 2021 Signify Holding. Todos os direitos reservados. As informações aqui fornecidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify.

Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V. Todas as outras marcas comerciais registadas são propriedade da Signify Holding ou dos respetivos proprietários.