

PHILIPS

Standard Belysning

Kontorsbelysning LED Undertak 600x600


Tack för ditt intresse för denna belysningslösning! Denna belysningslösning ger en uppfattning på hur du kan belysa ett kontorslandskap med CoreLinePanel. Vill du för en belysningslösning som är skräddarsydd för din egen situation? Ta då kontakt med din kontaktperson på Signify eller våra Signify-ljusspecialister.



CoreLinePanel

Förutsättning för förslaget:


Reflektionsvärden (Tak/väggar/Golv)	80% / 60% / 30%
Beräkningsytans höjd:	0,80m
Beräkningsområde	Hela rummen med undantag för ett indrag på 0,50m
Takhöjd:	2,8m
UGR:	≤ 19
Bibehållningsfaktor	0,80
Belysningsstyrka (Em)	≥ 500 lux
Belysningsstyrkans jämnhet (Emin/Emed):	≥ 0,60



Infälld (600x600) kontorsbelysning med LED och InterActPro styrning						
Antal	Familjenamn	Typ beteckning	Färg-temp. (K)	Ēm (lux)	Emin/ Emed	W/m2
4	CoreLinePanel	RC132V G4 LED34S/830 W60L60 OC WIA	3000	504	0,81	5,53
4	CoreLinePanel	RC132V G4 LED36S/840 W60L60 OC WIA	4000	534	0,84	6,29
Infälld (600x600) kontorsbelysning med LED och Dali styrning						
Antal	Familjenamn	Typ beteckning	Färg-temp. (K)	Ēm (lux)	Emin/ Emed	W/m2
4	CoreLinePanel	RC132V LED34S/830 PSD W60L60 OC	3000	504	0,81	5,53
4	CoreLinePanel	RC132V LED36S/840 PSD W60L60 OC	4000	534	0,84	6,29
Infälld (600x600) kontorsbelysning med LED						
Antal	Familjenamn	Typ beteckning	Färg-temp. (K)	Ēm (lux)	Emin/ Emed	W/m2
4	CoreLinePanel	RC132V LED34S/830 PSU W60L60 OC	3000	504	0,81	5,53
4	CoreLinePanel	RC132V LED36S/840 PSU W60L60 OC	4000	534	0,84	6,29

Kontorsbelysning LED

Undertak 600x600



CoreLinePanel
Mått i mm

CoreLinePanel RC132V

Produktinformation

- Infälld LED-armatur för 600x600 undertak
- Effektivitet upp till 125 lm/W
- Är för synlig bärprofil. Tillbehör för andra montagesätt finns att köpa
- Lätt och snabb att montera
- Finns för InterActPro och med PSD (Dali) och PSU (tänd/släck)
- Finns i 3000 K och 4000 K

Andra förutsättningar i projektet?

Detta är en standardlösning, men har du behov av en anpassad lösning med andra förutsättningar.

[Klicka här](#)

© 2021 Signify Holding. Alla rättigheter förbehållna. Detta dokument innehåller information relaterad till Signifys produktportfölj, denna information kan komma att ändras. Inga rättigheter kan härledas från denna information, inte heller ges någon garanti med avseende av informationens riktighet eller fullständighet, något ansvar i samband med informationen avvisas uttryckligen. Informationen i detta dokument är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och ingår inte i någon offert eller kontrakt. Beteckningarna Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken som tillhör Philips N.V. Signify Holding är ägare till alla andra varumärken som används såvida de inte ägs av andra rättighetssinnehavare.

