

LED-Belysning i Parkeringsgarage

Tack för ditt intresse för denna belysningslösning! Denna belysningslösning ger en uppfattning på hur du kan belysa ett parkeringsgarage. Vill du ha en belysningslösning som är skräddarsydd för din egen situation? Ta då kontakt med din kontaktperson på Signify eller våra Signify-ljusspecialister.



Pacific LED



CoreLine Waterproof

Förklaring

För att uppfylla gällande standard för parkeringshus EN-12464-1: 2011, kan armaturerna installeras enligt följande placering. Parkeringsplatserna; placera 1 LED-armatur (WT470C LED35S/840 VWB) per 2 parkeringsplatser, mitt över parkeringsplatserna och parallellt med körbanan. I mitten på körbanan 1 LED-armatur per 2 parkeringsplatser. Detta förslag gäller för parkeringsgarage med en körväg upp till cirka 6m.



Belysningsnivåer enligt EN-12464-1: 2011 Belysningsstyrka (Em)

Typ av utrymme	Em (lux)	Anmärkning
Körfält	75	i golvhöjd
Parkeringsplatser	75	i golvhöjd
In- och utfarter (på natten)	75	i golvhöjd
In- och utfarter (under dagen)	300	i golvhöjd

Grundläggande information:

Mått parkeringsplatser:	5,00 x 2,50 m (lxb)
Körbanans mått (bredd):	ca 6,00 meter
Takhöjd i parkeringsgaraget:	ca. 2,40 meter
Reflektionsvärden tak / väggar / golv:	30% / 30% / 10%
Bibehållningsfaktor:	0,70
Jämnhet Emin/Emed:	≥ 0,40

Standard förslag, Parkeringsgarage enligt standard EN-12464-1: 2011




In- och utfarter

Vid in- och utfarter behövs en ökad belysningsstyrka på 300lux under dagen.

Förslag: Pacific LED: WT170C LED64S/840 VWB L1600
CoreLine: WT120C G2 LED60S/840 L1500

WT470C LED34S/840 VWB L1600 eller
WT120C LED34S/840 L1500

LED-Belysning i Parkeringsgarage




Pacific LED

Mått i mm

Pacific LED

Produktinformation

- 1 till 1 ersättare för lysrörsarmaturer
- Finns även för DALI-styrning
- Finns mer flera olika optiker
- IP66
- Enkel och flexibel att montera
- Effektivitet upp till ca 145lm/W



CoreLine Waterproof

Mått i mm

CoreLine Waterproof

Produktinformation

- 1 till 1 ersättare för lysrörsarmaturer
- Finns mer flera olika lumenpack
- Finns även för DALI-styrning
- IP65
- Effektivitet upp till ca 140lm/W

Andra förutsättningar i projektet?

Detta är en standardlösning, men har du behov av en anpassad lösning med andra förutsättningar.

[Klicka här](#)

© 2021 Signify Holding. Alla rättigheter förbehållna. Detta dokument innehåller information relaterad till Signifys produktportfölj, denna information kan komma att ändras. Inga rättigheter kan härledas från denna information, inte heller ges någon garanti med avseende av informationens riktighet eller fullständighet, något ansvar i samband med informationen avvisas uttryckligen. Informationen i detta dokument är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och ingår inte i någon offert eller kontrakt. Beteckningarna Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken som tillhör Philips N.V. Signify Holding är ägare till alla andra varumärken som används såvida de inte ägs av andra rättighetssinnehavare.

