

PHILIPS

Erinomaisuus uudessa loistossa

# Uusi CoreLine waterproof gen3

Tehokkaampi.  
Älykkäämpi.  
Parempi.



a lighting brand of ©ignify

\*Ks. seuraava sivu

CoreLine  
Ammattilaisen valinta

# Tosiammattilaisen valinta, kun tarvitaan vesitiivistä huipputehoa

**CoreLine waterproof gen3 on luokkansa uusi lippulaivatuote.** Se ei ole tyypillinen CoreLine-valaisin, vaan se on suunniteltu **ylittämään kaikki odotukset**: asennusnopeus, valon laatu, mukautuvuus ja pitkäaikainen toimintakyky ovat kaikki huippuunsa hiottuja.

CoreLine waterproofin uusi sukupolvi antaa selvää etumatkaa kaikkiin valaistusprojekteihin: se tarjoaa erinomaisen laadukasta valoa lukuisissa eri käyttökohteissa, se on nopea asentaa ja pakkausmateriaali on helppo kierrättää, se voidaan yhdistää helposti älykkääseen ohjausjärjestelmään ja siihen on hyvin saatavilla varaosia.



## Huippuominaisuus #1

Korkealaatuista valoa lukuisissa eri käyttökohteissa

Taattua Philips-laatua

**Yhtenäinen, korkealaatuinen valo**  
CRI > 80, SDCM < 3

Leveä valonjako

**Korkea valotehokkuus**

- 160 lm/W standardiversioissa
- 186-189 lm/W UltraEfficient-versioissa



**Erittäin pitkä käyttöikä**  
100 000 h (L80)



**IP66  
IK08**



**All-in**

## Käyttökohteet

- Teollisuus
- Varastot
- Pysäköintihallit
- Katetut alueet

## Kestävä rakenne

Suojattu vedeltä, pölyltä ja iskuilta IP66- ja IK08-luokituksilla.

## All-in-versiot saatavilla

Yhdessä valaisimessa jopa 4 valovirtavaihtoehtoa, joiden välillä voi helposti vaihtaa dip-kytkimellä.

## Uutta: Turvavalaisussarja

- Muuta valaisin helposti turvavalaisutukseen soveltuvaksi.
- Valaisinrungossa esiasennetut kiinnityskohdat, ruuveja ei tarvita. Katso lisätietoa asennusohjeesta.

<sup>1</sup> Signify käyttää tätä itse kehittämänsä kuvaketta ilmaisemaan, että Philips UltraEfficient -valaisimet täyttävät IEA 4E SSL ANNEXin tason 3 vaatimukset.

Lyhyempi  
asennusaika,  
nopeammin  
valmista

## Huippuominaisuus #2


# Nopea asentaa & pakkausmateriaali helppo kierrättää

Toimitetaan kupu valmiiksi avattuna asentamisen helpottamiseksi

Läpijohdotus onnistuu helposti ilman ruuveja

Pitkät urat asennuskiinnikkeille ja napsautettavat katto-kiinnikkeet takaavat helpon asennuksen

**Uutta: saatavilla ulkoinen vesitiivis pistoliitin (WEC)**



25 %  
nopeampi  
asentaa<sup>1</sup>

### All-in: Helppo valinta kaikkiin tarpeisiin

- **CoreLine waterproof All-in -valaisimissa** on 4 valovirtavaihtoehtoa, joiden välillä voi helposti vaihtaa dip-kytkimellä.
- Näin voit valita sopivat asetukset vasta asennuspaikalla, eikä hutistoksia tule.

Valaisimen mukana toimitetaan vakiotarvikkeet, kuten läpiviennisuojaus ja kiinnikkeet

**Pakkausmateriaali 100 % pahvia** — ympäristöystävällinen vaihtoehto, eikä jätteiden lajitteluun kulu aikaa

<sup>1</sup> Verrattuna valaisinversioihin, joissa ei ole ulkoista vesitiivistä pistoliittintä



## Huippuominaisuus #3

# Valaistuksenohjaus tehty helpoksi

- Monipuoliset ohjausvaihtoehdot takaavat soveltuvuuden jokaiseen projektiin: DALI, Interact sekä integroidut sensorit
- **Uudet integroidut sensorit:**
  - Yksinkertaisesta on/off-ohjauksesta himmennykseen ja ryhmittymiseen
  - Integroidut liiketunnistimet (MDU-DIM) tunnistavat myös hitaasti liikkuvat ihmiset ja ajoneuvot
- Älykkääseen ohjaukseen soveltuvat Interact Ready -versiot voidaan ottaa helposti käyttöön Interact Pro -sovelluksella
- IP66-luokiteltu liike- ja päivänvalotunnistin MPS3100 takaa tehokkaan ohjauksen

Signify Interact on älykäs, langaton ja skaalautuva valaistuksenohjausjärjestelmä, joka on nopea asentaa ja joka vastaa tulevaisuuden haasteisiin. Lue lisää [täältä](#).

<sup>2</sup> Tulossa pian. Kysy lisätietoja aluemyyjältäsi.



## Huippuominaisuus #4

### Varaosia saatavilla

- Valaisimen huoltaminen käy helposti, eikä se vaadi erikoistyökaluja. Nämä osat voidaan vaihtaa helposti:

- 1 Liitäntälaite
- 2 Kupu
- 3 LED-moduuli

- Valaisimessa on QR-pohjainen **Signify-huoltotunniste (service tag)** 4, jonka skannaamalla saa pääsyn tärkeimpiin valaisintietoihin ja käyttöohjeisiin. Sitä kautta voi myös tilata tarvittavat varaosat käden käänteessä. Lue lisää huoltotunnisteesta [täältä](#).



## Huippuominaisuus #5

### Valmistettu kiertotalouden periaatteiden mukaisesti

#### Käytä vähemmän

- Uutta: 100 % kuluttajakäytön jälkeen kierrätetystä materiaalista (PCR) valmistettu valaisinrunko** on ympäristöystävällinen vaihtoehto.
- Energiatavallisten UltraEfficient-versioiden valotehokkuus on jopa 189 lm/W.

#### Käytä pidempään

- Pitkä 100 000 tunnin käyttöikä (L80) vähentää valaisinvaihtojen ja huollon tarvetta.

Ympäristöselosteet (EPD) ovat saatavilla [verkkosivuillamme](#).

#### Käytä uudelleen


- Valaisin voidaan helposti purkaa osiin, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Näin arvokkaat raaka-aineet pysyvät kiertossa ja valaistuksen ympäristövaikutukset ovat pienemmät.

## Tuoteversiot

<sup>1</sup> Turvavalaistuskäyttö mahdollinen lisävarusteena saatavalla turvavalaistussarjalla. Katso kaikki tuoteversiot nettisivuiltamme tai kysy lisätietoja aluemyyjältäsi.

Tuote	Teho	Valovirta	Valotehokkuus	Väriämpötila	UGR	CRI	Liitin	Himmennettävä	Soveltuu turvaval.	Interact Ready	Sähkönumero
<b>CoreLine waterproof gen3</b>	<b>W</b>	<b>lm</b>	<b>lm/W</b>	<b>K</b>		<b>Ra</b>					
WT120C G3 23_29_34_40S/840 PSU TW3 L600	14,4–25	2 300 / 2 900 / 2 400 / 4 000	160	4 000	28	> 80	5-napainen pistoliitin	Kyllä	Kyllä <sup>1</sup>	Ei	4351056
WT120C G3 27_45S/840 TW3 PSU L1200	16,9–28,8	2 700 / 3 300 / 3 900 / 4 600	160	4 000	28	> 80	5-napainen pistoliitin	Ei	Kyllä <sup>1</sup>	Ei	4351053
WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU TW3 L1500	28,75–50	4 600 / 5 700 / 6 800 / 8 000	160	4 000	28	> 80	5-napainen pistoliitin	Ei	Kyllä <sup>1</sup>	Ei	4351054
WT120C G3 40S/840 PSD TW3 L600	25	4 000	160	4 000	28	> 80	5-napainen pistoliitin	Kyllä	Soveltuu keskusakust. turvavalaist. <sup>1</sup>	Ei	4351057
WT120C G3 40S/840 PSD TW3 L1200	25	4 000	160	4 000	25	> 80	7-napainen pistoliitin	Kyllä	Soveltuu keskusakust. turvavalaist. <sup>1</sup>	Ei	4351033
WT120C G3 80S/840 PSD TW3 L1200	50	8 000	160	4 000	28	> 80	5-napainen pistoliitin	Kyllä	Soveltuu keskusakust. turvavalaist. <sup>1</sup>	Ei	4351032
WT120C G3 60S/840 PSD TW3 L1500	37,5	6 000	160	4 000	25	> 80	7-napainen pistoliitin	Kyllä	Soveltuu keskusakust. turvavalaist. <sup>1</sup>	Ei	4351035
WT120C G3 80S/840 PSD TW3 L1500	50	8 000	160	4 000	28	> 80	7-napainen pistoliitin	Kyllä	Soveltuu keskusakust. turvavalaist. <sup>1</sup>	Ei	4351036
WT120C G3 80S/840 WIA TW3 L1200	50	8 000	160	4 000	28	80	5-napainen pistoliitin	Kyllä	Kyllä <sup>1</sup>	Kyllä	4351050
WT120C G3 80S/840 WIA TW3 L1500	50	8 000	160	4 000	28	80	5-napainen pistoliitin	Kyllä	Kyllä <sup>1</sup>	Kyllä	4351051
WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW TW3 L1500	37,5	6 000	160	4 000	25	> 80	5-napainen pistoliitin	Kyllä	Kyllä <sup>1</sup>	Ei	4351048

Katso kaikki tuotetiedot ja konfiguroi valaisin verkkosivuillamme!



© 2026 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.  
[www.philips.com](http://www.philips.com)

a lighting brand of Signify