

NatureConnect

by Signify



NatureConnect skylight

Skylight tuo ulkoilman sisätiloihin sinitaivasta jäljittelevällä valaisimella. Valaisimessa on sinitaivaan (sky) lisäksi auringonvaloa mukaileva sun rim -valoreunus ja daylight-ulkoreunus. Skylight tarjoaa melanooppisen valaistusratkaisun, joka piristää ja lisää hyvinvointia. Skylight on toimistoyhteensopiva valaisin, joka lisää tilantuntua ja parantaa tilojen käyttömukavuutta.

Yleiset tiedot

Valonlähde	Led-moduulit (sky, sun ja daylight)
Valonlähteen väri	Tunable white (daylight ja sun) Sininen (sky)
Valovirta enintään Valovirran oletusarvo	7 000 lm 5 500 lm
MDER-kerroin	jopa 0,90
CRI	> 93
R9	> 50
UGR-oletusarvo	19
Keilakulma	100°
Värilämpötila	3 800–4 900 K
SDCM-arvo	3
Teho enintään Tehon oletusarvo	80 W 59 W
Valotehokkuus (oletusarvo)	93 lm/W
Käyttöikä	50 000 tuntia (B50L90) 100 000 tuntia (B50L80)
Liitäntälaite sisältyy	Kyllä
Liitäntälaite	DALI 2 -virtalähde
Ohjaus	DALI 2, DT6
Liitin	Wieland GST18i5 uros + naaras
Sähkösuojaluokitus	Suojamaadoitettu (luokka I)
Käyttölämpötila	+10...+35 °C
Suorituskyvyn varmistava lämpötila (Tq)	25 °C
Säilytyslämpötila	-40...+60 °C
IP-luokitus	IP44 (alaosa), IP40 (yläosa)
Iskunkestävyys	IK02
Hehkulankatesti	650 °C
Takuu	5 vuotta
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	Kyllä

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Tulotaajuus	50–60 Hz
Tulovirta	0,33 A
KytKentäsäysvirta	24,0 A
KytKentäsäysaika	220 us
Valaisimia yhtä johdonsuoja- katkaisijaa (B-tyyppi, 16 A) kohti	≤ 20
Tehokerroin (väh.)	0,9
Ylijännitesuojaus	1 kV DM, 2 kV CM

Runko ja optiikka

Rungon materiaali	Alumiini
Rungon väri	Valkoinen RAL9003
Optiikan suoja	Polystyreeni, polykarbonaatti
Optiikan suojan pinta	Opaali
Nettopaino	7,0 kg
Turvakaapeli	1 kpl (pituus 1 m)

Ohjaus

Valaistusasetus	Ohjaustapa
Day Rhythm, valaistustilanteet, himmennys	- Interact Pro - NatureConnect scene set (1 per ohjausvyöhyke)
	- Interact PRE
	- NatureConnect link (1 per ohjausvyöhyke)
	- SC1500-sensori (1 per ohjausv.)
	DALI/Dynalite
ON/OFF	Verkkovirta

NatureConnect skylight

Tuotekoodit

		Sähkönumero
910505105730	LP913P NC3 SKYLIGHT DIA W60L60	4151462
910505105789	LP913P NC3 SKYLIGHT DIA W62L62	


Lisävarusteet

910505105790	LP913Z NC3 SUSPENSION SET W60L60
910505105791	LP913Z NC3 SURFACE MOUNT SET W60L60
910505105793	LP913Z NC3 PLASTER CEILING SET W60L60


Ohjaustarvikkeet

910505103996	NatureConnect scene set	LP912P NC SCENE & OCC SET V1	Interact Pro
910505103474	NatureConnect link	LP912P NC2 CONTENT GENERATOR	0-10 V, Interact PRE, DALI


Mittapiirrokset



Skylight W60L60



Skylight W62L62



© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään.

Kaikki tavaramerkit ovat Signify Holdingin tai sen omistajien omaisuutta. Huomaa, että tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimituksista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta.