



NatureConnect daylight W120L120

NatureConnect daylight W120L120 on tunable white -paneelivalaisin, joka tuottaa laadukasta toiminnallista valoa. Kun ratkaisuun yhdistetään NatureConnect link -laite, valaisin jäljittelee auringon vuorokausirytmää. Valaisimen valoreseptit on suunniteltu parantamaan vireystilaa.

Käyttö- ja sähkötiedot

Syöttöjännite	220–240 V
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Tulovirta	0,48 A
Syöksyvirta	50 A
Syöksyvirran kesto	330 us
Tuotteiden määrä 1 johdonsuojakatkaisijaa kohti (B-tyyppi, 16 A)	10
Tehokerroin (väh.)	0,9
Ylijännitesuoja	1 kV DM ja 2 kV CM

Ohjaus

Ohjauslaite	NatureConnect link / NatureConnect scene set
DALI-osoitteiden määrä	2

Rakennetiedot

Mitat	1 195 x 1 195 x 81 mm
Rungon materiaali	Alumiini
Rungon väri	White RAL9003
Optiikan suojan materiaali	Polystyreeni
Optiikan suojan pinta	Opaali
Tuotteen nettopaino	23 kg

Yleiset tiedot

Valonlähde	LED
Valonlähteen väri	Tunable white
Liitäntälaite sisältyy	Kyllä
Teho enimmillään	127 W
Teho päällekytkettäessä	76 W
Valovirta enimmillään	12 300 lm
Oletusvalovirta päällekytkettäessä	7 300 lm
Valotehokkuus	96 lm/W
Värilämpötila	2 700–6 500 K
SDCM	3
CRI	95
R9	> 50
UGR	19
Keilakulma	100°
Käyttöikä	50 000 h (B50L90) 100 000 h (B50L80)
Ohjaus	DALI
Liitin	5-napainen pistoliitin
Sähkösuojaus	Suojaeristys (luokka I)
Käyttölämpötila-alue	0...+35 °C
Optimaalinen käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	–20...+60 °C
IP-luokitus	IP44 (alhaalla), IP20 (ylhäällä)
Iskunkestävyys	IK02
Hehkulankatesti	650 °C

NatureConnect daylight W120L120

Valaisin


910505106530	LP911P NC2 DAYLIGHT W120L120 WHT
--------------	----------------------------------



Ohjauslaitteet


910505103996	NatureConnect scene set	LP912P NC SCENE & OCC SET V1	Interact Pro -ohjaukselle
910505103474	NatureConnect link	LP912P NC2 CONTENT GENERATOR	0-10 V-, Interact PRE- ja DALI-ohjaukselle

Mittapiirros



Mitat millimetreinä

Asennusvaihtoehdot



[Siirry NatureConnect-sivuille >](#)

[Lataa NatureConnect-valaisimien tietolehdet, asennusohjeet ja muut materiaalit >](#)

[Katso videoita NatureConnectista >](#)



© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki tavaramerkit ovat Signify Holdingin tai omistajiensa omaisuutta. Huomaa, että tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta.