

# RPL RoadFocus Plus

## DEL de type « cobra head » (large)

Valeurs en lumens des DEL pour haute performance 4 000K/IRC de 70 - multiplier les valeurs par 0,9 pour un IRC de 80

Code pour commander	Type R2M			Type R2S			Type R3M			Type R3S		
	Lumens émis	Efficacité (LPW)	Class. BUG	Lumens émis	Efficacité (LPW)	Class. BUG	Lumens émis	Efficacité (LPW)	Class. BUG	Lumens émis	Efficacité (LPW)	Class. BUG
RPL-135W120LED	24662	184	B4-U0-G4	25480	191	B4-U0-G4	24552	184	B3-U0-G3	24652	184	B3-U0-G3
RPL-160W120LED	27927	176	B4-U0-G4	28854	182	B4-U0-G4	27803	175	B3-U0-G3	27916	176	B3-U0-G3
RPL-185W120LED	31797	174	B4-U0-G4	32852	180	B4-U0-G4	31655	173	B4-U0-G3	31784	174	B3-U0-G4
RPL-225W120LED	37707	170	B4-U0-G4	38958	175	B4-U0-G4	37539	169	B4-U0-G4	37691	170	B4-U0-G4
RPL-230W120LED	38494	169	B4-U0-G4	39770	174	B4-U0-G4	38322	168	B4-U0-G4	38477	169	B4-U0-G4
RPL-245W120LED	40418	167	B4-U0-G4	41759	173	B4-U0-G4	40238	166	B4-U0-G4	40401	167	B4-U0-G4
RPL-260W120LED	42461	165	B4-U0-G4	43869	171	B4-U0-G4	42271	164	B4-U0-G4	42443	165	B4-U0-G4
RPL-275W120LED	44319	163	B4-U0-G4	45789	169	B4-U0-G4	44121	162	B4-U0-G4	44300	163	B4-U0-G4
RPL-290W120LED	46248	161	B4-U0-G4	47781	167	B4-U0-G4	46041	161	B4-U0-G4	46228	161	B4-U0-G5
RPL-305W120LED	47983	159	B4-U0-G4	49575	164	B5-U0-G4	47769	158	B4-U0-G4	47963	159	B4-U0-G5

Code pour commander	Type 4			Type 5			Type R2MB			Type R3MB		
	Lumens émis	Efficacité (LPW)	Class. BUG	Lumens émis	Efficacité (LPW)	Class. BUG	Lumens émis	Efficacité (LPW)	Class. BUG	Lumens émis	Efficacité (LPW)	Class. BUG
RPL-135W120LED	24416	183	B3-U0-G4	24778	185	B5-U0-G4	25564	191	B4-U0-G4	24825	186	B4-U0-G4
RPL-160W120LED	27648	174	B3-U0-G4	28058	177	B5-U0-G4	28949	183	B4-U0-G4	28112	177	B4-U0-G4
RPL-185W120LED	31479	172	B3-U0-G4	31946	175	B5-U0-G4	32960	180	B4-U0-G4	32007	175	B4-U0-G4
RPL-225W120LED	37330	168	B3-U0-G5	37884	170	B5-U0-G4	39086	176	B4-U0-G4	37956	171	B4-U0-G4
RPL-230W120LED	38109	167	B3-U0-G5	38674	170	B5-U0-G4	39901	175	B4-U0-G4	38747	170	B4-U0-G4
RPL-245W120LED	40014	165	B3-U0-G5	40607	168	B5-U0-G4	41896	173	B4-U0-G4	40685	168	B4-U0-G4
RPL-260W120LED	42036	163	B3-U0-G5	42659	166	B5-U0-G4	44013	171	B5-U0-G4	42741	166	B4-U0-G4
RPL-275W120LED	43876	162	B3-U0-G5	44526	164	B5-U0-G5	45940	169	B5-U0-G5	44611	164	B4-U0-G4
RPL-290W120LED	45785	160	B3-U0-G5	46464	162	B5-U0-G5	47939	167	B5-U0-G5	46552	163	B4-U0-G4
RPL-305W120LED	47504	158	B4-U0-G5	48208	160	B5-U0-G5	49738	165	B5-U0-G5	48300	160	B5-U0-G5

Code pour commander	R2MHE			R2MHE		
	Lumens émis	Efficacité (LPW)	Class. BUG	Lumens émis	Efficacité (LPW)	Class. BUG
RPL-135W120LED	25669	192	B4U0G4	25391	190	B4U0G4
RPL-160W120LED	29067	183	B4U0G4	28753	181	B4U0G4
RPL-185W120LED	33095	181	B4U0G4	32737	179	B4U0G4
RPL-225W120LED	39246	177	B4U0G4	38821	175	B4U0G4
RPL-230W120LED	40065	176	B4U0G4	39631	174	B4U0G4
RPL-245W120LED	42068	174	B4U0G4	41613	172	B4U0G4
RPL-260W120LED	44194	172	B4U0G4	43715	170	B4U0G4
RPL-275W120LED	46128	170	B4U0G4	45629	168	B4U0G4
RPL-290W120LED	48135	168	B4U0G4	47614	166	B4U0G4
RPL-305W120LED	49942	166	B5U0G5	49401	164	B5U0G5

La performance réelle peut varier selon les paramètres de l'installation incluant l'optique, la hauteur de montage/du plafond, la dépréciation due à la poussière, le facteur de perte du flux lumineux, etc.; il est fortement recommandé de vérifier la performance à l'aide d'un plan - contacter applications@signify.com/outdoorluminaire. Consulter la liste de produits qualifiés DLC pour confirmer que votre choix de luminaire est approuvé DLC. Note: certaines données peuvent être basées sur des tests effectués avec des luminaires similaires et non identiques.