



Read and understand these instructions before proceeding.

This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code and Local Regulations. To assure full compliance with local codes and regulations, check with your local electrical inspector before installation. To prevent electrical shock, turn off electricity at fuse box before proceeding. Allow fixture to cool before handling.

THIS MOUNTING INSTRUCTION IS FOR SHADE TO ENGINE ASSEMBLY ONLY. SEE ENGINE MOUNTING INSTRUCTIONS FOR WIRING SUPPORT ETC. RETAIN THESE INSTRUCTIONS FOR MAINTNANCE REFERENCE.

Lisez et comprenez ces instructions avant de continuer.


Cet appareil est destiné à être installé conformément au Code électrique national et aux règlements locaux. Pour garantir une conformité totale avec les codes et règlements locaux, consultez votre inspecteur électrique local avant l'installation. Pour éviter les chocs électriques, coupez l'électricité au disjoncteur avant de continuer. Laissez l'appareil refroidir avant de le manipuler.

VOICI LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR L'ASSEMBLAGE DE L'OMBRE UNIQUEMENT. CONSULTEZ LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE DU MOTEUR POUR LE SUPPORT DE CÂBLAGE, ETC. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE EN CAS D'ENTRETIEN.

3DPIHB XXM | Part List

Shade below may appear different than one received

L'ombre ci-dessous peut sembler différente de celle reçue



THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.

CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT AU CODE D'INSTALLATION APPLICABLE PAR UNE PERSONNE CONNAISSANT LA CONSTRUCTION ET LE FONCTIONNEMENT DU PRODUIT ET LES DANGERS IMPLIQUÉS.


Clean with dry cloth
Nettoyer avec un chiffon sec

Step 1 | Place the shade on a flat surface. If top of shade popped off, press it down firmly to snap back on.

Étape 1 | Placer l'ombre sur une surface plane. Si le dessus de l'abat-jour s'est détaché, appuyez fermement pour le remettre en place.


Note: if mounting with bracket, see engine's mounting instructions to attach the bracket to the engine before continuing the steps.

Remarque: Si vous montez avec un support, consultez les instructions de montage du moteur pour fixer le support au moteur avant de poursuivre les étapes.




Step 2 | Place the engine inside the shade from the top down.

Étape 2 | Placer le moteur à l'intérieur de l'ombre de haut en bas.




Step 3 | Attach safety cable clip end onto the shade's safety loop.

Étape 3 | l'extrémité du clip de câble de sécurité à la boucle de sécurité de l'ombre.




Step 4 | Align the lock collar over the engine with the shade's safety loop positioned in between the lock collar's opening.

Étape 4 | Alignez le collier de verrouillage sur le moteur avec la boucle de sécurité de l'ombre positionnée entre l'ouverture du collier de verrouillage.




Step 5 | Pinch the lock collar's wings and push the lock collar down until it lands on top of the engine. Release the lock collar's wing to expand into place (click).

Étape 5 | Pincez les ailes du collier de verrouillage et enfoncez le collier de verrouillage vers le bas jusqu'à ce qu'il repose sur le moteur. Relâchez les ailes du collier de verrouillage pour les faire s'ouvrir et se fixer en place (clic).




Step 6 | Confirm the lock collar plate is flat against the top of the engine, and the lock collar flange is underneath shade's top lip.

Étape 6 | Confirmez que la plaque du collier de verrouillage est bien plaquée contre le haut du moteur et que la bride du collier de verrouillage est sous la lèvre supérieure de l'ombre.




Step 7 | Rotate engine until a pair of engine's screw holes align with lock collar's screw holes.

Étape 7 | Faire pivoter le moteur jusqu'à ce qu'une paire de trous de vis du moteur soient alignés avec les trous de vis du collier de verrouillage.



Step 8 | Screw down lock collar with supplied hardware. Ensure to use washers supplied.

Étape 8 | Vissez le collier de verrouillage avec le matériel fourni. Assurez-vous d'utiliser les rondelles fournies.



Required/ Requis

Step 9 | Reference engine mounting instructions for hanging and wiring high bay.

Étape 9 | Référez-vous aux instructions de montage du moteur pour suspendre et câbler la haute baie.





Read and understand these instructions before proceeding.

This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code and Local Regulations. To assure full compliance with local codes and regulations, check with your local electrical inspector before installation. To prevent electrical shock, turn off electricity at fuse box before proceeding. Allow fixture to cool before handling.

THIS MOUNTING INSTRUCTION IS FOR SHADE TO ENGINE ASSEMBLY ONLY. SEE ENGINE MOUNTING INSTRUCTIONS FOR WIRING SUPPORT ETC. RETAIN THESE INSTRUCTIONS FOR MAINTNANCE REFERENCE.


Lisez et comprenez ces instructions avant de continuer.

Cet appareil est destiné à être installé conformément au Code électrique national et aux règlements locaux. Pour garantir une conformité totale avec les codes et règlements locaux, consultez votre inspecteur électrique local avant l'installation. Pour éviter les chocs électriques, coupez l'électricité au disjoncteur avant de continuer. Laissez l'appareil refroidir avant de le manipuler.

VOICI LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR L'ASSEMBLAGE DE L'OMBRE UNIQUEMENT. CONSULTEZ LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE DU MOTEUR POUR LE SUPPORT DE CÂBLAGE, ETC. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE EN CAS D'ENTRETIEN.

3DPIHB XXL | Part List

*Shade below may appear different than one received
L'ombre ci-dessous peut sembler différente de celle reçue*



THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.

CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT AU CODE D'INSTALLATION APPLICABLE PAR UNE PERSONNE CONNAISSANT LA CONSTRUCTION ET LE FONCTIONNEMENT DU PRODUIT ET LES DANGERS IMPLIQUÉS.


Clean with dry cloth
Nettoyer avec un chiffon sec

Step 1 | Place the shade on a flat surface. . If top of shade popped off, press it down firmly to snap back on.

Étape 1 | Placer l'ombre sur une surface plane. Si le dessus de l'abat-jour s'est détaché, appuyez fermement pour le remettre en place.


Note: if mounting with bracket, follow these instructions to allow proper shade attachment.

Remarque: Si vous montez avec un support, suivez ces instructions pour permettre une fixation appropriée de l'ombre.




Step 2 | Place the engine inside the shade from the top down.

Étape 2 | Placer le moteur à l'intérieur de l'ombre de haut en bas.




Step 3 | Attach safety cable clip end onto the shade's safety loop.

Étape 3 | l'extrémité du clip de câble de sécurité à la boucle de sécurité de l'ombre.




Step 4 | Align the lock collar over the engine with the shade's safety loop positioned in between the lock collar's opening.

Étape 4 | Alignez le collier de verrouillage sur le moteur avec la boucle de sécurité de l'ombre positionnée entre l'ouverture du collier de verrouillage.




Step 5 | Pinch the lock collar's wings and push the lock collar down until it lands on top of the engine. Release the lock collar's wing to expand into place (click).

Étape 5 | Pincez les ailes du collier de verrouillage et enfoncez le collier de verrouillage vers le bas jusqu'à ce qu'il repose sur le moteur. Relâchez les ailes du collier de verrouillage pour les faire s'ouvrir et se fixer en place (clic).



Step 6 | Confirm the lock collar plate is flat against the top of the engine, and the lock collar flange is underneath shade's top lip.

Étape 6 | Confirmez que la plaque du collier de verrouillage est bien plaquée contre le haut du moteur et que la bride du collier de verrouillage est sous la lèvre supérieure de l'ombre.




Step 7 | Rotate engine until the 4 holes align with lock collar's screw holes.

Étape 7 | Tournez le moteur jusqu'à ce que les 4 trous s'alignent avec les trous de vis du collier de verrouillage.

Note: If mounting with bracket, then put bracket on top of lock collar. Align bracket screw holes with lock collar's holes.

Remarque: Si vous montez avec un support, placez ensuite le support sur le dessus du collier de verrouillage. Alignez les trous de vis du support avec les trous du collier de verrouillage.




Step 8 | Screw down lock collar with supplied hardware. Ensure to use washers supplied.

Étape 8 | Vissez le collier de verrouillage avec le matériel fourni. Assurez-vous d'utiliser les rondelles fournies.

Note: if mounting with bracket, screw down bracket through lock collar's holes, into engine. (use hardware supplied from shade box)

Remarque: Si vous montez avec un support, vissez le support à travers les trous du collier de verrouillage, dans le moteur. (utilisez le matériel fourni dans la boîte d'accessoires).



Required/ Requis

Step 9 | Reference engine mounting instructions for hanging and wiring high bay.

Étape 9 | Référez-vous aux instructions de montage du moteur pour suspendre et câbler la haute baie.

