

PHILIPS

Poteau à prises de
courant Rock

myGarden

Rock, mise à la terre latérale

Inox

Résistant à l'eau



17108/47/16



Illuminez votre univers extérieur

Cette prise de courant d'extérieur est très facile à installer. Elle permet d'alimenter tout votre jardin en électricité pour que vous puissiez profiter de votre espace extérieur sans aucune contrainte.

Conçu pour votre jardin

- IP44 - résiste aux intempéries
- Installation sûre et facile
- Une alimentation supplémentaire pour votre jardin



Points forts

IP44 - résiste aux intempéries



Cette prise d'extérieur Philips est spécialement conçue pour les espaces extérieurs humides, et a fait l'objet d'essais rigoureux afin de garantir sa résistance à l'eau. Le niveau IP est composé de deux chiffres : le premier se rapporte au niveau de protection contre la poussière, et le second contre


l'eau. Cette prise d'extérieur est IP44 : elle résiste aux projections d'eau, et convient parfaitement à une utilisation générale en extérieur.

Installation sûre et facile



Ce poteau avec prise d'extérieur Philips est simple à installer. Vous trouverez des instructions claires concernant les endroits où vous pouvez installer le produit, ainsi que de précieuses informations sur le niveau IP d'étanchéité.

Alimentation supplémentaire



Ce poteau libre avec prise de courant vous permet d'alimenter facilement votre jardin en électricité.

Caractéristiques

Design et finition

- Couleur: Inox
- Matériaux: Acier inoxydable
- Couleur du boîtier: Inox

Options/accessoires inclus

- Résistance totale aux intempéries: Oui
- LED intégrée: Non

Espace jardin

- Espace jardin: Jardin et terrasse

Divers

- Conçu spécialement pour: Jardin et terrasse
- Style: Contemporain
- Type: Accessoires
- Fonctionnalités supplémentaires: Étanche

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,937 kg
- Hauteur: 23 cm
- Longueur: 7,0 cm
- Largeur: 7,0 cm

Entretien

- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Puissance électrique: 50-60 Hz
- Indice de protection: IP44
- Classe de protection: Classe I
- Code d'indice de protection: IP44 | Protection des fils, protection contre les éclaboussures
- Classe de protection IEC: Classe électrique I

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8718291455394
- Poids net: 0,94 kg
- Poids brut: 1,05 kg
- Hauteur: 24,5 cm
- Longueur: 7,9 cm
- Largeur: 9,7 cm



Date de publication:
2025-04-25
Version: 0.379

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com