

PHILIPS

Ampoule

LED

40 W

E27

8718696167762



Pour un décor moderne

Ce cordon Philips moderne combine un cordon en tissu et une douille en métal avec une finition mate pour apporter une ambiance moderne à votre espace de vie. Associé à une ampoule LED E27 de la gamme moderne de Philips pour compléter le look

Conçu pour votre séjour et votre chambre

- Matériau de haute qualité
- Longueur de cordon réglable

Optez pour une solution de remplacement simple

- Cordon

Points forts

Matériau de haute qualité [Cordon]

Ce superbe cordon recouvert de tissu vous garantit la suspension parfaite de votre lampe une fois installée. La finition satinée mate de la prise de courant métallique renforce l'aspect ancien de n'importe quelle ampoule.

Longueur de cordon réglable [Cordon]

Le cordon est totalement réglable pour différentes hauteurs, offrant la possibilité d'obtenir une combinaison élégante et dynamique de l'éclairage en suspension au-dessus de votre îlot et de votre table salle à manger.

Cordon

Les ampoules Philips peuvent être combinées avec un cordon Philips pour compléter votre éclairage intérieur et créer une atmosphère industriel dans votre espace de vie.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Accessoire
- Prise: E27
- Int. rég.: Non

Durée de vie

- Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
- Nombre de cycles d'allumage: 25.000
- Durée de vie nominale: 10.950

Garantie

- Garantie: 2 ans

Caractéristiques lumineuses

- Temps de chauffe à 60 %: lumière maximale instantanée
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 0,00

Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 330 mA
- Marquage CE: Oui
- Conforme à la directive RoHS UE: Oui

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.5
- Tension: 120-240 V
- Puissance: 40

Dimensions et poids du produit

- Longueur: 10,7 cm

Valeurs nominales

- Puiss. nomin.: 40

Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60
- Fréquence linéaire: 50 to 60
- Culot: E27
- peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ? No

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8718696167762
- Poids net: 0,43 kg
- Poids brut: 0,48 kg
- Hauteur: 16,9 cm
- Longueur: 7,1 cm
- Largeur: 16,9 cm



Date de publication:
2026-04-25
Version: 0.1047

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com