

# WIZ




## Globe transparent à filament 40W G200 E27



Créez l'ambiance de votre choix dans n'importe quelle pièce avec l'ampoule sphérique intelligente à filament WIZ surdimensionnée, projetant une lumière blanche chaude ou froide. Utilisez l'application WIZ ou votre voix pour varier l'intensité lumineuse ou appliquer des modes d'éclairage prédéfinis sur les configurations Wi-Fi.

## AVANTAGE DES PRODUITS

- Ampoule connectée blanche réglable
- Jusqu'à 470 lumens
- Branchez, le tour est joué !
- Contrôle avec l'application ou la voix




## Fonctionnalités d'éclairage connecté faciles à configurer

Profitez instantanément des avantages des fonctions connectées, en associant simplement votre lampe WiZ à votre réseau Wi-Fi. Contrôlez facilement votre éclairage lorsque vous n'êtes pas chez vous en programmant son allumage et son extinction automatiques. Vous n'avez pas besoin d'installer du matériel supplémentaire tel qu'un hub ou une passerelle !



## Configurez les lumières pour qu'elles suivent votre propre rythme

Automatisez vos éclairages connectés pour suivre vos routines quotidiennes ou hebdomadaires. Programmez vos éclairages pour qu'ils s'allument le matin ou avant votre arrivée à la maison, ou pour qu'ils restent éteints pour économiser de l'énergie, lorsqu'ils ne sont pas utilisés.



## Créez votre scénario de lumière parfait

Associez le blanc et la couleur dans des modes d'éclairage parfaitement adaptés à chaque moment de la journée. Enregistrez-les pour les retrouver à la demande via l'appli, la télécommande ou par commande vocale.




## Créez l'ambiance parfaite avec des lumières blanches chaudes ou froides

Choisissez la lumière qui va booster votre énergie en faisant varier la température de couleur, ou sélectionnez simplement l'un des modes prédéfinis, par exemple Concentration ou Détente, pour créer l'ambiance parfaite pour vos activités.



## Atténuez vos éclairages connectés même sans variateur

Modulez l'intensité lumineuse comme vous le souhaitez via votre smartphone ou l'accessoire WiZ, ou même à la voix. Inutile d'installer un variateur hors de prix !



## Contrôlez l'éclairage connecté comme vous le souhaitez

WiZ vous permet de contrôler l'éclairage connecté de plusieurs façons. Réglez les lumières avec votre smartphone, votre voix, la télécommande WiZ, ou en utilisant l'interrupteur mural existant pour basculer entre deux modes préférés. Fonctionne avec Google Home, Alexa et les raccourcis Siri.



# CARACTÉRISTIQUES

## CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPOULE

Usage prévu: Intérieur  
Forme de la lampe: G200  
Prise: E27  
Type de verre: Transparent  
Intensité réglable: Oui

## DIMENSIONS DE L'AMPOULE

Poids: 0,35 kg

## DURÉE DE VIE

Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 an(s)  
Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%  
Nombre de cycles d'allumage: 20.000  
Durée de vie nominale: 15.000

## CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Homogénéité des couleurs: 6 SDCM  
Indice de rendu de couleur (IRC):  $\geq 90$   
Température de couleur: 2700-6500 K  
Catégorie de couleur de lumière:  
Niveau de blanc ajustable  
Flux lumineux nominal: 470 lm  
Temps d'allumage:  $< 0.5$  s  
Temps de chauffe à 60 %: lumière maximale instantanée  
Efficacité lumineuse (valeur nominale): 70 lm/W

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Ampérage de la lampe: 43 mA

## INFORMATIONS FIGURANT SUR L'EMBALLAGE

EAN: 8718699786731  
Code commercial: 871869978673101  
Titre du produit: Wi-Fi BLE 40W G200 E27 927-65 CL 1CT/2

## CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Facteur de puissance: 0.5  
Tension: 220-240 V  
Puissance équivalente: 40 W  
Classe énergétique: G  
Consommation électrique: 6,7 W  
Consommation d'énergie kWh/1000 h: 7

## DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Hauteur totale: 289 mm  
Longueur totale: 289 mm  
Largeur totale: 200 mm

## VALEURS NOMINALES

Durée de vie nominale: 15.000  
Flux lumineux nominal: 470 lm  
Puissance nominale: 6.7 W

## ENTRETIEN

Garantie: 2 ans

## SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Fréquence: 50-60  
Numéro d'enregistrement EPREL: 1901134  
Référence de mesure de flux: Sphere

## COMPATIBILITÉS

Compatible avec la fonction Effets: Yes  
Wi-Fi: Wireless G  
Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date  
Nombre max. d'accessoires: 9999  
Protocole de communication: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

## DIMENSIONS ET POIDS DE L'EMBALLAGE

Code barre produit: 8718699786731  
Poids net: 0,35 kg  
Poids brut: 0,7 kg  
Hauteur: 32 cm  
Longueur: 22,5 cm  
Largeur: 22,5 cm



© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Les informations fournies ici peuvent être modifiées sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue pour responsable de toute action fondée sur celles-ci. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.