



Ampoule transparente à filament 60 W ST64 E27



Avec cette ampoule LED WiZ Edison de style vintage, découvrez un éclairage connecté pensé pour la vie quotidienne. Vous voulez vous détendre ou au contraire vous concentrer sur quelque chose ? Choisissez une lumière blanche plus ou moins chaude. Vous pouvez créer des programmes d'allumage et d'extinction de vos lampes pour la semaine ou selon un jour précis, et commander le système via votre smartphone ou à la voix. Vous pouvez même y accéder à distance. Pas besoin de matériel spécial : les lampes WiZ se connectent directement au Wi-Fi.

AVANTAGE DES PRODUITS

- Ampoule connectée blanche réglable
- Jusqu'à 806 lumens
- Branchez, le tour est joué !
- Contrôle avec l'application ou la voix



Fonctionnalités d'éclairage connecté faciles à configurer

Profitez instantanément des avantages des fonctions connectées, en associant simplement votre lampe WiZ à votre réseau Wi-Fi. Contrôlez facilement votre éclairage lorsque vous n'êtes pas chez vous en programmant son allumage et son extinction automatiques. Vous n'avez pas besoin d'installer du matériel supplémentaire tel qu'un hub ou une passerelle !



Configurez les lumières pour qu'elles suivent votre propre rythme

Automatisez vos éclairages connectés pour suivre vos routines quotidiennes ou hebdomadaires. Programmez vos éclairages pour qu'ils s'allument le matin ou avant votre arrivée à la maison, ou pour qu'ils restent éteints pour économiser de l'énergie, lorsqu'ils ne sont pas utilisés.



Créez votre scénario de lumière parfait

Associez le blanc et la couleur dans des modes d'éclairage parfaitement adaptés à chaque moment de la journée. Enregistrez-les pour les retrouver à la demande via l'appli, la télécommande ou par commande vocale.



Créez l'ambiance parfaite avec des lumières blanches chaudes ou froides

Choisissez la lumière qui va booster votre énergie en faisant varier la température de couleur, ou sélectionnez simplement l'un des modes prédéfinis, par exemple Concentration ou Détente, pour créer l'ambiance parfaite pour vos activités.



Atténuez vos éclairages connectés même sans variateur

Modulez l'intensité lumineuse comme vous le souhaitez via votre smartphone ou l'accessoire WiZ, ou même à la voix. Inutile d'installer un variateur hors de prix !



Contrôlez l'éclairage connecté comme vous le souhaitez

WiZ vous permet de contrôler l'éclairage connecté de plusieurs façons. Réglez les lumières avec votre smartphone, votre voix, la télécommande WiZ, ou en utilisant l'interrupteur mural existant pour basculer entre deux modes préférés. Fonctionne avec Google Home, Alexa et les raccourcis Siri.



CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPOULE

Usage prévu: Intérieur
Forme de la lampe: ST64
Prise: E27
Type de verre: Transparent
Intensité réglable: Oui

DIMENSIONS DE L'AMPOULE

Poids: 0,055 kg

DURÉE DE VIE

Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 an(s)
Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
Nombre de cycles d'allumage: 20.000
Durée de vie nominale: 15.000

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
Indice de rendu de couleur (IRC): ≥ 90
Température de couleur: 2700-6500 K
Catégorie de couleur de lumière:
Niveau de blanc ajustable
Flux lumineux nominal: 806 lm
Temps d'allumage: $< 0,5$ s
Temps de chauffe à 60 %: lumière maximale instantanée
Efficacité lumineuse (valeur nominale): 115 lm/W

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Ampérage de la lampe: 43 mA

INFORMATIONS FIGURANT SUR L'EMBALLAGE

EAN: 8718699787172
Code commercial: 871869978717202
Titre du produit: Wi-Fi BLE 60W ST64 E27 927-65 CL 1 PF/6

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Facteur de puissance: 0.5
Tension: 220-240 V
Puissance équivalente: 60 W
Classe énergétique: E
Consommation électrique: 7 W
Consommation d'énergie kWh/1000 h: 7

DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Hauteur totale: 143 mm
Longueur totale: 143 mm
Largeur totale: 64 mm

VALEURS NOMINALES

Durée de vie nominale: 15.000
Flux lumineux nominal: 806 lm
Puissance nominale: 7 W

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Fréquence: 50-60
Numéro d'enregistrement EPREL: 1901144
Référence de mesure de flux: Sphere

COMPATIBILITÉS

Compatible avec la fonction Effets: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date
Nombre max. d'accessoires: 9999
Protocole de communication: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

DIMENSIONS ET POIDS DE L'EMBALLAGE

Code barre produit: 8718699787172
Poids net: 0,06 kg
Poids brut: 0,09 kg
Hauteur: 18,5 cm
Longueur: 8,5 cm
Largeur: 8,5 cm



© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Les informations fournies ici peuvent être modifiées sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue pour responsable de toute action fondée sur celles-ci. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.