



Wi-Fi LEDSTRIP 2M 1600LMSTARTERKIT GE/FR

Le kit de démarrage pour bandeau LED de 2 mètres WiZ fournit tout ce dont vous avez besoin pour mettre en place un éclairage intelligent, puissant et multicolore. Coupez le ruban flexible à la taille souhaitée afin d'ajouter un éclairage linéaire indirect dans n'importe quel espace. Utilisez l'application WiZ ou votre voix pour varier l'intensité lumineuse ou appliquer des modes d'éclairage prédéfinis sur les installations Wi-Fi.

AVANTAGE DES PRODUITS

- Gamme complète de couleurs
- Basse tension
- IP20/revêtement Pu




Fonctionnalités d'éclairage connecté faciles à configurer

Profitez instantanément des avantages des fonctions connectées, en associant simplement votre lampe WiZ à votre réseau Wi-Fi. Contrôlez facilement votre éclairage lorsque vous n'êtes pas chez vous en programmant son allumage et son extinction automatiques. Vous n'avez pas besoin d'installer du matériel supplémentaire tel qu'un hub ou une passerelle !



Configurez les lumières pour qu'elles suivent votre propre rythme

Automatissez vos éclairages connectés pour suivre vos routines quotidiennes ou hebdomadaires. Programmez vos éclairages pour qu'ils s'allument le matin ou avant votre arrivée à la maison, ou pour qu'ils restent éteints pour économiser de l'énergie, lorsqu'ils ne sont pas utilisés.



Créez votre scénario de lumière parfait

Associez le blanc et la couleur dans des modes d'éclairage parfaitement adaptés à chaque moment de la journée. Enregistrez-les pour les retrouver à la demande via l'appli, la télécommande ou par commande vocale.



Des millions de couleurs et des modes d'éclairage changeants pour égayer votre journée

Choisissez la couleur de lumière qui vous convient ou appliquez simplement un mode de lumière dynamique que nous avons conçu pour vous. Les modes Feu de cheminée ou Océan, par exemple, vous aideront à créer une atmosphère étonnante et à vous remonter le moral.



Créez l'ambiance parfaite avec des lumières blanches chaudes ou froides

Choisissez la lumière qui va booster votre énergie en faisant varier la température de couleur, ou sélectionnez simplement l'un des modes prédefinis, par exemple Concentration ou Détente, pour créer l'ambiance parfaite pour vos activités.



Contrôlez l'éclairage connecté comme vous le souhaitez

WiZ vous permet de contrôler l'éclairage connecté de plusieurs façons. Réglez les lumières avec votre smartphone, votre voix, la télécommande WiZ, ou en utilisant l'interrupteur mural existant pour basculer entre deux modes préférés. Fonctionne avec Google Home, Alexa et les raccourcis Siri.



CARACTÉRISTIQUES

DESIGN ET FINITION

Couleur: Blanc
Matériaux: plastique

OPTIONS/ACCESOIRES INCLUS

Tête de spot orientable: Non
Intensité variable avec télécommande: Non
LED intégrée: Oui
Avec interrupteur On/Off sur le câble: Oui
Adaptateur secteur inclus: Oui
Télécommande incluse: Non

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Indice de rendu de couleur (IRC): 80

LIGHTSTRIP

Puissance de sortie: 12VDC, 20W
Max.

DIVERS

Conçu spécialement pour:
Fonctionnel

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Tension: 100-240 V

DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Poids net: 0,24 kg
Hauteur: 0,22 cm
Longueur: 200 cm
Largeur: 1,2 cm

ENTRETIEN

Garantie: 2 ans

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Durée de vie jusqu'à: 15.000 h
Rendement en lumen total de l'éclairage: 1600
Couleur de lumière: 2 700 à 6 500 (RGB)
Puissance électrique: 100 - 240 V
Éclairage à intensité variable: Oui
LED: Oui
LED intégrée: Oui
Puissance de l'ampoule incluse: 20
Indice de protection: IP20
Classe de protection: Classe III



© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Les informations fournies ici peuvent être modifiées sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue pour responsable de toute action fondée sur celles-ci. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d aucun devis ni d aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.

EAN:

wizconnected.com