



WiZmote

Vos lampes sont faciles et rapides à contrôler avec la WiZmote. Allumage et extinction, réglage de la luminosité, choix du mode veilleuse ou d'un de vos 4 scénarios d'éclairage préférés : il vous suffit simplement d'appuyer sur un bouton. La WiZmote est compatible avec tous les produits connectés WiZ, et peut contrôler toutes les lampes d'une pièce. Sa portée de 15 mètres est impressionnante et elle fonctionne même sans Wi-Fi.

AVANTAGE DES PRODUITS

- Fonctionne sur piles
- IP20/Plastique/noir
- Compatible avec tous les produits connectés WiZ



Contrôlez vos lumières WiZ sans fil

Contrôlez vos lumières WiZ rapidement et facilement. Allumez/éteignez les lumières et réglez la luminosité d'une seule pression. Le système se connecte directement à vos lumières WiZ et fonctionne même lorsque le Wi-Fi est en panne.



Compatible avec tous les luminaires


« Connected by WiZ »

Cet accessoire WiZ est prévu pour contrôler toutes sortes de luminaires dans l'écosystème WiZ. Vous pouvez ainsi l'utiliser pour piloter n'importe quelle lampe, quelle qu'en soit la marque, du moment qu'elle est « Connected by WiZ ».

15M
↔
50 FT

Large plage de contrôle de 15 m

Contrôlez vos luminaires et vos appareils dans un rayon de 15 mètres dans un environnement intérieur normal avec des cloisons et des murs.



Contrôler facilement un ou plusieurs luminaires dans une pièce

Cet accessoire de contrôle portable peut être associé à une pièce et en piloter tous les luminaires, qu'il y en ait un ou cinquante ! Vous voulez contrôler plutôt une autre pièce ? Faites simplement la modification dans l'application.



CARACTÉRISTIQUES

DESIGN ET FINITION

Couleur: Noir

Matériaux: Plastique

OPTIONS/ACCESSOIRES INCLUS

Piles fournies: Non

Distance de commande: 15 m

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Tension: 3 V

DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Poids net: 0,035 kg

Hauteur totale: 15 mm

Longueur totale: 135 mm

Largeur totale: 38 mm

ENTRETIEN

Garantie: 1 an

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Type de batterie: AAA - cylindrique

Indice de protection: IP20

Classe de protection: Classe III - Très basse tension de sécurité

COMPATIBILITÉS

Compatible avec la fonction Effets:

Yes

Wi-Fi: Wireless G

Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date

Nombre max. d'accessoires: 9999

Protocole de communication:

Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

DIMENSIONS ET POIDS DE L'EMBALLAGE

Code barre produit: 8718699789220

Poids net: 0,05 kg

Poids brut: 0,08 kg

Hauteur: 16,2 cm

Longueur: 4,6 cm

Largeur: 7,6 cm



© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Les informations fournies ici peuvent être modifiées sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue pour responsable de toute action fondée sur celles-ci. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.