

# PHILIPS

Ampoule fumée à  
filament 20 W G200 E27

LED

1800 K

200 lm

15 000 h

Gradation



8719514315396



## Éclairage à LED pour la maison, à la pointe de la technique

Cette ampoule LED Philips offre une durée de vie exceptionnelle, permet des économies d'énergie immédiates et significatives, et diffuse une superbe lumière très chaude. Avec la température de couleur d'une flamme, cette ampoule est idéale pour créer une atmosphère chaleureuse.

### **Lumière blanche extra chaude avec variation de l'intensité lumineuse**

- Lumière blanche extra chaude avec variation de l'intensité lumineuse

### **Conçue pour être vue, offre un rendu agréable aussi bien allumée qu'éteinte**

- Effet garanti qu'elles soient allumées ou éteintes

# Points forts

## Lumière blanche extra chaude avec variation de l'intensité lumineuse



Une ambiance confortable et chaleureuse dans votre chambre avec

des lumières blanches extra chaudes, dont l'intensité lumineuse peut varier pour créer une atmosphère feutrée.

## Effet garanti qu'elles soient allumées ou éteintes



« Ces magnifiques lampes à filament visible apportent une touche d'élégance et de nostalgie dans n'importe quelle pièce. L'effet est garanti qu'elles soient allumées ou éteintes. »

# Caractéristiques

## Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule globe non directionnelle
- Prise: E27
- Finition ampoule: fumé
- Int. rég.: Oui
- Matériaux des lampes: Verre

## Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 20.000
- Plage de température ambiante: -20 à +45 °C
- Durée de vie nominale: 15.000

## Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

## Options/accessoires inclus

- LED intégrée: Oui

## Garantie

- Garantie: 2.5 years

## Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Temp. de couleur: 1800 K
- Flux lumineux nominal: 200 lm
- Temps de chauffe à 60 %: 0.5 s
- Code couleur: 818 | CCT of 1800K
- Température de couleur corrélée (nom.): 1800
- Flux lumineux: 200 lm
- Effet stroboscopique: 0,4
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 30

## Divers

- EyeComfort: Oui
- Innovations LED: EyeComfort
- Fonctionnalités supplémentaires: Décoratif, Variation de l'intensité lumineuse

## Autres caractéristiques

- Marquage CE: Oui
- Conforme à la directive RoHS UE: Oui

**Informations figurant sur l'emballage**

- EAN: 8719514315396
- Code commercial: 871951431539600
- Titre du produit: LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D

**Puissance système**

- Facteur de puissance (fraction): 0.7

**Consommation électrique**

- Facteur de puissance: 0.7
- Tension: 220-240 V
- Puissance équivalente: 20
- Puissance: 6,5
- Consommation d'énergie kWh/1000 h: 7

**Dimensions et poids du produit**

- Hauteur totale: 286 mm
- Longueur totale: 286 mm
- Largeur totale: 202 mm

**Valeurs nominales**

- Durée de vie nominale: 15.000

**Spécificités techniques**

- Fréquence: 50-60
- Diamètre: 202 mm
- Techno. ampoule: LED
- Variation de l'intensité lumineuse: Uniquement avec certains variateurs
- Valeur de clignotement (PstLM): 1
- Fréquence linéaire: 50 to 60
- Culot: E27
- peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ? No

**L'ampoule**

- Mise à jour logicielle: Non

**Compatibilités**

- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de support définie: Not applicable
- Protocole de communication: Non applicable

**Dimensions et poids de l'emballage**

- Code barre produit: 8719514315396
- Poids net: 0,36 kg
- Poids brut: 0,7 kg
- Hauteur: 32 cm
- Longueur: 22,5 cm
- Largeur: 22,5 cm



Date de publication:  
2026-04-25  
Version: 0.356

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)