

PHILIPS


Lumière encastrée
Planet

Éclairages encastrés

2200-2700K

White

Intensité réglable



8719514328631



Plus vous réduisez l'intensité, plus la lumière est chaude.

Créez l'ambiance idéale avec les spots encastrables à intensité variable Philips LED WarmGlow. Plus vous réduisez l'intensité, plus la lumière est chaude.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur

Design et finition

- Couleur: Blanc
- Matériaux: Métal, Plastique

Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 50.000
- Durée de vie nominale: 25.000

Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- Intensité variable avec télécommande: Non
- LED intégrée: Oui
- Télécommande incluse: Non

Caractéristiques lumineuses

- Angle faiscc.: 36
- Homogénéité des couleurs: 5 SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Temp. de couleur: 2200-2700 K
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 71

Divers

- Conçu spécialement pour: Cuisine, Chambre, Salle à manger, Séjour, Bureau
- Style: Contemporain
- Type: Éclairages encastrés
- EyeComfort: Oui
- Fonctionnalités supplémentaires: Int. rég.

Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 33 mA

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,195 kg
- Distance d'encastrement: 4 mm
- Hauteur totale: 48 mm
- Longueur totale: 48 mm
- Largeur totale: 92 mm
- Découpe pour encastrement dans le plafond: 6.8-7.8 cm x 6.8-7.8 cm

Entretien

- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Diamètre: 92 mm
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 500
- Techno. ampoule: LED
- Couleur de lumière: 2200-2700
- Puissance électrique: AC 220-240
- Éclairage à intensité variable: Oui
- Puissance de l'ampoule incluse: 6
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe II - Double isolation

L'ampoule

- Mise à jour logicielle: Non

Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de support définie: Not applicable
- Protocole de communication: Non applicable

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8719514328631
- Poids net: 0,05 kg
- Poids brut: 0,06 kg
- Hauteur: 10,5 cm
- Longueur: 10,5 cm
- Largeur: 17,6 cm



Date de publication:
2026-05-30
Version: 0.311

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com