


PHILIPS

Plafonnier LED
Magneos 12W 210 mm

Plafonniers

2700K

Blanc



8719514328679



Un éclairage LED confortable pour vos yeux

Le Spot encastrable Slim Philips offre un effet de lumière naturelle pour les applications d'éclairage général. C'est un chef-d'œuvre fin pour les plafonds bas, créant une ambiance élégante partout dans votre intérieur. Une lumière confortable et agréable pour les yeux.

Simple d'utilisation

- Équipement discret et subtil, idéal pour les pièces aux plafonds bas.
- Installation facile

Qualité supérieure

- EyeComfort : un éclairage agréable pour les yeux

Matériau et finition

- Matériau métallique de haute qualité

Durée de vie

- Longue durée de vie, jusqu'à 25 000 heures

Points forts

Adapté aux plafonds bas Design élancé


Installation facile

Une installation en toute simplicité. Fixez ou pendez votre luminaire au mur ou au plafond et branchez-le : il est prêt à vous éclairer.

EyeComfort

Une lumière de mauvaise qualité peut provoquer une gêne visuelle. Nous sommes nombreux à passer beaucoup de temps à l'intérieur, il est donc plus important que jamais que nos maisons soient convenablement éclairées. Nos produits sont soumis à des critères de test stricts, qui portent notamment sur le clignotement, la lumière stroboscopique, l'éblouissement, la restitution des couleurs et les effets de gradation afin de vérifier qu'ils respectent la qualité EyeComfort. Non seulement les ampoules LED Philips projettent une lumière confortable, mais elles le font pendant toute leur durée de vie, offrant ainsi une qualité de lumière, une luminosité et une gamme de couleurs régulières pendant plus de dix ans. Optez pour une lumière qui prend soin de vos yeux. Ils vous en remercieront.

Matériau métallique de haute qualité



Matériau métallique robuste et attrayant offrant une finition résistante.

Longue durée de vie, jusqu'à 25 000 heures

La technologie LED de Philips prolonge la durée de vie de votre produit jusqu'à 25 000 heures

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur

Design et finition

- Couleur: Blanc
- Matériaux: Métal, Plastique

Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 12.500
- Durée de vie nominale: 25.000

Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- Intensité variable avec télécommande: Non
- LED intégrée: Oui
- Télécommande incluse: Non

Caractéristiques lumineuses

- Angle faisceau: 110
- Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Temp. de couleur: 2700 K
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 100

Divers

- Conçu spécialement pour: Cuisine, Chambre, Salle à manger, Garage, Séjour, Bureau
- Style: Contemporain
- Type: Plafonniers
- EyeComfort: Oui

Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 110 mA

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,36 kg
- Hauteur totale: 28 mm
- Longueur totale: 210 mm
- Largeur totale: 210 mm

Entretien

- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Diamètre: 210 mm
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 1200
- Techno. ampoule: LED
- Couleur de lumière: Lumière blanche et chaude
- Puissance électrique: AC 220-240
- Éclairage à intensité variable: Non
- Puissance de l'ampoule incluse: 12
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe II - Double isolation

L'ampoule

- Mise à jour logicielle: Non

Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de support définie: Not applicable
- Protocole de communication: Non applicable

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8719514328679
- Poids net: 0,36 kg
- Poids brut: 0,43 kg
- Hauteur: 22 cm
- Longueur: 3,3 cm
- Largeur: 21,5 cm



Date de publication:
2026-05-13
Version: 0.478

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com