

ADRIA WiZ CEILING 17W RD 2700K DIM

Tamisez la pièce (sans variateur !) avec le plafonnier intelligent WiZ Adria LED blanc à intensité variable. Utilisez l'application WiZ ou votre voix pour allumer et éteindre la lumière ou pour varier l'intensité lumineuse sur les configurations Wi-Fi.

AVANTAGE DES PRODUITS

- Blanc doux
- Dimensions : Ø 320
- IP20/Plastique/blanc




Fonctionnalités d'éclairage connecté faciles à configurer

Profitez instantanément des avantages des fonctions connectées, en associant simplement votre lampe WiZ à votre réseau Wi-Fi. Contrôlez facilement votre éclairage lorsque vous n'êtes pas chez vous en programmant son allumage et son extinction automatiques. Vous n'avez pas besoin d'installer du matériel supplémentaire tel qu'un hub ou une passerelle !



Obtenez un aperçu de votre consommation d'énergie.

Obtenez un aperçu de la consommation d'énergie de vos lampes avec l'application WiZ. Accédez facilement à un rapport hebdomadaire ou quotidien pour vous aider à garder le contrôle de votre consommation d'énergie à la maison.



Créez votre scénario de lumière parfait

Associez le blanc et la couleur dans des modes d'éclairage parfaitement adaptés à chaque moment de la journée. Enregistrez-les pour les retrouver à la demande via l'appli, la télécommande ou par commande vocale.




Éclairez avec une lumière blanche chaude et douce

Créez une atmosphère chaleureuse avec une lumière blanche et chaude. L'éclairage connecté s'adapte naturellement à vos activités quotidiennes.



Atténuez vos éclairages connectés même sans variateur

Modulez l'intensité lumineuse comme vous le souhaitez via votre smartphone ou l'accessoire WiZ, ou même à la voix. Inutile d'installer un variateur hors de prix !



Contrôlez l'éclairage connecté comme vous le souhaitez

WiZ vous permet de contrôler l'éclairage connecté de plusieurs façons. Réglez les lumières avec votre smartphone, votre voix, la télécommande WiZ, ou en utilisant l'interrupteur mural existant pour basculer entre deux modes préférés. Fonctionne avec Google Home, Alexa et les raccourcis Siri.



CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPOULE

Usage prévu: Intérieur
Forme de la lampe: Rond

DESIGN ET FINITION

Couleur: Blanc
Matériaux: Métal Plastique

DURÉE DE VIE

Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 an(s)
Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
Nombre de cycles d'allumage: 15.000

OPTIONS/ACCESSOIRES INCLUS

Tête de spot orientable: Non
Intensité variable avec télécommande: Oui
LED intégrée: Oui
Télécommande incluse: Non

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
Indice de rendu de couleur (IRC): 80
Temps de chauffe à 60 %: <2

DIVERS

Conçu spécialement pour:
Fonctionnel

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Ampérage de la lampe: 143 mA
Efficacité: 94 lm/W

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Facteur de puissance: 0.5
Tension: 220-240 V

DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Poids net: 0,45 kg
Hauteur: 6,8 cm
Longueur: 32 cm
Largeur: 32 cm

ENTRETIEN

Garantie: 2 ans

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Durée de vie jusqu'à: 15.000 h
Diamètre: 320 mm
Rendement en lumen total de l'éclairage: 1600
Couleur de lumière: 2700
Éclairage à intensité variable:
Gradation sans fil – Ne pas utiliser avec un variateur
LED: Oui
LED intégrée: Oui
Puissance de l'ampoule incluse: 17
Indice de protection: IP20
Classe de protection: Classe I

DIMENSIONS ET POIDS DE L'EMBALLAGE

Code barre produit: 8719514338050
Poids net: 0,45 kg
Poids brut: 0,72 kg
Hauteur: 35,2 cm
Longueur: 7,2 cm
Largeur: 35,2 cm
Code 12NC: 929002685301



© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Les informations fournies ici peuvent être modifiées sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue pour responsable de toute action fondée sur celles-ci. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.