



2 ampoules 60W A60 E27



Simplifiez votre vie quotidienne avec l'ampoule LED connectée WiZ de forme standard. Elle diffuse une lumière blanche douce dont vous pouvez régler l'intensité via l'appli ou à la voix. Vous pouvez programmer l'allumage et l'extinction de vos lampes pour la semaine ou selon un jour précis. Vous pouvez même y accéder à distance. Pas besoin de matériel spécial : les lampes WiZ se connectent directement au Wi-Fi.

AVANTAGE DES PRODUITS

- Ampoule intelligente à intensité variable blanc chaud
- Jusqu'à 806 lumens
- Branchez, le tour est joué !
- Contrôle avec l'application ou la voix



Fonctionnalités d'éclairage connecté faciles à configurer

Profitez instantanément des avantages des fonctions connectées, en associant simplement votre lampe WiZ à votre réseau Wi-Fi. Contrôlez facilement votre éclairage lorsque vous n'êtes pas chez vous en programmant son allumage et son extinction automatiques. Vous n'avez pas besoin d'installer du matériel supplémentaire tel qu'un hub ou une passerelle !



Contrôlez votre consommation d'énergie.

Obtenez un aperçu de la consommation d'énergie de vos lampes avec l'application WiZ. Accédez facilement à un rapport hebdomadaire ou quotidien pour vous aider à garder le contrôle de votre consommation d'énergie à la maison.



Configurez les lumières pour qu'elles suivent votre propre rythme

Automatisez vos éclairages connectés pour suivre vos routines quotidiennes ou hebdomadaires. Programmez vos éclairages pour qu'ils s'allument le matin ou avant votre arrivée à la maison, ou pour qu'ils restent éteints pour économiser de l'énergie, lorsqu'ils ne sont pas utilisés.



Éclairez avec une lumière blanche chaude et douce

Créez une atmosphère chaleureuse avec une lumière blanche et chaude. L'éclairage connecté s'adapte naturellement à vos activités quotidiennes.



Atténuez vos éclairages connectés même sans variateur

Modulez l'intensité lumineuse comme vous le souhaitez via votre smartphone ou l'accessoire WiZ, ou même à la voix. Inutile d'installer un variateur hors de prix !



Commandez facilement vos luminaires, où que vous soyez

Plus besoin de s'inquiéter si les lumières sont restées allumées alors qu'il n'y a personne à la maison. Il suffit de les éteindre d'où que vous soyez, à l'aide de votre smartphone.



CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPOULE

Usage prévu: Intérieur
Forme de la lampe: A60
Prise: E27
Technologie: WiFi intelligent
Type de verre: Dépoli
Intensité réglable: Variateur sans fil

DIMENSIONS DE L'AMPOULE

Hauteur: 12,2 cm
Poids: 0,12 kg
Largeur: 6 cm

DURÉE DE VIE

Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 25 an(s)
Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
Nombre de cycles d'allumage: 50.000
Durée de vie nominale: 25.000 h

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
Indice de rendu de couleur (IRC): 90
Température de couleur: 2700 K
Catégorie de couleur de lumière: Blanc chaud
Flux lumineux nominal: 806 lm
Temps d'allumage: <0.5 s
Temps de chauffe à 60 %: lumière maximale instantanée

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Ampérage de la lampe: 70 mA
Efficacité: 100 lm/W

INFORMATIONS FIGURANT SUR L'EMBALLAGE

EAN: 8719514550070
Code commercial: 871951455007000
Titre du produit: Wi-Fi BLE 60W A60 E27 927 DIM 2PF/6

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Facteur de puissance: 0.51
Tension: 220-240 V
Puissance: 8 W
Puissance équivalente: 60 W
Classe énergétique: F

DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Longueur: 12,2 cm

VALEURS NOMINALES

Durée de vie nominale: 25.000 h
Flux lumineux nominal: 806 lm
Puissance nominale: 8 W

ENTRETIEN

Garantie: 2 ans

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Fréquence: 50-60 Hz
Numéro d'enregistrement EPREL: 584553
Référence de mesure de flux: Sphere



© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Les informations fournies ici peuvent être modifiées sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue pour responsable de toute action fondée sur celles-ci. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.