




Caméra extérieure

Que se passe-t-il chez vous ? Ne restez jamais dans l'inconnu grâce à la caméra de sécurité WiZ résistante aux intempéries, parfaite pour garder un œil sur votre domicile après la tombée de la nuit. Grâce aux lumières infrarouges de la caméra, vous pouvez voir ce qui se passe même dans l'obscurité. La vue en direct de la caméra vous tient quant à elle informé à tout moment et en tout lieu. Gardez le contrôle de votre domicile même lorsque vous êtes absent grâce aux notifications d'événements automatisées. Vous pouvez les traiter immédiatement en activant la conversation bidirectionnelle ou en déclenchant des alarmes visuelles à l'aide de vos lumières WiZ.

AVANTAGE DES PRODUITS

- Cryptage de bout en bout
- Vidéo Full HD et vision nocturne IR
- Convient pour une utilisation en extérieur



Caméra extérieure connectée à votre système d'éclairage connecté WiZ

L'application WiZ n'est pas la seule à pouvoir contrôler votre caméra. Utilisez Amazon Alexa ou Google Assistant et diffusez le flux de votre caméra sur les afficheurs pris en charge. Les capacités et fonctionnalités varient d'un système à l'autre.




Détectez les incidents de sécurité potentiels

La caméra WiZ extérieure vous avertit automatiquement lorsqu'un mouvement ou un son est détecté à l'extérieur de votre domicile. Ayez l'esprit tranquille même lorsque vous êtes absent !



Découvrez ce qui se passe chez vous

Vérifiez votre domicile à tout moment et de n'importe où, grâce à notre fonction de streaming vidéo en temps réel. Ayez l'esprit tranquille lorsque vous êtes loin : évaluez toutes les notifications d'incidents, en voyant ce qui se passe dans votre domicile et en évitant les fausses alarmes.




L'alarme lumineuse fonctionne avec des ampoules WiZ

Lorsque vous êtes en vacances, faites croire qu'il y a quelqu'un chez vous en activant et en éteignant automatiquement vos ampoules WiZ, en simulant une présence chez vous et en décourageant ainsi les intrus potentiels. De plus, vous pouvez également configurer vos ampoules pour qu'elles clignotent en cas de détection d'un incident, informant ainsi vos voisins de toute activité indésirable.



Simulez votre présence grâce à la lumière

Simulez une présence chez vous avec la planification automatisée de vos ampoules dans le cadre des routines de surveillance. Les ampoules peuvent également réagir aux événements avec un mode d'alarme lumineuse.



Prendre des mesures immédiates

Communiquez directement avec toute personne proche de la caméra pendant la diffusion en direct. Le haut-parleur et le microphone intégrés permettent une conversation facile et à distance avec votre famille. Vous pouvez également l'utiliser pour avertir les visiteurs indésirables.



CARACTÉRISTIQUES

DESIGN ET FINITION

Couleur: Noir

Matériaux: Plastique

DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Poids net: 0,44 kg

Longueur du câble: 3.000

ENTRETIEN

Garantie: 2 ans

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Indice de protection: IP54

Classe de protection: Classe III - Très basse tension de sécurité

Angle de vision de l'objectif de la caméra (degrés): 120

Adaptateur pour caméra: Yes

Zoom numérique de la caméra: Non

Adaptateur de connexion USB: USB-A

LA CAMÉRA

Résolution vidéo max.: 1080P

Modes vidéo: 1080P

Fonctionnalités vidéo: 30FPS

Détection de mouvement: Détection de mouvements, de personnes et de sons

Vision nocturne: Oui, avec LED infrarouge

Placement de la caméra: Sur un mur

Résiste aux intempéries: Oui

Microphone: Oui

Audio: Audio bidirectionnel

Température de fonctionnement: -20 °C à 45 °C

Protocole de connectivité: Wi-Fi (2,4 GHz)

Longueur: 11,4

Profondeur: 6,6

Alarme sonore: Non

Conversation bidirectionnelle: Oui

Mode de stockage: Stockage local et cloud (abonnement)

COMPATIBILITÉS

Compatible avec la fonction Effets: Yes

Wi-Fi: Wireless G

Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date

Nombre max. d'accessoires: 9999

Protocole de communication: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

DIMENSIONS ET POIDS DE L'EMBALLAGE

Code barre produit: 8720169076822

Poids net: 0,44 kg

Poids brut: 0,68 kg

Hauteur: 14,6 cm

Longueur: 12,4 cm

Largeur: 18 cm



© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Les informations fournies ici peuvent être modifiées sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue pour responsable de toute action fondée sur celles-ci. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.