

# PHILIPS



Lumière  
encastrée Peridot

Éclairages encastrés

Sans ampoule

Noir

8721103037091



## Conçu pour plus de simplicité et de commodité

Conçu pour offrir simplicité et commodité, le Philips Peridot possède un clip facile à utiliser qui vous permet de remplacer l'ampoule sans avoir à remplacer l'équipement en lui-même. Le résultat offre une maintenance simplifiée, sans aucun dommage au plafond et sans recâblage requis.

### Facile d'utilisation

- Vous pouvez remplacer l'ampoule sans vous soucier de devoir démonter l'équipement ou d'endommager le plafond. Tout en gardant l'équipement en place, il vous suffit de retirer le clip de retenue, d'extraire l'ancienne ampoule et d'en installer une nouvelle. Remplacez ensuite le clip de retenue et vous avez terminé.

### Installation facile

- L'installation ne pourrait être plus simple. Des clips intégrés de part et d'autre de l'appareil le maintiennent en place, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de le fixer à l'aide de vis. Un câble de connexion GU10 facilite la fixation d'une ampoule.

8721103037091

**Durée de vie**

- Avec son boîtier en métal à la fois robuste et polyvalent, Philips Peridot convient à la plupart des environnements intérieurs. Disponible en versions carrées et rondes avec des finitions noires, blanches ou métallisées. Choisissez entre une tête fixe et une tête rotative réglable avec un angle de 30°. Bénéficie d'une garantie de 5 ans.

# Points forts

## Ampoules faciles à remplacer

Vous pouvez remplacer l'ampoule sans vous soucier de devoir démonter l'équipement ou d'endommager le plafond. Tout en gardant l'équipement en place, il vous suffit de retirer le clip de retenue, d'extraire l'ancienne ampoule et d'en installer une nouvelle. Remplacez ensuite le clip de retenue et vous avez terminé.

## Facile à installer

L'installation ne pourrait être plus simple. Des clips intégrés de part et d'autre de l'appareil le maintiennent en place, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de le fixer à l'aide de vis. Un câble de connexion GU10 facilite la fixation d'une ampoule.

## Conçu pour durer

Avec son boîtier en métal à la fois robuste et polyvalent, Philips Peridot convient à la plupart des environnements intérieurs. Disponible en versions carrées et rondes avec des finitions noires, blanches ou métallisées. Choisissez entre une tête fixe et une tête rotative réglable avec un angle de 30°. Bénéficie d'une garantie de 5 ans.

# Caractéristiques

## Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur

## Design et finition

- Couleur: Noir
- Matériaux: Métal

## Durée de vie

- Durée de vie nominale: 50.000

## Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

## Options/accessoires inclus

- Piles fournies: Non
- Intensité variable avec télécommande: Non
- LED intégrée: Non
- Télécommande incluse: Non

## Caractéristiques lumineuses

- Temps de chauffe à 60 %: 2

## Divers

- Conçu spécialement pour: Salle de bain, Cuisine, Salle à manger, Séjour
- Style: Contemporain
- Type: Éclairages encastrés
- Innovations LED: EyeComfort

## Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,088 kg
- Distance d'encastrement: 50 mm
- Hauteur totale: 30 mm
- Découpe pour encastrement dans le plafond: 6.8 cm x 6.8 cm

## Entretien

- Garantie: 5 ans

## Spécificités techniques

- Diamètre: 83 mm
- Techno. ampoule: LED
- Puissance électrique: AC 220-240
- Éclairage à intensité variable: Non
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe II - Double isolation
- Nombre de sources lumineuses: 1

## Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de support définie: Not applicable
- Protocole de communication: Non applicable

**Dimensions et poids de l'emballage**

- Code barre produit: 8721103037091
- Poids net: 0,26 kg
- Poids brut: 0,35 kg
- Hauteur: 30,6 cm
- Longueur: 5 cm
- Largeur: 10,2 cm



Date de publication:  
2026-05-13  
Version: 0.412

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)