

Connecteur intercalaire
pour luminaire sur rail

Lampes sur rail

Accessoire

Noir

8721103040572



Conçu pour une installation facile et des ajouts infinis.

Le système d'éclairage sur rail Philips EasyLink vous permet de choisir les lampes et l'endroit où les installer sur votre plafond. Vous pouvez ajouter facilement différentes lampes et luminaires sur le rail, ou en supprimer, sans avoir besoin de sources d'alimentation supplémentaires. Le design fin a été prévu pour se fondre dans le décor.

Caractéristiques spécifiques

- Pour n'importe quelle pièce

Une infinité de possibilités

- Options de personnalisation infinies

Adaptez votre intérieur

- Design fin et élégant

Matériau et finition

- Matériau de haute qualité

Points forts

Pour n'importe quelle pièce

Entièrement fonctionnel et très élégant, ce spot Philips apporte une touche décorative à n'importe quelle pièce.

Options de personnalisation infinies



Profitez de la polyvalence des éclairages sur rail extensibles. Sélectionnez la longueur du rail, l'alimentation et les ampoules qui correspondent le mieux à vos besoins, avec une large gamme de luminaires différents.

Design fin et élégant

Avec leur conception fine de 17 mm, ces rails d'éclairage s'intègrent parfaitement à leur environnement et s'harmonisent avec les meubles et le style de votre intérieur, ce qui en fait le choix parfait pour toutes les décos.

Matériaux de haute qualité



Matériaux durables et attrayants pour un investissement intéressant et durable.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur

Design et finition

- Couleur: Noir
- Matériaux: Métal, Plastique

Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- Piles fournies: Non
- Intensité variable avec télécommande: Non
- LED intégrée: Non
- Télécommande incluse: Non

Caractéristiques lumineuses

- Temps de chauffe à 60 %: 2

Divers

- Conçu spécialement pour: Chambre, Salle à manger, Garage, Cuisine, Séjour
- Style: Contemporain
- Type: Lampes sur rail

Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 50 mA

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,039 kg
- Hauteur totale: 60 mm
- Longueur totale: 40 mm
- Largeur totale: 40 mm

Entretien

- Garantie: 3 ans

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8721103040572
- Poids net: 0,04 kg
- Poids brut: 0,05 kg
- Hauteur: 7 cm
- Longueur: 4,5 cm
- Largeur: 4 cm

Spécificités techniques

- Puissance électrique: AC 220-240
- Éclairage à intensité variable: Non
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe I - Mise à la terre



Date de publication:
2025-09-20
Version: 0.244

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'un contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com