

PHILIPS

Lampe encastrée
Meson 165 mm

Éclairages encastrés

3000K

Noir

8721103131331



Une lumière LED agréable pour vos yeux

Avec son design robuste et ses performances optimales, le luminaire encastré Philips LED Performance est parfait pour fournir un éclairage de qualité partout dans la maison. Bénéficiez d'une lumière confortable pour vos yeux.

Durée de vie

- Longue durée de vie, jusqu'à 15 000 heures

Lampe LED de qualité conçue pour durer des décennies

- Éblouissement réduit pour plus de confort.

Un éclairage agréable pour les yeux

- Profitez d'une lumière vive mais agréable grâce à notre technologie EyeComfort éprouvée. Illuminez votre intérieur et créez l'ambiance parfaite grâce à des lampes LED spécialement conçues pour minimiser l'éblouissement et le scintillement, pour un confort visuel maximal.

Points forts

Longue durée de vie, jusqu'à 15 000 heures

La technologie LED de Philips prolonge la durée de vie de votre produit jusqu'à 15 000 heures.

EyeComfort avec optique entrelacée

La technologie d'optique entrelacée améliore l'expérience d'éclairage globale dans votre vie quotidienne. Grâce aux motifs imprimés en 3D qui facilitent la diffusion de la lumière, cette technologie à microlentilles harmonise l'éclairage et réduit nettement l'éblouissement. La lumière douce et uniforme ainsi produite est plus confortable pour les yeux, et sa répartition intelligente permet de limiter l'éblouissement dans la zone éclairée.

Un éclairage agréable pour les yeux

Profitez d'une lumière vive mais agréable grâce à notre technologie EyeComfort éprouvée. Illuminez votre intérieur et créez l'ambiance parfaite grâce à des lampes LED spécialement conçues pour minimiser l'éblouissement et le scintillement, pour un confort visuel maximal.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Int. rég.: Non

Design et finition

- Couleur: Noir
- Matériaux: Métal

Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 7.500
- Durée de vie nominale: 15.000

Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- Intensité variable avec télécommande: Non
- LED intégrée: Oui
- Télécommande incluse: Non

Caractéristiques lumineuses

- Angle fais.: 100
- Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Temp. de couleur: 3000 K
- Temps de chauffe à 60 %: <2
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 72,72

Divers

- Conçu spécialement pour: Cuisine, Chambre, Salle à manger, Séjour
- Style: Contemporain
- Type: Éclairages encastrés
- EyeComfort: Oui
- Innovations LED: EyeComfort

Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 120 mA

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.5

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,11699 kg
- Longueur de découpe: 15.0 cm
- Largeur de découpe: 15.0 cm
- Distance d'encastrement: 12 mm
- Hauteur totale: 35 mm

Entretien

- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Diamètre: 165 mm
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 1200
- Techno. ampoule: LED
- Couleur de lumière: Lumière blanche et chaude
- Puissance électrique: AC 220-240
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe II - Double isolation

L'ampoule

- Mise à jour logicielle: Non

Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de support définie: Not applicable
- Protocole de communication: Non applicable

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8721103131331
- Poids net: 0,12 kg
- Poids brut: 0,12 kg
- Hauteur: 16,8 cm
- Longueur: 4,2 cm
- Largeur: 16,8 cm



Date de publication:
2026-05-30
Version: 0.157

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.