

PHILIPS

Philips Skylight VitaUp Grand UE

Soutient la production de vitamine D

Sentir la lumière du jour à l'intérieur

Grande taille



8721103138958



Faites entrer le ciel chez vous

Philips Skylight VitaUp. Expérience de lumière naturelle avec vitamine D. Incluant le module VitaUp, conçu pour favoriser la production naturelle de vitamine D par votre corps.

Production de vitamine D

- Production de vitamine D favorisée

Simule une vue sur le ciel

- Simule une vue sur le ciel

Lumière évoluant durant la journée

- Lumière évoluant durant la journée

Expérience de lumière naturelle

- Expérience de lumière naturelle

Lumière adaptée à vos activités

- Lumière adaptée à vos activités

Installation et commande faciles

- Installation et commande faciles

Points forts

Production de vitamine D favorisée



Le module UV-B VitaUp favorise la production naturelle de vitamine D par votre corps ; sécurité testée ; arrêt automatique après 8 heures ou commande à distance. * Des recherches ont montré que la vitamine D joue un rôle important dans le bien-être physique et émotionnel.

Simule une vue sur le ciel



Conçu pour reproduire la luminosité, les nuances et la profondeur naturelles du soleil pour créer l'illusion de lumière du jour à l'intérieur

Lumière évoluant durant la journée



Auto Day Rhythm ajuste automatiquement la luminosité et la teinte pour refléter le rythme naturel de la lumière du jour

Expérience de lumière naturelle




Le moteur BioUp intégré diffuse une lumière enrichie en bleu la journée pour la vigilance et une lumière tamisée le soir pour la détente

Lumière adaptée à vos activités



Cinq scénarios de lumière du jour, allant d'un éclairage ciblé et vif à une ambiance chaleureuse et relaxante

Installation et commande faciles



Installation simple et rapide, sans outils ni procédures spécifiques ; télécommande intuitive incluse

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Int. rég.: Oui

Design et finition

- Couleur: Blanc
- Matériaux: Métal, Plastique

Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 50.000
- Durée de vie nominale: 25.000

Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- Intensité variable avec télécommande: Oui
- LED intégrée: Oui
- Télécommande incluse: Oui

Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): 90
- Temp. de couleur: 3500-7500
- Temps de chauffe à 60 %: <2
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 59,7

Divers

- Conçu spécialement pour: Salle de bain, Cuisine, Chambre, Séjour, Bureau à domicile, Entrée/Couloir
- Style: Moderne
- EyeComfort: Oui
- Innovations LED: NatureConnect
- Fonctionnalités supplémentaires: VitaUp

Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 630, 310 mA

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.9
- Puissance: 67

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 11 kg
- Hauteur totale: 88 mm
- Longueur totale: 932 mm
- Largeur totale: 603 mm

Entretien

- Garantie: 5 ans

Spécificités techniques

- Rendement en lumen total de l'éclairage: LS 5300
- Techno. ampoule: LED
- Couleur de lumière: Lumière blanche réglable
- Puissance électrique: AC 110-240
- Code IP: IP44
- Classe de protection: Classe I - Mise à la terre

L'ampoule

- Mise à jour logicielle: Non

Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de support définie: Not applicable
- Systèmes d'exploitation compatibles: Non applicable
- Protocole de communication: Non applicable

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8721103138958
- Poids net: 9,8 kg
- Poids brut: 15,18 kg
- Hauteur: 68,5 cm
- Longueur: 104,7 cm
- Largeur: 17,5 cm



Date de publication:
2026-07-18
Version: 0.265

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com