

PHILIPS

Creek buitenlantaarn
60W E27 zonder lamp

myGarden

Geen lamp

Zwart

Waterbestendig



15385/30/16



Volop genieten van uw tuin

Deze Philips Creek zwarte sokkellampen met E27-fitting is door zijn charmant ontwerp een echte blikvanger in uw tuin. De Creek voldoet aan alle veiligheidseisen (IP44) en is dankzij de hoogwaardige aluminium materialen bestand tegen alle weersomstandigheden. De sokkellamp is bovendien eenvoudig te plaatsen met de bijgeleverde montagesleutel. De Philips Creek familie bestaat uit vier verschillende buitenwandlamptypes en drie sokkellampen (verkrijgbaar in drie lengtes). Combineer met een Philips decoratieve kooldraad LED-lamp voor het mooiste lichteffect.

Richt uw tuin in met licht

- Decoratieve buitenverlichting
- Kies voor een tijdloos design.
- Kies voor buitenlantaarns
- Hoogwaardig aluminium en synthetische materialen

Verlicht uw tuin met hoogwaardige lampen

- Energiezuinig
- Krachtig licht

Buitenverlichting op een eenvoudige manier

- Weerbestendig

Kenmerken

Decoratieve buitenverlichting

Buitenverlichting kan de uitstraling van uw tuin verbeteren door opvallende gedeelten of paden te verlichten en een perfecte sfeer te creëren voor een gezellige avond met vrienden en familie. Daarom heeft Philips het myGarden assortiment ontwikkeld, decoratieve buitenlampen met flair en functionaliteit, waarmee u uw eigen stijl creëert en optimaal gebruik van uw tuin zult gaan maken.

Kies voor een tijdloos design.

Deze lamp is ontworpen in Europa en heeft een uniek ontwerp met de stijl van tijdloze buitenlampen.

Kies voor lantaarns

Verfraai uw buitenruimte met deze lantaarn, de perfecte verlichting voor uw tuin, de rand van uw terras of als verlichting van een oprit en paden.

Hoogwaardige onderdelen

Deze Philips lamp is speciaal voor buiten gemaakt. Hij is duurzaam en heeft een lange levensduur, zodat hij uw tuin elke nacht kan verlichten. Hij is gemaakt van hoogwaardig gegoten aluminium en synthetische materialen.

Energiezuinig



Deze Philips verlichting bespaart energie in vergelijking met traditionele lichtbronnen. Zo bespaart u op uw energierekening en draagt u bij aan een beter milieu.

Krachtig licht

Deze buitenlamp geeft een krachtig, warmwit licht. Een heldere poel van licht om uw tuin of terras te verlichten.

Weerbestendig



Deze Philips buitenlamp is speciaal voor vochtige buitenomgevingen ontworpen en is uitvoerig getest op weerbestendigheid. Het IP-niveau wordt aangegeven met twee cijfers: het eerste cijfer geeft het beschermingsniveau tegen stof aan en het tweede cijfer geeft de vochtbestendigheid aan. Deze lamp is met IP44 ontworpen: hij is spatwaterdicht en ideaal voor algemeen gebruik buitenshuis.

Specificaties

Design en afwerking

- Kleur: Zwart
- Materiaal: Metaal

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Volledig weerbestendig: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Nee

Tuin

- Tuin: Tuin en terras

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Tuin, Patio
- Stijl: Klassiek
- Type: Sokkellampen
- EyeComfort: Nee
- Extra functies: Waterbestendig

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 3,800 kg
- Totale hoogte: 1.840 mm
- Totale lengte: 480 mm
- Totale breedte: 450 mm

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Netspanning: 50-60 Hz
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: exclusief lamp
- Fittinghouder/lampfitting: E27
- Wattage meegeleverde lamp: -
- Maximaal vermogen vervangende lamp: 60
- IP-classificatie: IP44 | Ommantelde kabel en spatwaterdicht
- Beschermingsklasse: Klasse I - geaard
- Lichtbron vervangbaar: Ja
- Aantal lichtbronnen: 3

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8718291443582
- Nettogewicht: 3,8 kg
- Brutoweight: 5,78 kg
- Hoogte: 0 cm
- Lengte: 0 cm
- Breedte: 0 cm



Publicatiedatum:
2025-09-13
Versie: 0.509

© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com