

# PHILIPS

Sparkle  
inbouwverlichting

Inbouwlampen

2700 K

White

Dimbaar



8718699755867



## Creëer de perfecte sfeer met hoogwaardig dimbaar licht.

Creëer de perfecte stemming met dimbare Philips LED-inbouwspots waarmee u uw lampen gemakkelijk kunt dimmen van helder licht naar gezellige sfeerverlichting.

### Gemakkelijk te ervaren

- Met deze verstelbare modulaire lampen kies je zelf waar en hoe het licht valt.

### Lichteffect

- Heldere en gerichte straal

### Eersteklas kwaliteit

- EyeComfort - licht dat prettig voor de ogen is

### Bediening

- Dimbaar

### Prestaties

- Lange levensduur tot wel 15.000 uur

# Kenmerken

## Verstelbare modulaire lamp

### Heldere en gerichte straal

Richt het licht op voorwerpen, bijvoorbeeld een eettafel of een andere aspect van het interieur om de aandacht te vestigen op specifieke stijlen.

## Eyecomfort

Licht van slechte kwaliteit kan zorgen voor vermoeide ogen. We spenderen allemaal veel tijd binnen door, daarom is het belangrijker dan ooit dat uw huis goed verlicht is. Onze producten voldoen aan de strengste testcriteria voor onder andere flikkering, stroboscoopeffecten, verblinding, kleurweergave en dimeffecten, zodat ze voldoen aan de EyeComfort-eisen. Philips LED-lampen geven niet alleen comfortabel licht, maar blijven dat ook doen gedurende hun hele levensduur. Ze geven meer dan tien jaar consistente lichtkwaliteit, uitvoer en kleur. Stap over naar licht dat prettig voor de ogen is. Uw ogen zullen u dankbaar zijn.

## Dimbaar

U kunt de sfeer aanpassen door het LED-helderheidsniveau te verminderen, van helderwit licht naar een gezellige gloed - zoals bij traditionele lampen.

## Lange levensduur tot wel 15.000 uur

Dankzij Philips LED-technologie gaat uw product tot wel 15.000 uur mee.

# Specificaties

## Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen

## Design en afwerking

- Kleur: White
- Materiaal: Metaal, Kunststof

## Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 10.000
- Nominale levensduur: 20.000

## Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

## Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Dimbaar met afstandsbediening: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Inclusief afstandsbediening: Nee

**Lichtkenmerken**

- Bundelhoek: 36
- Kleurconsistentie: 6 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 64

**Diversen**

- Speciaal ontworpen voor: Keuken, Slaapkamer, Eetkamer, Woonkamer, Kantoor
- Stijl: Contemporary
- Type: Inbouwlampen
- EyeComfort: Ja
- Extra functies: Dimbaar

**Andere eigenschappen**

- Lampstroom: 29 mA

**Afmetingen en gewicht van product**

- Nettogewicht: 0,118 kg
- Inbouwafstand: 15 mm
- Totale hoogte: 55 mm
- Totale lengte: 85 mm
- Totale breedte: 85 mm
- Inbouwopening inbouwplafondlamp: 7.0 cm x 7.0 cm

**Service**

- Garantie: 2 jaar

**Technische specificaties**

- Diameter: 85 mm
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 350
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: Warm wit licht
- Netspanning: 220-240 V AC
- Dimbare lamp: Ja
- Wattage meegeleverde lamp: 5
- IP-classificatie: IP20
- Beschermingsklasse: Klasse II - dubbel geïsoleerd

**De lamp**

- Software geschikt voor upgrades: Nee

**Wat wordt ondersteund**

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

**Afmetingen en gewicht verpakking**

- EAN/UPC - product: 8718699755867
- Nettogewicht: 0,35 kg
- Brutogewicht: 0,41 kg
- Hoogte: 9 cm
- Lengte: 10,5 cm
- Breedte: 18,7 cm



Publicatiedatum:  
2026-05-30  
Versie: 0.274

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.