

PHILIPS

Kaarslamp 7W T25
E14

LED

2700 K

70 lm

15.000 uur



8718699771690



Ultramoderne LED-lamp voor in huis

LED-lampen van Philips geven een prachtig, extra warm licht, gaan uitzonderlijk lang mee en zorgen onmiddellijk voor een grote energiebesparing. Dankzij een kleurtemperatuur als die van een vlam, is deze lamp ideaal voor het creëren van een gezellige sfeer.

Kies een eenvoudige vervanging voor uw oude lampen

- Dezelfde vorm en formaat als de standaardgloeilamp

Kies voor een duurzame oplossing

- Lampen met lange levensduur - gaan tot 15 jaar mee

Light beyond illumination

- Voor gebruik in koel- en vrieskasten

Kenmerken

Dezelfde vorm en grootte als een standaardgloeilamp



Deze energiezuinige standaard-LED-lamp heeft een mooi ontwerp en vertrouwde afmetingen voor tijdloze verlichting. De perfecte duurzame

vervanging voor traditionele standaardgloeilampen.

Gemiddelde levensduur 15.000 uur



Met een levensduur van 15.000 uur hebt u minder gedoe, omdat de lampen minder vaak hoeven te worden vervangen, en geniet u meer dan 15 jaar van een ideale verlichtingsoplossing.

Lamp voor toepassing in speciale apparatuur

Philips koelkastlampen kunnen gebruikt worden in koelkasten, vriezers en soortgelijke apparaten die blootstaan aan lage temperaturen. Vervang de lampen in jouw apparatuur eenvoudig door Philips koelkastlampen voor een lange levensduur.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Niet-richtbare kogellamp
- Fitting: E14
- Lampafwerking: Mat
- Dimbaar: Nee
- Lampmateriaal: Kunststof

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 50.000
- Bereik omgevingstemperatuur: -20 tot +45 °C
- Nominale levensduur: 15.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

Garantie

- Garantieperiode: 2 jaar

Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Nominale lichtstroom: 70 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: 0.5 s
- Kleurcode: 827 | CCT of 2700K
- Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.): 2700
- Lichtstroom: 70 lm
- Stroboscoopeffectwaarde (SVM): 0,4
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 77,00

Diversen

- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort

Andere eigenschappen

- Conform EU RoHS-richtlijn: Ja

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8718699771690
- EOC: 871869977169000
- Producttitel: LED 7W T25 E14 WW FR ND 1SRT6

Vermogen

- Vermogensfactor (fractie): 0.4

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.4
- Spanning: 220-240 V
- Vermogensequivalent: 7
- Energie-efficiëntielabel (EEL): G
- Energieverbruik: 0,9
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 1

Afmetingen en gewicht van product

- Totale hoogte: 59 mm
- Totale lengte: 59 mm
- Totale breedte: 25 mm

Nominale waarden

- Nominale levensduur: 15.000

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60
- Diameter: 25 mm
- Lamptechnologie: Led
- EPREL-registratienummer: 406215
- Meetreferentie van lichtstroom: Sphere
- Dimbaar: Nee
- Flickerwaarde (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60
- Lampvoet: E14

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8718699771690
- Nettogewicht: 0,01 kg
- Brutoweight: 0,02 kg
- Hoogte: 12,7 cm
- Lengte: 2,5 cm
- Breedte: 6,3 cm



Publicatiedatum:
2026-06-10
Versie: 0.158

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.