



WiZmote

Met de WiZmote kun je je WiZ lampen snel en eenvoudig bedienen. Met één druk op de knop doe je lampen aan en uit, pas je de helderheid aan, kies je voor een nachtlampje of vier favoriete lichtinstellingen. De WiZmote werkt met alle WiZ Connected producten en bedient alle lampen in één kamer. Bediening is mogelijk tot op een afstand van maar liefst 15 meter, zelfs als je wifi het even niet doet.

PRODUCTKENMERKEN

- Werkt op batterijen
- IP20/kunststof/zwart
- Werkt met alle WiZ Connected producten



15M
←→
50FT



Draadloze bediening van je WiZ lampen

Bedien je WiZ lampen snel en eenvoudig. Doe de lampen aan/uit en pas de helderheid aan met één druk op de knop. Kan direct worden gekoppeld met je WiZ lampen en werkt zelfs zonder WiFi.

Groot bedieningsbereik van 15 m

Lampen en apparaten bedienen binnen een straal van 15 meter in een normale binnenomgeving met wanden en muren.

Bedien eenvoudig één of meerdere lampen in een ruimte

Deze draagbare afstandsbediening kan met elke ruimte gekoppeld worden en alle lampen in die ruimte bedienen. Of het nu om één of vijftig lampen gaat! Wil je een andere ruimte bedienen? Wijzig dan de gekoppelde ruimte in de app.



Compatibel met alle 'Connected by WiZ' lampen

Deze WiZ afstandsbediening is ontworpen om alle soorten lampen in het WiZ ecosysteem te bedienen. Je kunt het gebruiken om elke lamp van elk merk te bedienen, zolang deze maar 'Connected by WiZ' is.



SPECIFICATIES

DESIGN EN AFWERKING

Kleur: Zwart

Materiaal: Kunststof

EXTRA ONDERDEEL/ACCESSOIRE MEEGELEVERD

Inclusief batterijen: Nee

Bedieningsafstand: 15 m

OPGENOMEN VERMOGEN

Spanning: 3 V

AFMETINGEN EN GEWICHT VAN PRODUCT

Nettogewicht: 0,035 kg

Totale hoogte: 15 mm

Totale lengte: 135 mm

Totale breedte: 38 mm

SERVICE

Garantie: 1 jaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Batterijtype: AAA

IP-classificatie: IP20 | Bescherming tegen vingers

Beschermingsklasse: Klasse III - extra lage veiligheidsspanning

WAT WORDT ONDERSTEUND

Compatibel met de functie Effecten: Yes

Wifi: Wireless G

Vastgestelde ondersteuningsperiode: Minimum of 60 months after introduction date

Max. aantal accessoires: 9999

Communicatieprotocol: Bluetooth

Wifi (2,4 GHz)

AFMETINGEN EN GEWICHT VERPAKKING

EAN/UPC - product: 8718699789220

Nettogewicht: 0,05 kg

Brutogewicht: 0,08 kg

Hoogte: 16,2 cm

Lengte: 4,6 cm

Breedte: 7,6 cm



© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.