



WiZmote

Bedien je lampen met de WiZmote met een tik op een knop. De WiZmote werkt met alle WiZ producten en heeft een bereik van 15 meter. Schakel de lampen in of uit, laat ze helderder schijnen of dimmen, stel een nachtlampje in, of kies uit maximaal vier favoriete lichtscènes, zelfs als er geen WiFi is.

PRODUCTKENMERKEN

- Werkt op batterijen
- IP20/kunststof/zwart
- Werkt met alle Connected by WiZ producten




Draadloze bediening van je WiZ lampen

Bedien je WiZ lampen snel en eenvoudig. Doe de lampen aan/uit en pas de helderheid aan met één druk op de knop. Kan direct worden gekoppeld met je WiZ lampen en werkt zelfs zonder WiFi.



Groot bedieningsbereik van 15 m

Lampen en apparaten bedienen binnen een straal van 15 meter in een normale binnenomgeving met wanden en muren.



Bedien eenvoudig één of meerdere lampen in een ruimte

Deze draagbare afstandsbediening kan met elke ruimte gekoppeld worden en alle lampen in die ruimte bedienen. Of het nu om één of vijftig lampen gaat! Wil je een andere ruimte bedienen? Wijzig dan de gekoppelde ruimte in de app.



Compatibel met alle 'Connected by WiZ' lampen

Deze WiZ afstandsbediening is ontworpen om alle soorten lampen in het WiZ ecosysteem te bedienen. Je kunt het gebruiken om elke lamp van elk merk te bedienen, zolang deze maar 'Connected by WiZ' is.



Jouw favoriete lichtinstellingen met slechts één knop

Doe de lampen aan/uit, pas de helderheid aan, kies je favoriete modus en schakel het nachtlampje in met slechts één druk op de knop. Creëer tot wel vier lichtinstellingen op basis van jouw voorkeuren en creëer scènes in de WiZ app.



SPECIFICATIES

DESIGN EN AFWERKING

Kleur: Zwart

Materiaal: Kunststof

EXTRA ONDERDEEL/ACCESSOIRE MEEGELEVERD

Inclusief batterijen: Ja

Bedieningsafstand: 15 m

OPGENOMEN VERMOGEN

Spanning: 3Vdc V

AFMETINGEN EN GEWICHT VAN PRODUCT

Nettogewicht: 0,057 kg

Totale hoogte: 15 mm

Totale lengte: 135 mm

Totale breedte: 38 mm

SERVICE

Garantie: 2 jaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Batterijtype: AAA

IP-classificatie: IP20 | Bescherming

tegen vingers

Beschermingsklasse: Klasse III - extra

lage veiligheidsspanning

WAT WORDT ONDERSTEUND

Compatibel met de functie Effecten:

Yes

Wifi: Wireless G

Vastgestelde ondersteuningsperiode:

Minimum of 60 months after

introduction date

Max. aantal accessoires: 9999

Communicatieprotocol: Bluetooth

Wifi (2,4 GHz)

AFMETINGEN EN GEWICHT VERPAKKING

EAN/UPC - product: 8718699789220

Nettogewicht: 0,06 kg

Brutogewicht: 0,08 kg

Hoogte: 13,2 cm

Lengte: 4,6 cm

Breedte: 7,6 cm



© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.