

PHILIPS

Kaarslamp en
kogellamp

LED

5 W-40 W

E27

Warm wit



8719514310117



Ultramoderne LED-lamp voor in huis

Ultramoderne LED-lamp voor de verlichting van dagelijkse binnenactiviteiten. Je bespaart onmiddellijk energiekosten en hoeft de lamp minder vaak te vervangen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van jouw verlichting.

Specificaties

Kenmerken

- Dimbaar: Nee
- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Niet-richtbare kogellamp
- Fittinghouder: E27
- Technologie: LED
- Type glas: Mat

Lampafmeting

- Hoogte: 8,7 cm
- Gewicht: 0,022 kg
- Breedte: 4,5 cm

Duurzaamheid

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 15 jaar
- Lumenbehoudfactor: 70%
- Nominale levensduur: 15.000 hr
- Aantal schakelcycli: 50.000

Lichtkenmerken

- Kleurconsistentie: 6SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Lichtkleurcategorie: Warm wit
- Nominale lichtstroom: 470 lm
- Opstarttijd: <0.5 s
- Opwarmtijd tot 60% licht: Direct op volledige lichtsterkte
- Kleurcode: 827 | CCT of 2700K

Diversen

- EyeComfort: Ja

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 44 mA
- Rendement: 94 lm/W

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8719514310117
- EOC: 871951431011700
- Producttitel: LED 40W P45 E27 WW FR ND 3SRT6

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.51
- Spanning: 220-240 V
- Vermogen: 5 W
- Vermogensequivalent: 40 W
- Energie-efficiëntielabel (EEL): F

Afmetingen en gewicht van product

- Lengte: 8,7 cm

Nominale waarden

- Nominale levensduur: 15.000 hr
- Nominale lichtstroom: 470 lm
- Nominaal vermogen: 5 W

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60 Hz

De lamp

- Kleurconsistentie: 6

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC – product: 8719514310117
- Nettogewicht: 0,054 kg
- Brutogewicht: 0,078 kg
- Hoogte: 12,700 cm
- Lengte: 5,300 cm
- Breedte: 15,500 cm
- Materiaalnummer (12NC): 929002978271



Publicatiedatum:
2023-11-09
Versie: 0.120

© 2023 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com