

PHILIPS

Lamp 8 W (gelijk aan
60 W) A60 E27 x2

Slimme LED

Warmwit


Kunststof

Gemakkelijk te installeren

Bedien met de WiZ app of je
stem



8719514372788



Gezellig warmwit licht

Combineer je verlichting met een grote E27-fitting met warm wit licht van deze Philips Smart LED dimbare slimme lamp. Deze lamp is WiZ connected. Te gebruiken met je bestaande wifi om te bedienen met de WiZ app of je stem.

Eenvoudige installatie

- Rechtstreeks vanuit de doos te gebruiken. Werkt via je bestaande wifinetwerk.

Slimme bediening

- Overal te bedienen via je smartphone.
- Spraakbediening met de Google Assistent, Alexa of Siri Shortcuts

Slimme functies

- Slim dimmen via de app, je stem of een dimmer
- Automatiseer je verlichting met timers
- Energieverbruik in de gaten houden

Lichtinstellingen

- Maak je eigen scènes met voorgeprogrammeerde dynamische lichtinstellingen.
- Zacht en warm wit licht

Kenmerken

gemakkelijk en rechtstreeks vanuit de doos te gebruiken

WiZ werkt met jouw eigen wifirouter, dus je hebt geen extra toegangspunt nodig. Steek de stekker van je nieuwe lamp in het stopcontact, download de WiZ app en klaar ben je!

Overall je lampen bedienen

Bedien je WiZ lampen met je smartphone, waar je ook bent. Ben je vergeten je lampen uit te doen toen je van huis ging? Geen zorgen. De WiZ app is beschikbaar voor iOS en Android.

Spraakbediening

Bedien je lampen handsfree en gebruik je stem en de Google Assistant, Amazon Alexa of Siri Shortcuts. Met eenvoudige spraakopdrachten kun je lampen aan of uit doen, feller zetten of dimmen, van kleur veranderen en aangepaste lichtscènes instellen.

Slim dimmen

Dim je lampen tot elk helderheidsniveau dat je wil met behulp van je smartphone, de WiZmote of je stem. Een dure dimmer installeren is niet nodig.

Automatiseer je verlichting met timers

Automatiseer je lampen zodat ze zich aanpassen aan je dagelijkse of wekelijkse gewoontes. Gebruik timers om het licht aan te doen voordat je thuiskomt en het uit te laten als je het niet nodig hebt.

Energieverbruik in de gaten houden

De WiZ app houdt bij hoeveel energie je lampen verbruiken. Bekijk dagelijks of wekelijks het energieverbruik van je lampen en maak een slim, zuinig verlichtingsschema voor het hele huis.

Eigen lichtscènes

Combineer verschillende instellingen voor gekleurd en wit licht en zorg voor de perfecte sfeer voor elk moment van de dag. Bewaar je instellingen en roep ze eenvoudig weer op met de app, de WiZmote of je stem.

Zacht en warm wit licht

Creëer een knusse sfeer met warmwit licht. Een slimme lamp die zich aanpast aan je dagelijkse activiteiten

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: A60
- Fitting: E27
- Technologie: Slimme wifi
- Type glas: Mat
- Dimbaar: Alleen met specifieke dimmers

Lampafmeting

- Hoogte: 12,2 cm
- Gewicht: 0,12 kg
- Breedte: 6 cm

Duurzaamheid

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 25 jaar
- Lumenbehoudfactor: 70%
- Aantal schakelcycli: 50.000
- Nominale levensduur: 25.000 hr

Lichtkenmerken

- Kleurconsistentie: 6 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 90
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Lichtkleurcategorie: Zacht wit
- Nominale lichtstroom: 806 lm
- Opstarttijd: <0.5 s
- Opwarmtijd tot 60% licht: direct op volledige lichtsterkte

Diversen

- EyeComfort: Ja

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 70 mA
- Rendement: 100 lm/W

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8719514372788
- EOC: 871951437278800
- Producttitel: PHI WFB 60W A60 E27 927 DIM 2PF/6

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.51
- Spanning: 220-240 V
- Vermogen: 8 W
- Vermogensequivalent: 60 W
- Energie-efficiëntielabel (EEL): F

Afmetingen en gewicht van product

- Lengte: 12,2 cm

Nominale waarden

- Nominale levensduur: 25.000 hr
- Nominale lichtstroom: 806 lm
- Nominaal vermogen: 8 W

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60 Hz
- EPREL-registratienummer: 584554



Publicatiedatum:
2024-11-21
Versie: 0.307

© 2024 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com