




Filamentlamp gouden coating 50 W ST64 E27 x2 + afstandsbediening



Bij deze slimme verlichtingsbundel krijg je twee WiZ Filament lampen in Edisonstijl en een WiZmote! Gebruik de WiZmote, WiZ app of je stem om de verlichting te dimmen of feller te zetten, of gebruik voorgeprogrammeerde lichtinstellingen op Wi-Fi-setups.

PRODUCTKENMERKEN

- Instelbaar wit licht, slimme lamp
- Tot 640 lumen
- Eenvoudig te installeren
- Inclusief WiZmote




Slimme verlichtingsfuncties, eenvoudig te configureren

Geniet meteen van de voordelen van slimme functies door je WiZ-lampen te koppelen met je WiFi-netwerk. Bedien de lampen eenvoudig als je weg bent van huis en stel een schema in zodat de lampen automatisch in- en uitgeschakeld worden. En je hoeft er geen extra hardware voor te installeren, zoals een hub of een gateway!



Configureer je lampen op basis van je eigen agenda

Automatiseer je slimme lampen zodat ze zich aanpassen aan je dagelijkse of wekelijkse routines. Laat je lampen 's ochtends inschakelen of voor je thuis komt en laat ze uitgeschakeld om energie te besparen.



Schep de perfecte lichtscène

Creëer je eigen mix van verschillende instellingen voor gekleurd en wit licht en zorg voor de perfecte sfeer voor elk moment van de dag. Sla je nieuwe scène op en selecteer deze op elk gewenst moment met de WiZ app of je stem.



Bepaal de juiste sfeer met tunabel warm tot koelwit licht

Kies uit een grote reeks wittinten, van koelwit dat je energie geeft tot zacht warmwit licht, of selecteer een van de voorgeprogrammeerde instellingen zoals Concentreren of Ontspannen. Er is altijd wel een instelling die het best past bij wat je doet.



Dim je slimme lampen zelfs zonder dimmer

Pas je lampen eenvoudig aan tot elk helderheidsniveau dat je wilt met behulp van je smartphone, de WiZ-bediening of gewoon je stem. Een dure dimmer installeren is niet nodig!



Bedien je slimme verlichting op de manier die je wilt

Met WiZ kun je je slimme verlichting op meerdere manieren bedienen. Pas de lampen aan met je smartphone, je stem, je WiZmote of door de bestaande muurschakelaar te gebruiken om tussen je twee favoriete standen te schakelen. Werkt met Google Home, Alexa en Siri Shortcuts.



SPECIFICATIES

LAMPKENMERKEN

Beoogd gebruik: Binnen
Lampvorm: ST64
Fitting: E27
Technologie: Slimme wifi
Type glas: Amber
Dimbaar: Draadloos dimmen

LAMPAFMETING

Hoogte: 14,3 cm
Gewicht: 0,145 kg
Breedte: 6,4 cm

DUURZAAMHEID

Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/
dag): 15 jaar
Lumenbehoudfactor: 70%
Aantal schakelcycli: 20.000
Nominale levensduur: 15.000 hr

LICHTKENMERKEN

Kleurconsistentie: 6 SDCM
Kleurweergave-index (CRI): 90
Kleurtemperatuur: 2000-5000 K
Lichtkleurcategorie: Instelbaar wit
Nominale lichtstroom: 640 lm
Opstarttijd: <0.5 s
Opwarmtijd tot 60% licht: direct op
volledige lichtsterkte

ANDERE EIGENSCHAPPEN

Lampstroom: 43 mA
Rendement: 91 lm/W

VERPAKKINGSINFORMATIE

EAN: 8719514550155
EOC: 871951455015501
Producttitel: Wi-Fi BLE 50W ST64 Amb
TW 2PK+Remote

OPGENOMEN VERMOGEN

Arbeidsfactor: 0.5
Spanning: 220-240 V
Vermogen: 7 W
Vermogensequivalent: 50 W
Energie-efficiëntielabel (EEL): F

AFMETINGEN EN GEWICHT VAN PRODUCT

Lengte: 14,3 cm

NOMINALE WAARDEN

Nominale levensduur: 15.000 hr
Nominale lichtstroom: 640 lm
Nominale vermogen: 7 W

SERVICE

Garantie: 2 jaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Frequentie: 50-60 Hz
EPREL-registratienummer: 1323077
Meetreferentie van lichtstroom:
Sphere

AFMETINGEN EN GEWICHT VERPAKKING

EAN/UPC - product: 8719514550155
Nettogewicht: 0,29 kg
Brutogewicht: 0,29 kg
Hoogte: 15,5 cm
Lengte: 8,5 cm
Breedte: 18 cm



© 2023 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.