



Muurlamp voor buiten met camera

Wat is er buiten aan de hand? Je bent nu altijd op de hoogte met de slimme WiZ muurlamp voor buiten met geïntegreerde beveiligingscamera. Het licht van deze waterdichte camera wordt bij elke gedetecteerde beweging ingeschakeld, zodat indringers worden verrast en jij in het donker met een veilig gevoel thuiskomt.


PRODUCTKENMERKEN

- Ingebouwde camera
- Geschikt voor buiten
- Alle kleuren




Laat je tuin nog meer tot bloei komen met miljoenen kleuren en dynamische modi

Kies uit miljoenen lichtkleuren, van energiek koelwit licht tot warmwit licht, om de beste sfeer te creëren voor jouw buitenactiviteiten. Of pas gewoon een vooraf ingestelde, dynamische lichtmodus in, zoals Oceaan, Bos of Feest om een prachtige sfeer te creëren.



Blijf op de hoogte, elke keer dat er beweging of geluid wordt gedetecteerd

De WiZ buitencamera stuurt je automatisch een melding als er beweging of geluid buiten je huis wordt gedetecteerd. Zo heb jij gemoedsrust als je niet thuis bent!




Houd de activiteiten rondom je woning in de gaten

Houd de omgeving van je huis in realtime en vanaf elke locatie in de gaten met de live videostream van de WiZ buitencamera. Je kunt met een gerust hart de deur uit, dankzij de geautomatiseerde meldingen en de live videostream. Doordat jij de situatie van een afstand kan bekijken, verklein je de kans op een vals alarm.



Schakel de lampen automatisch in bij detectie van beweging

De lamp van de WiZ buitencamera wordt automatisch ingeschakeld als er beweging wordt gedetecteerd, zodat je in het donker kunt zien waar je loopt en mogelijke indringers worden afgeschrikt.



Ingebouwde luidspreker en microfoon

Communiqueer rechtstreeks met iedereen in de buurt van de camera tijdens het live streamen. Met de ingebouwde luidspreker en microfoon kun je eenvoudig op afstand praten met je gezinsleden, of kun je eventuele ongewenste bezoekers waarschuwen.



Optimale prestaties buitenshuis (IP44)

Deze WiZ buitenlamp is uitvoerig getest om er zeker van te zijn dat hij geschikt is voor buitengebruik. Hij is speciaal ontworpen om weersomstandigheden te trotseren, variërend van intens zonlicht tot zware regenbuien.



SPECIFICATIES

DESIGN EN AFWERKING

Kleur: Zwart
Materiaal: Metaal

DUURZAAMHEID

Nominale levensduur: 25.000

EXTRA ONDERDEEL/ACCESSOIRE MEEGELEVERD

Dimbaar met afstandsbediening: Ja
Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
Inclusief LED-lamp(en): Ja
Inclusief afstandsbediening: Nee

LICHTKENMERKEN

Kleurweergave-index (CRI): ≥ 80
Kleurtemperatuur: 2700 K
Lichtstroom: 1.250 lm

DIVERSEN

Speciaal ontworpen voor: Tuin Balkon
Ruimtedetectie: Ja

OPGENOMEN VERMOGEN

Spanning: 5 V

AFMETINGEN EN GEWICHT VAN PRODUCT

Nettogewicht: 1,5 kg
Kabellengte: 240
Inbouwafstand: 2.000 mm
Totale hoogte: 375 mm
Totale lengte: 167 mm
Totale breedte: 115 mm

SERVICE

Garantie: 2 jaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Lichtkleur: 2700
Energieklasse meegeleverde lichtbron: E
Wattage meegeleverde lamp: 10.5
Beschermingsklasse: Klasse I - geaard
Lichtbron vervangbaar: Nee
Dimbaar: Draadloos dimmen - niet gebruiken met dimmer
Aantal lichtbronnen: 1
Beeldsensor camera: No
Gezichtsvelde cameraleens (graden): 120
Digitale zoom camera: Nee

DE CAMERA

Max. videoresolutie: 1080P
Videomodes: 1080P
Videokenmerken: 30FPS
Bewegingsdetectie: Detectie van beweging, personen en geluid
Nachtzicht: Ja, met infrarode LED
Weerbestendig: Ja
Microfoon: Ja
Audio: Tweerichtingsaudio
Bedrijfstemperatuur: -20 °C t/m 45 °C
Connectiviteitsprotocol: Wifi (2,4 GHz)
Geluidssignaal: Nee
Tweerichtingscommunicatie: Ja
Manier van opslag: Lokale & cloudopslag (abonnement)

WAT WORDT ONDERSTEUND

Compatibel met de functie Effecten: Yes
Wifi: Wireless G
Vastgestelde ondersteuningsperiode: Minimum of 60 months after introduction date
Max. aantal accessoires: 9999
Communicatieprotocol: Bluetooth Wifi (2,4 GHz)

AFMETINGEN EN GEWICHT VERPAKKING

EAN/UPC - product: 8720169072114
Nettogewicht: 1,47 kg
Brutogewicht: 1,98 kg
Hoogte: 44,5 cm
Lengte: 23 cm
Breedte: 19 cm



© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.