




Neon Flex Strip 3 m

Licht kan jouw stemming beïnvloeden en nu kun je het licht zelf vormgeven met de buigbare Neon Flex Strips van WiZ. Met 3 meter aan flexibele lichtstrip kun je gegarandeerd slimme en mooie vormen creëren, waarmee je elke ruimte kunt verfraaien. Bepaal de sfeer met neongekleurde lichteffecten. Met WiFi te bedienen natuurlijk, met behulp van de WiZ app, de WiZ afstandsbediening of je stem.

PRODUCTKENMERKEN

- Alle kleuren
- Laagspanning
- IP20/Siliconen



Slimme verlichtingsfuncties, eenvoudig te configureren

Geniet meteen van de voordelen van slimme functies door je WiZ-lampen te koppelen met je WiFi-netwerk. Bedien de lampen eenvoudig als je weg bent van huis en stel een schema in zodat de lampen automatisch in- en uitgeschakeld worden. En je hoeft er geen extra hardware voor te installeren, zoals een hub of een gateway!



Bedienen met elk Matter smart homeplatform

Dit product is Matter-gecertificeerd, waardoor gemakkelijke bediening mogelijk is via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home of een ander op Matter gebaseerd smart homeplatform naar keuze.




Exclusieve SpaceSense™ lamp die inschakelt op basis van beweging

Met de WiZ SpaceSense-technologie verander je je lampen in bewegingssensoren. Met minimaal twee WiZ-lampen in een ruimte kun je de SpaceSense-functie in de WiZ app gebruiken en je lampen automatisch in- en uit laten schakelen op basis van bewegingsdetectie. Het is simpel. Het is SpaceSense. Het is WiZ.




Miljoenen kleuren en veranderende lichtinstellingen om je dag te verfraaien

Kies elke lichtkleur die je mooi vindt of pas een van de dynamische lichtinstellingen toe die we voor je hebben gecreëerd. Met Open haard of Oceaan bijvoorbeeld kun je een prachtige sfeer creëren om mee te ontspannen.



Bedien je slimme verlichting op de manier die je wilt

Met WiZ kun je je slimme verlichting op meerdere manieren bedienen. Pas de lampen aan met je smartphone, je stem, je WiZmote of door de bestaande muurschakelaar te gebruiken om tussen je twee favoriete standen te schakelen. Werkt met Google Home, Alexa en Siri Shortcuts.



Kleurverloop in een enkele strip

Bepaal de sfeer met flexibele lichtstrips die effecten met kleurverloop bieden. Met dynamisch licht kun je de juiste sfeer creëren voor elke ruimte.



SPECIFICATIES

LAMPKENMERKEN

Beoogd gebruik: Binnen
Dimbaar: Ja

DESIGN EN AFWERKING

Kleur: White
Materiaal: Kunststof

DUURZAAMHEID

Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/
dag): 15 jaar
Lumenbehoudfactor: 70%
Aantal schakelcycli: 50.000
Nominale levensduur: 15.000

EXTRA ONDERDEEL/ACCESSOIRE MEEGELEVERD

Dimbaar met afstandsbediening: Ja
Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
Aan/uit-schakelaar in kabel: Ja
Inclusief voedingsadapter: Ja
Inclusief afstandsbediening: Nee

LICHTKENMERKEN

Kleurweergave-index (CRI): -
Kleurtemperatuur: NA
Opwarmtijd tot 60% licht: 2

LICHTSNOER/LIGHTSTRIP

Efficiëntie driver bij volledige
belasting: 80
Driver zonder belasting: 0,25

DIVERSEN

Speciaal ontworpen voor:
Woonkamer Entertainmentruimte
Slaapkamer Kinderkamer

ANDERE EIGENSCHAPPEN

Lampstroom: 125 mA

OPGENOMEN VERMOGEN

Arbeidsfactor: 0.7
Spanning: 220-240 V
Energieverbruik: 20

AFMETINGEN EN GEWICHT VAN PRODUCT

Nettogewicht: 0,6 kg
Totale hoogte: 17 mm
Totale lengte: 3.000 mm
Totale breedte: 10 mm

SERVICE

Garantie: 2 jaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Totale lichtstroom in lumen van
armatuur: NA
Lichtkleur: RGB
Wattage meegeleverde lamp: 24
IP-classificatie: IP20 | Bescherming
tegen vingers
Beschermingsklasse: Klasse II -
dubbel geïsoleerd

WAT WORDT ONDERSTEUND

Compatibel met de functie Effecten:
Yes
Wifi: Wireless G
Vastgestelde ondersteuningsperiode:
Minimum of 60 months after
introduction date
Max. aantal accessoires: 9999
Communicatieprotocol: Bluetooth
Wifi (2,4 GHz)

AFMETINGEN EN GEWICHT VERPAKKING

EAN/UPC - product: 8720169072510
Nettogewicht: 0,6 kg
Brutogewicht: 0,9 kg
Hoogte: 8,7 cm
Lengte: 22,4 cm
Breedte: 22,4 cm



© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.