




Contactsensor x2

Zorg voor meer gemak in huis met de WiZ contactsensor. Controleer in één oogopslag of je deuren, ramen en kasten open of dicht zijn, ook als je niet thuis bent. Laat je WiZ lampen aangaan wanneer deuren of ramen worden geopend en automatisch uitgaan als ze weer dicht zijn. En je bent altijd op de hoogte: de WiZ app stuurt je automatisch een melding bij elke wijziging in de status van je deuren of ramen. Bevestig de WiZ contactsensor waar je maar wilt met de gebruiksvriendelijke zelfklevende achterkant. Als het tijd is om de batterij te vervangen, ontvang je een melding in de WiZ app en gaat een LED-lampje op de contactsensor zelf branden.


PRODUCTKENMERKEN

- Werkt op batterijen
- Draadloze installatie
- Werkt met alle Connected by WiZ producten



Altijd de actuele status van je deuren en ramen

Nooit meer twijfelen of je bij het van huis gaan de ramen en deuren wel dicht hebt gedaan. In de WiZ app kun je op elk moment de status van al je sensoren controleren, waar je maar bent, dus je kunt zorgeloos op pad.



Realtime meldingen en lichtalarmen

Ontvang een realtime melding op je smartphone als een van je contactsensoren wordt geactiveerd. Koppel voor extra gemoedsrust je sensoren aan je WiZ lampen en creëer lichtalarmen die met fel knipperen mogelijke indringers afschrikken.



Schakelt je lampen automatisch in en uit

Geniet van de voordelen van woningautomatisering en plaats contactsensoren in je bestaande WiZ woning. Bevestig bijvoorbeeld een contactsensor op een deur en stel in dat je lampen automatisch aan- en uitgaan wanneer de deur open- of dichtgaat.



Geschikt voor elk raam en elke deur

Plaats de WiZ contactsensor eenvoudig bij een of meer ingangen in huis met het gebruiksvriendelijke plakband in de doos. De ruimte tussen de twee delen van de sensor mag maximaal 20 mm zijn.



SPECIFICATIES

LAMPKENMERKEN

Beoogd gebruik: Binnen

DESIGN EN AFWERKING

Kleur: White

Materiaal: Kunststof

EXTRA ONDERDEEL/ACCESSOIRE MEEGELEVERD

Inclusief batterijen: Ja

Waarnemingsgebied: 0 - 0.02 m

Bedieningsafstand: 15 m

OPGENOMEN VERMOGEN

Spanning: 3 V

AFMETINGEN EN GEWICHT VAN PRODUCT

Nettogewicht: 0,0351 kg

Totale hoogte: 22,5 mm

Totale lengte: 76,5 mm

Totale breedte: 22,5 mm

SERVICE

Garantie: 2 jaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Batterijtype: CR123A

IP-classificatie: IP20 | Bescherming tegen vingers

Beschermingsklasse: Klasse III - extra lage veiligheidsspanning

WAT WORDT ONDERSTEUND

Compatibel met de functie Effecten: Yes

Wifi: Wireless G

Vastgestelde ondersteuningsperiode: Minimum of 60 months after introduction date

Max. aantal accessoires: 9999

Communicatieprotocol: Bluetooth

Wifi (2,4 GHz)

AFMETINGEN EN GEWICHT VERPAKKING

EAN/UPC - product: 8720169077065

Nettogewicht: 0,03 kg

Brutogewicht: 0,09 kg

Hoogte: 16,1 cm

Lengte: 4,6 cm

Breedte: 7,6 cm



© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.