



Lamp 100 W A60 E27



Geef de kamer een nieuwe look met deze full-color slimme lamp van WiZ. Pas eenvoudig de helderheid aan, schakel tussen koel- en warmwit licht en kies uit miljoenen kleuren om de kamer te personaliseren. Je kunt de verlichting bovendien bedienen met de WiZ app of met je stem, dus je hebt geen extra hardware nodig.

PRODUCTKENMERKEN

- Slimme gekleurde lamp
- Tot 1521 lumen bij 2700K
- Eenvoudig te installeren
- Bediening met app of stem




Bedienen met elk Matter smart homeplatform

Dit product is Matter-gecertificeerd, waardoor gemakkelijke bediening mogelijk is via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home of een ander op Matter gebaseerd smart homeplatform naar keuze.



Configureer je lampen op basis van je eigen agenda

Automatiseer je slimme lampen zodat ze zich aanpassen aan je dagelijkse of wekelijkse routines. Laat je lampen 's ochtends inschakelen of voor je thuis komt en laat ze uitgeschakeld om energie te besparen.



Miljoenen kleuren en veranderende lichtinstellingen om je dag te verfraaien

Kies elke lichtkleur die je mooi vindt of pas een van de dynamische lichtinstellingen toe die we voor je hebben gecreëerd. Met Open haard of Oceaan bijvoorbeeld kun je een prachtige sfeer creëren om mee te ontspannen.



Bepaal de juiste sfeer met tunabel warm tot koelwit licht

Kies uit een grote reeks wittinten, van koelwit dat je energie geeft tot zacht warmwit licht, of selecteer een van de voorgeprogrammeerde instellingen zoals Concentreren of Ontspannen. Er is altijd wel een instelling die het best past bij wat je doet.



Dim je slimme lampen zelfs zonder dimmer

Pas je lampen eenvoudig aan tot elk helderheidsniveau dat je wilt met behulp van je smartphone, de WiZ-bediening of gewoon je stem. Een dure dimmer installeren is niet nodig!



Bedien je slimme lampen vanaf elke locatie

Je hoeft je geen zorgen te maken als je lampen aan hebt gelaten, terwijl er niemand thuis is. Je kunt ze vanaf elke locatie uitschakelen met je smartphone.



SPECIFICATIES

LAMPKENMERKEN

Beoogd gebruik: Binnen
Lampvorm: A60
Fitting: E27
Technologie: Slimme wifi
Type glas: Mat
Dimbaar: Ja

LAMPAFMETING

Hoogte: 12,2 cm
Gewicht: 0,062 kg
Breedte: 6 cm

DUURZAAMHEID

Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/
dag): 15 jaar
Lumenbehoudfactor: 70%
Aantal schakelcycli: 50.000
Nominale levensduur: 15.000

LICHTKENMERKEN

Kleurconsistentie: 6 SDCM
Kleurweergave-index (CRI): 80
Kleurtemperatuur: 2200-6500 K
Lichtkleurcategorie: Alle kleuren
Opstarttijd: <0.5 s
Opwarmtijd tot 60% licht: Direct op
volledige lichtsterkte
Lichtrendement (gespec.) (nom.):
121,68 lm/W

ANDERE EIGENSCHAPPEN

Lampstroom: 70 mA

VERPAKKINGSINFORMATIE

EAN: 8720169078802
EOC: 872016907880200
Producttitel: Wi-Fi BLE 100W A60 E27
822-65 RGB 1PF/6

OPGENOMEN VERMOGEN

Arbeidsfactor: 0.5
Spanning: AC 220-240 V
Vermogen: 12,5 W
Energie-efficiëntielabel (EEL): E
Energieverbruik kWh/1.000 uur: 13

AFMETINGEN EN GEWICHT VAN PRODUCT

Lengte: 12,2 cm

NOMINALE WAARDEN

Nominale levensduur: 15.000
Nominaal vermogen: 12.5 W

SERVICE

Garantie: 2 jaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Frequentie: 50-60
EPREL-registratienummer: 2224720
Meetreferentie van lichtstroom:
Sphere

WAT WORDT ONDERSTEUND

Compatibel met de functie Effecten:
Yes
Wifi: Wireless G
Vastgestelde ondersteuningsperiode:
Minimum of 60 months after
introduction date
Max. aantal accessoires: 9999
Communicatieprotocol: Bluetooth
Wifi (2,4 GHz)

AFMETINGEN EN GEWICHT VERPAKKING

EAN/UPC - product: 8720169078802
Nettogewicht: 0,06 kg
Brutogewicht: 0,11 kg
Hoogte: 16 cm
Lengte: 7 cm
Breedte: 7 cm



© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.